



Description du produit

MASTER HPI Plus

Lampes à halogénure métallisé et à quartz avec ampoule opalisée externe

Avantages

- Haut niveau de sécurité et de confort, sur toute la durée de vie
- Coût de maintenance réduit
- Possibilités d'économies initiales grâce au concept "Plus", ainsi qu'aux types "S" et "P"
- Possibilité de varier l'atmosphère avec une lumière chaude ou froide, en utilisant une température de couleur appropriée

Fonctions

- Ampoule externe ovoïde avec revêtement de la paroi interne blanc
- Technologie 3 bandes exclusive produisant une efficacité lumineuse élevée, aussi bien au début que tout au long de la vie
- Apparences des couleurs blanches froide ou naturelle, offrant une bonne stabilité de couleur
- Type "S" pour un remplacement direct des lampes HPL
- Type "P" pour une utilisation sans écran protecteur

Application


- Éclairage grande hauteur (ateliers industriels, halls d'exposition, grandes surfaces, galerie marchandes, magasins de bricolage, églises, aéroports et gares)

MASTER HPI Plus

Versions



Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6	121.5 mm	284 mm

