



Termékleírás

MASTER HPI Plus

Kvarccsöves fémhalogén-lámpák opál külső búrával

Előnyök

- Nagyfokú biztonság és komfortérzet a teljes élettartam során
- Minimális karbantartási költség
- A „Plus” és „S” típusokkal csökkenthető a kezdeti befektetés költsége
- A megfelelő színhőmérséklet használatával beállítható a kívánt hangulat

Szolgáltatások

- Ovális külső égő belső fehér bevonattal
- Az egyedülálló, háromsávos technológia magas fényhasznosítást biztosít kezdetben és a lámpa hosszú élettartama során végig
- Hideg fehér és nappali színérzetű változatban is elérhető, és jó színtabilitással rendelkezik.
- Az „S” típus csereszabatos a HPL-lámpákkal

Alkalmazás

- Csarnokvilágítás, pl. ipari műhelyek, kiállítócsarnokok, hipermarketek, bevásárlóközpontok, barkácsüzletek, templomok, repülőterek és vasútállomások világítása

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak teljesen zárt lámpatestben használja még tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A lámpatestnek vissza kell tartani a forró lámpaalkatrészeket a lámpa eltörése esetén
- Nagynyomású higany- vagy nátriumlámpákhoz tervezett kapcsolóberendezéssel együtt használható
- A törött lámpa nagy valószínűséggel nem okoz egészségkárosodást. Ha egy lámpa eltörik, szellőztessen a helyiségben 30 percig, és távolítsa el a darabjait, lehetőleg kesztyűben. Helyezze a darabokat egy lezárható műanyag zacskóba, és helyezze azt el a helyi hulladékgyűjtőben újrahasznosítás céljából. Ne használjon porszívót.


MASTER HPI Plus

Versions



LPPR HPI

Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)
MASTER HPI Plus 250W/645 BU E40 1SL/12	91 mm	226 mm

