



## Lampade:

### MASTER HPI Plus

Lampade ad alogenuri metallici al quarzo con bulbo esterno opalizzato

#### Vantaggi

- Livello elevato di sicurezza e comfort, mantenuto per tutta la durata
- Costi di manutenzione minimi
- Opzioni di riduzione dell'investimento iniziale grazie al concetto "Plus" e alle versioni "S" e "P"
- Creazione di più atmosfere diverse utilizzando la temperatura del colore appropriata

#### Caratteristiche

- Bulbo esterno ovoidale con rivestimento interno bianco
- Esclusiva tecnologia tri-ioduro per un'efficacia luminosa superiore, sia inizialmente che per tutta la lunga durata
- Disponibile con aspetto del colore bianco freddo e luce naturale con buona stabilità del colore
- Versione "S" per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade HPL
- Versione "P" per l'uso senza schermo frontale protettivo

#### Applicazione


- Illuminazione per elevate altezze, ad esempio officine industriali, padiglioni espositivi, ipermercati, centri commerciali, negozio per il fai-da-te, chiese, aeroporti e stazioni ferroviarie

# MASTER HPI Plus

## Versions



## Disegno tecnico



| Product                                | D (max)  | C (max) |
|--|----------|---------|
| MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6 | 121.5 mm | 284 mm  |

