



Produkt beskrivelse

MASTER HPI Plus

En-soklet metallhalogen lamper med et kvarts utladnings-rør som inneholder høytrykk kvikksølv damp, og en blanding av metallhalogener i en ytterkolbe av herdet glass

Fordeler

- Ypperlig opprettholdelse av lysytelse og lang levetid sikrer høye belysningsnivå og minimale vedlikeholdskostnader
- God fargegjengivelse skaper en behagelig omgivelse med høy visuell komfort
- Ypperlig farge-stabilitet sikrer god og jevn farge gjennom hele levetiden, selv med enkeltutskiftninger

Funksjoner

- Elipsoid ytterkolbe med belegg
- Høy lysytelse, både som ny og gjennom hele levetiden
- Lampelysets fargepunkt på det geometriske senter med "det sorte legemet", gir en naturlig hvit opplevelse
- Brennstilling $\pm 5^\circ$ bør følges for minske fargeforskjellene mellom forskjellige lamper, som alltid finnes med metallhalid-teknologien

Søknad


- HPI Plus: innendørs belysning av høye bygningsrom, f.eks industri verksteder, utstillingshaller, kjøpesenter, shoppinggater, kirker, flyplass- og stasjons-innganger

MASTER HPI Plus

Versions



Målskisse



Product	D (max)	C (max)
MASTER HPI Plus 250W/645 BU-P E40 1SL/12	91 mm	226 mm

Light Distribution Diagrams

