



Product Description

MASTER HPI Plus

Lâmpadas de haleto metálico de quartzo com lâmpada exterior opalizada

Benefícios

- Elevada segurança e nível de conforto, mantidos ao longo da vida útil
- Custo de manutenção mínimo
- Opções de poupança no investimento inicial com o conceito "Plus" e os tipos "S" e "P"
- Criação de atmosfera ajustável utilizando a temperatura de cor apropriada

Características

- Lâmpada exterior oval com revestimento interno branco
- A tecnologia única de 3 bandas resulta em eficiência luminosa elevada, tanto inicialmente como ao longo da vida útil
- Disponível em branco frio e aspecto cromático luz do dia, demonstrando boa estabilidade de cor
- Tipo "S" para adaptação directa para as lâmpadas HPL
- Tipo "P" para utilização sem protecção frontal

Aplicação


- Iluminação de aplicação elevada, por ex., oficinas industriais, salas de exposições, hipermercados, centros comerciais, lojas de bricolage, igrejas, aeroportos e estações ferroviárias

MASTER HPI Plus

Versions



Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)
MASTER HPI Plus 250W/645 BU-P E40 1SL/12	91 mm	226 mm

Light Distribution Diagrams

