



Описание

MASTER HPI Plus

Кварцевые металлогалогенные лампы с матовой колбой

Преимущества

- Обеспечивают высокий уровень безопасности и комфорта в течение всего срока службы
- Снижает стоимость владения
- Применённая концепция "Plus" и тип "S" и "P" позволяют снизить стоимость обслуживания
- Возможность создавать комфортную атмосферу, используя соответствующую цветовую температуру

Характеристики

- Эллипсоидная колба с белым покрытием
- Уникальная трехкомпонентная технология с высокой светоотдачей в течение всего срока службы лампы
- Лампы доступны холодного белого и дневного цвета излучения, исключительное качество цветопередачи
- Тип "S" предназначен для прямой замены ламп HPL
- Тип "P" предназначен для использования в светильниках без защитного стекла

Применение


- Лампы HPI Plus: внутреннее освещение высоких потолков, например, цехов, выставочных залов, гипермаркетов, торговых центров, универсамов, церквей, аэропортов и вокзалов

Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Используются с ПРА, разработанном для ртутных или натриевых ламп высокого давления
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

MASTER HPI Plus

Чертеж размеров



Product	D (max)	C (max)
MASTER HPI Plus 250W/645 BU E40 1SL/12	91 мм	226 мм
MASTER HPI Plus 400W/645 BU E40 1SL/6	122 мм	290 мм

Общая информация	
Цоколь	E40
Рабочее положение	H15
Технические характеристики освещения	
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4500 K
Коэффициент цветопередачи (CRI)	65
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Стекло с покрытием

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Координата цветности X (ном.)	Координата цветности Y (ном.)	Эффективность (номинальная) (ном.)
928074309891	MASTER HPI Plus 400W/645 BU E40 1SL/6	367	374	80 лм/В

Order Code	Full Product Name	Координата цветности X (ном.)	Координата цветности Y (ном.)	Эффективность (номинальная) (ном.)
928076709891	MASTER HPI Plus 250W/645 BU E40 1SL/12	365	363	66 лм/В

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Напряжение (ном.)	Энергопотребление
928074309891	MASTER HPI Plus 400W/645 BU E40 1SL/6	125 Вт	405 В

Order Code	Full Product Name	Напряжение (ном.)	Энергопотребление
928076709891	MASTER HPI Plus 250W/645 BU E40 1SL/12	128 Вт	256 В

Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Форма колбы
928074309891	MASTER HPI Plus 400W/645 BU E40 1SL/6	БД120

Order Code	Full Product Name	Форма колбы
928076709891	MASTER HPI Plus 250W/645 BU E40 1SL/12	БД90

MASTER HPI Plus

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт- час/1000 ч	Содержание ртути (Hg) (ном.)
928074309891	MASTER HPI Plus 400W/645 BU E40 1SL/6	446 kWh	67 mg
928076709891	MASTER HPI Plus 250W/645 BU E40 1SL/12	282 kWh	47 mg

