



Lámpara:

MASTER HPI-T Plus

Lámparas de halogenuros metálicos con envoltura exterior de cristal transparente

Beneficios

- Seguridad y confort hasta el final de la vida de la lámpara
- Costes de mantenimiento mínimos
- El concepto "Plus", mayor flujo luminoso, permite conseguir importantes ahorros energéticos y de inversión

Características

- Bulbo exterior tubular transparente
- Alta eficacia luminosa durante toda la vida de la lámpara
- Buena reproducción cromática y estabilidad de color

Aplicaciones


- Alumbrado deportivo, alumbrado por proyección de edificios y monumentos, alumbrado de grandes áreas, como puertos, terrenos en construcción, plantaciones y marquesinas (gasolineras)

MASTER HPI-T Plus

Versions




Plano de dimensiones




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	47 mm	30.5 mm	168 mm	286 mm

Colour Rendering Diagrams



MASTER HPI-T Plus

Light Distribution Diagrams



HPI-T

