



Descrierea produsului

MASTER HPI-T Plus

Lămpi cu halogenuri metalice, cu tub din cuarț și balon exterior transparent

Beneficii

- Siguranță maximă și un grad înalt de confort, cu o menținere foarte bună de-a lungul duratei de funcționare
- Costuri de întreținere minime
- Investiție inițială cu posibilități de economie a energiei posibilă prin conceptul "Plus"

Caracteristici

- Balon tubular exterior din sticlă transparentă
- Tehnologie tri-band ce rezultă într-o eficiență luminoasă ridicată, atât inițial cât și de-a lungul duratei de funcționare
- Redă o lumină albă cu aspect de culoare naturală și o bună menținere a culorilor

Cerere


- Iluminatul evenimentelor sportive, în proiectoare utilizate la clădiri și monumente, iluminat perimetral, de exemplu: în porturi și șantieri de construcții, în benzinării sau în horticultură

Warnings and safety

- A se folosi exclusiv în aparate de iluminat complet protejate, chiar și în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Aparatul de iluminat trebuie să poată reține fragmentele fierbinți de lampă în caz de spargere a lămpii
- Pentru utilizare împreună cu echipament de control proiectat pentru lămpi cu vapori de mercur sau de sodiu de înaltă presiune
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

MASTER HPI-T Plus

Cote



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	47 mm	29 mm	155 mm	255 mm
MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	47 mm	30,5 mm	168 mm	286 mm

Informații generale

Baza elementului de fixare	E40
Poziție de funcționare	P20

Date tehnice lumină

Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4500 K
Indice de redare a culorilor (IRC)	65

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Transparent
Formă bec	T46

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Coordonată cromatică X (nom.)	Coordonată cromatică Y (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)
17989015	MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	365	377	79 lm/W
17990615	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	361	372	83 lm/W

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Tensiune (nom.)	Consum de curent
17989015	MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	128 V	247 W

Order Code	Full Product Name	Tensiune (nom.)	Consum de curent
17990615	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	125 V	385 W

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h	Conținut de mercur (Hg) (nom.)
17989015	MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	272 kWh	36 mg
17990615	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	424 kWh	29,5 mg

