



Описание продукта

MASTER HPI-T Plus

Кварцевые металлогалогенные лампы с прозрачной внешней колбой

Преимущества

- Высокий уровень безопасности и комфорта на протяжении всего срока службы
- Минимальная стоимость технического обслуживания
- Возможность уменьшения начальных капиталовложений благодаря концепции «Plus»

Характеристики

- Прозрачная трубчатая внешняя колба
- Уникальная трехполосная технология обеспечивает высокоэффективное освещение в начале и на протяжении срока службы
- Создает естественный белый цвет высокой стабильности

Применение

- Точечное освещение, заливающая подсветка зданий и сооружений, зональное освещение, например гаваней и строительных площадок, купольное освещение, например на заправочных станциях, подсветка садоводческих участков

Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Используются с ПРА, разработанным для ртутных или натриевых ламп высокого давления
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.


MASTER HPI-T Plus

Versions



LPPR HPI-T

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	47 mm	29 mm	155 mm	255 mm
MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	47 mm	30,5 mm	168 mm	286 mm

Общая информация	
Цоколь	E40
Рабочее положение	P20
Технические характеристики освещения	
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4500 K
Коэффициент цветопередачи (CRI)	65
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	T46

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Координата цветности X (ном.)	Координата цветности Y (ном.)	Эффективность (номинальная) (ном.)
928481300098	MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	365	377	79 лм/В
928481600096	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	361	372	83 лм/В

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Напряжение (ном.)	Энергопотребление
928481300098	MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	128 Вт	247 В

MASTER HPI-T Plus

Order Code	Full Product Name	Напряжение (ном.)	Энергопотребление
928481600096	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	125 Вт	385 В

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт- час/1000 ч	Содержание ртути (Hg) (ном.)
928481300098	MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	272 kWh	36 mg
928481600096	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	424 kWh	29,5 mg



