



Popis produktu

MASTER HPI-T Plus

Halogenidové výbojky s horákom z kremikového skla s čírou vonkajšou bankou

Výhody

- Vysoká úroveň bezpečnosti a komfortu zachovaná počas celej doby životnosti
- Minimálne náklady na údržbu
- Možnosti úspory počiatočných investícií vďaka koncepcii Plus

Vlastnosti

- Číra trubicová vonkajšia banka
- Jedinečná 3-pásmová technológia pre vysoký merný svetelný výkon na začiatku používania svetelného zdroja, ako aj počas celej jeho dlhej životnosti
- Prirodzený farebný efekt bieleho svetla a dobrá stabilita farieb

Aplikácie


- Osvetlenie športovísk, osvetlenie budov a pamiatok svetlometmi, osvetlenie priestranstiev (napríklad prístavov a stavenísk), osvetlenie zastrešených priestranstiev (napríklad čerpacích staníc), záhradné osvetlenie

Varovanie a ochrana

- Používajte len v úplne uzavretom svietidle, aj počas testovania (normy IEC61167, IEC62035, IEC60598).
- Svietidlo musí byť prispôbené na zachytenie horúcich častí, pre prípad mechanického poškodenia (prasknutia) výbojky.
- Na použitie s predradníkom určeným pre vysokotlakové ortuťové alebo sodíkové výbojky
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie výbojky mohlo mať vplyv na vaše zdravie. V prípade rozbitia výbojky miestnosť 30 minút vetrajte a jej časti odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odovzdajte na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

MASTER HPI-T Plus

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	47 mm	29 mm	155 mm	255 mm
MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	47 mm	30,5 mm	168 mm	286 mm

Všeobecné informácie

Pätica	E40
Prevádzková poloha	P20

Svetelné technické

Označenie farby	Studená biela (CW)
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	4500 K
Index podania farieb (CRI)	65

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Priehľadné
Tvar žiarovky	T46

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Chromatická súradnica X (nom.)	Chromatická súradnica Y (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)
17989015	MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	365	377	79 lm/W
17990615	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	361	372	83 lm/W

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Napätie (nom.)	Spotreba
17989015	MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	128 V	247 W

Order Code	Full Product Name	Napätie (nom.)	Spotreba
17990615	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	125 V	385 W

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h	Obsah ortuti (Hg) (nom.)
17989015	MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	272 kWh	36 mg
17990615	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	424 kWh	29,5 mg

