



產品說明

HPL-N

標準型高壓水銀燈

优点

- 預算受限的最佳選擇

特点

- 配備一到二個輔助電極，保證點火快速可靠
- 單端充氣型玻璃燈泡 (HG-SG)，內裝石英水銀蒸氣放電燈管
- 卵形外部燈泡，內裡鍍層處理，產生藍白冷光，光色品質合乎水準

应用


- 所有戶外照明應用，工廠、運輸業和工業區域照明需求

Versions



HPL-N

二维绘图



Product	D (max)	C (max)
HPL-N 400W/542 E40 HG 1SL/6	122 mm	290 mm

Colour Rendering Diagrams

