



Langlebig und zuverlässig

HighPower-Vorschaltgeräte für SON//HPL/HPI

Die gekapselten Vorschaltgeräte HID-HighPower sind für SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- und MH-Lampen mit spezifizierten Wattleistungen von 1.000 W und mehr konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

Vorteile

- Langlebige und zuverlässige Lösung
- Minimale Leistungsverluste dank orthozyklischer Wicklung
- Ideal für Mastmontage

Merkmale

- Schutz gegen Überhitzung
- Schraubanschlussklemmen
- Separater Erdungs-Anschluss ('Heavy Duty')
- Spezifiziert nach Klasse I
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen chemische Einflüsse und raue Umgebungsbedingungen

Anwendung

- Für den Einsatz in der Außenbeleuchtung anstelle von konventionellen Vorschaltgeräten
- Für Anwendungen mit ungedimmter Beleuchtung
- Für Anwendungen mit geringer Schalthäufigkeit

HighPower-Vorschaltgeräte für SON//HPL/HPI

Versions




GPPR BSN-HP L02 L43 L78 PHL




GPPR BHD-HP PHL


Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BSN 1000 L78-A2	6.5	102.0	257.0	222.0	246.0	117.0	88.0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-257							



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHD 2000 L76-A2	6.5	102.0	317.0	282.0	306.0	117.0	88.0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 1000 L78-A2	6.5	102.0	207.0	172.0	196.0	117.0	88.0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-207							
BHL 2000 L76-A2	6.5	102.0	317.0	282.0	306.0	117.0	88.0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							

HighPower-Vorschaltgeräte für SON//HPL/HPI

Betrieb und Elektrik	
Eingangsfrequenz	50 Hz
Netzfrequenz	50 Hz

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung
06236900	BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257	230 V (Standard) oder 240 V
74276600	BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317	380 bis 415 V

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung
06237600	BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207	230 V (Standard) oder 240 V
06384700	BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317	380 bis 415 V

