



Надежность и долгий срок службы

HID-HighPower MH, HPI, HPL, SON

Герметизированные ПРА для применения с лампами SON (T) (Plus), HPL, HPI и MH с номинальной мощностью в 1000 Вт и выше

Преимущества

- Защита от перегрева с замечательными показателями срока службы – продолжительность эксплуатации в среднем 15 лет
- Минимальная потеря мощности за счет ортоциклической обмотки
- Идеален для монтажа на опоре

Характеристики

- Превосходная сопротивляемость химическим воздействиям, влаге и трещинам от напряжения среды
- Уровень Class I (то есть с механизмом заземления)
- ПРА стандартно оборудованы винтовыми клеммными коробками
- Отдельная клемма заземления (HID 'Heavy Duty')
- ПРА для альтернативного сетевого напряжения/частот поставляются по запросу

Применение


- Наружное освещение (наиболее востребованные варианты: освещение спортивных мероприятий и зональное освещение)

HID-HighPower MH, HPI, HPL, SON

Versions



Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BSN 1000 L78-A2	6,5	102,0	257,0	222,0	246,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-257							



© 2018 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com

2018, Ноябрь 29 - Данные для изменения