



Tuotekuvaus

HPI-T

Kvartsilasinen monimetallilamppu kirkkaalla ulkokuvulla

Hyödyt

- Korkea turvallisuus ja näkömukavuus säilyvät koko eliniän
- Alhaiset huoltokustannukset

Ominaisuudet

- Kirkas putkimainen ulkokupu
- Suuri valotehokkuus sekä uutena että koko eliniän ainutlaatuisen 3-metallitekniikan ansiosta
- Luonnollinen valkoinen valo ja stabiili väri

Käyttökohteet

- Urheilualuevalaistus, rakennusten ja muistomerkkien valaistus, aluevalaistus esim. satamissa ja rakennustyömailla

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Käytetään suurpaine-elohopealampuille suunnitellun ohjauslaitteen kanssa.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

HPI-T

Versions




HPI-T 1000W E40




LPPR HPI-THW 2000W

Mittapiirros



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	101,5 mm	120 mm	267 mm	430 mm
HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	101,5 mm	89 mm	290 mm	430 mm

Yleistä tietoa

Kanta E40

Valaistuksen tekniset tiedot

Värimerkki Kylmä valkoinen
(CW)

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta Kirkas

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Käyttöasento	Order Code	Full Product Name	Käyttöasento
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	P	928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	P20
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	P75			

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuuskoodinaatti X (nim.)	Kromaattisuuskoodinaatti Y (nim.)	Vastaava värilämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	370	380	4300 K	57	83 lm/W
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	375	385	4200 K	63	95 lm/W
928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	387	403	3800 K	59	101 lm/W

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Virrankulutus	Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Virrankulutus
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	130 V	990 W	928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	232 V	1 980 W
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	130 V	1 980 W				

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto	Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	T65	928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	T100
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	T100			

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	1089 kWh	86 mg	928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	2178 kWh	256 mg
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	2178 kWh	155 mg				

