



Produktbeskrivelse

HPI-T

Metallhalogen med klar kolbe

Fordeler

- Høyt sikkerhets- og komfortnivå i hele levetiden
- Minimale vedlikeholdskostnader

Funksjoner

- Gjennomsiktig ytre tube
- Unik trebåndsteknologi som gir høy lyseffekt, både i starten og gjennom hele levetiden
- Gir en god naturlig hvitfarge, og generell god fargegjengivelse

Søknad

- Sportsbelysning, belysning av bygninger og monumenter, områdebelysning som f.eks på havner eller byggeplasser

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Til bruk med kontrollutstyr som er utformet for høytrykksvikksølvlamper
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


HPI-T

Versions




HPI-T 1000W E40

Målskisse



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	101,5 mm	120 mm	267 mm	430 mm
HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	101,5 mm	89 mm	290 mm	430 mm

Generell informasjon	
Sokkelbase	E40
Teknisk belysning	
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Driftsposisjon
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	P
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	P75

Order Code	Full Product Name	Driftsposisjon
928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	P20

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Kromatisk	Kromatisk	Korrelert fargetemperatur	Lysutbytte (vurdert)	
		koordinat X (nom)	koordinat Y (nom)	(nom)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	(Nom)
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	370	380	4300 K	57	83 lm/W
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	375	385	4200 K	63	95 lm/W
928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	387	403	3800 K	59	101 lm/W

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Spenning (nom.)	Effektforbruk
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	130 V	990 W
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	130 V	1 980 W

Order Code	Full Product Name	Spenning (nom.)	Effektforbruk
928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	232 V	1 980 W

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	T65
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	T100

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	T100

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/	Lavt kvikksølv
		1000 t	(Hg)-innhold (nom.)
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	1089 kWh	86 mg
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	2178 kWh	155 mg

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/	Lavt kvikksølv
		1000 t	(Hg)-innhold (nom.)
928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	2178 kWh	256 mg

