



# Mô tả sản phẩm

## HPI-T High Wattage

Đèn halogen kim loại thạch anh có vỏ bọc trong suốt

### Lợi ích

- Mức độ an toàn và tiện ích cao, được duy trì suốt thời hạn sử dụng
- Chi phí bảo trì rất thấp

### Tính năng

- Vỏ bọc dạng ống tròn trong suốt
- Công nghệ 3-dải tần độc đáo mang lại hiệu suất chiếu sáng cao ngay từ ban đầu và trong suốt thời gian sử dụng dài của đèn
- Cho ra ánh sáng trắng tự nhiên với độ ổn định màu tốt

### Ứng dụng


- Chiếu sáng thể thao, chiếu sáng các tòa nhà và công trình kỷ niệm, chiếu sáng sân bãi, ví dụ: bến cảng và công trường xây dựng

### Phiên bản



## HPI-T High Wattage

### Bản vẽ kích thước



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm

### Sơ đồ hoàn màu

