



Termékleírás

MASTER MHN-FC

Két végén fejelt, kompakt, kvarc kisülőcsöves fémhalogén fényforrás

Előnyök

- Lehetővé teszi a precíziós optikával ellátott lámpatestek használatát a célzott világítás érdekében.
- A jó színvisszaadás kellemes környezetet teremt magas vizuális komforttal a játékosok és a nézők számára.
- Folytonos spektrális eloszlása miatt félprofesszionális sportcsarnokok megvilágítására és térvilágításra is alkalmazható.

Szolgáltatások

- A kettős befogásnak köszönhetően hosszabb élettartammal rendelkezik
- 1000 W-os vagy 2000 W-os változatban
- természetes fehér szín
- A kompakt fényforrás lehetővé teszi a kisméretű lámpatestek használatát

Alkalmazás

- Szabadidős sportlétesítmények és területek fényárvilágítása

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak teljesen zárt lámpatestben szabad használni, még a tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A lámpatestnek fel kell fognia a forró lámpadarabokat abban az esetben, ha a lámpa elpattanna.
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

MASTER MHN-FC


Versions



LPPR MHN-FC 2000W 2200W

LPPR MHN-FC 1000W

Méretezett rajza



Product	D (max)	D	O	X	L	A	C (max)
MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	33 mm	25,5 mm	42,5 mm	58 mm	144 mm	226 mm	290 mm
MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	33 mm	25,5 mm	108 mm	58 mm	177 mm	290 mm	357 mm

Általános információ	
Fejelés - foglalat	Double Ended
Működési helyzet	P5
Technikai adatok	
Színmegjelölés	Fehér (WH)
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Színérték X koordinátája (névleges)	Színérték Y koordinátája (névleges)	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Színvisszaadási index (CRI)	Fényhasznosítás (névleges) (lm/W)
21349500	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	380	419	4200 K	60	102 lm/W
21424900	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	374	366	4100 K	65	91 lm/W

Működtetés és elektronika

MASTER MHN-FC

Order Code	Full Product Name	Feszültség (névleges)	Teljesítményfelvétel
21349500	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	222 V	2 032,0 W

Order Code	Full Product Name	Feszültség (névleges)	Teljesítményfelvétel
21424900	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	130 V	1 040,0 W

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/ 1000 óra	Higanytartalom (Hg) (névleges)
21349500	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	2235 kWh	105 mg

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/ 1000 óra	Higanytartalom (Hg) (névleges)
21424900	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	1144 kWh	74 mg

