



Описание продукта

MASTER MHN-FC

Компактные кварцевые металлогалоидные лампы с двойным зажимом

Преимущества

- Дает возможность объединить компактные осветительные системы и высокоточную оптику, чтобы свести к минимуму освещение незапланированных объектов
- Хорошая цветопередача создает приятную атмосферу визуального комфорта для игроков и зрителей
- Постоянный спектр обеспечивает вариативность подсветки полупрофессиональных стадионов и зонального освещения

Характеристики

- Конструкция с двумя зажимами удлиняет срок службы
- Два значения мощности: 1000 и 2000 Вт
- Естественный белый цвет
- Компактный источник света позволяет уменьшить габариты светильника

Применение

- Заливающая подсветка для зонального освещения и мест отдыха

Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

MASTER MHN-FC


Versions



LPPR MHN-FC 2000W 2200W

LPPR MHN-FC 1000W

Чертеж размеров



Product	D (max)	D	O	X	L	A	C (max)
MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	33 mm	25,5 mm	42,5 mm	58 mm	144 mm	226 mm	290 mm
MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	33 mm	25,5 mm	108 mm	58 mm	177 mm	290 mm	357 mm

Общая информация	
Цоколь	Double Ended
Рабочее положение	P5
Технические характеристики освещения	
Обозначение цвета	Белый (WH)
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Координата цветности X (ном.)	Координата цветности Y (ном.)	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Коэффициент цветопередачи (CRI)	Эффективность (номинальная) (ном.)
928070405130	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	380	419	4200 K	60	102 лм/В
928075705130	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	374	366	4100 K	65	91 лм/В

Эксплуатационные и электрические характеристики

MASTER MHN-FC

Order Code	Full Product Name	Напряжение (ном.)	Энергопотребление
928070405130	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	222 Вт	2 032,0 В

Order Code	Full Product Name	Напряжение (ном.)	Энергопотребление
928075705130	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	130 Вт	1 040,0 В

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт- час/1000 ч	Содержание ртути (Hg) (ном.)
928070405130	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	2235 kWh	105 mg

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт- час/1000 ч	Содержание ртути (Hg) (ном.)
928075705130	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	1144 kWh	74 mg

