



Описание продукта

MASTER MHN-LA

Компактные кварцевые металлогалогенные лампы с двойным зажимом

Преимущества

- Позволяет создавать компактные и эффективные системы освещения с точной оптикой для улучшенного управления лучом и минимального освещения незапланированных объектов
- Хорошая цветопередача создает приятную атмосферу визуального комфорта для игроков и зрителей
- Постоянный спектр подходит для освещения профессиональных и полупрофессиональных стадионов с регулярным ТВ-покрытием

Характеристики

- Компактный высокоэффективный источник света (с длинной дугой)
- Конструкция с двумя зажимами удлинняет срок службы
- Естественный белый цвет высокой стабильности
- Цветовая температура дневного света упрощает переход с естественного на искусственное освещение

Применение

- Профессиональное и полупрофессиональное прожекторное освещение и подсветка спортивных сооружений

Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.


MASTER MHN-LA

Versions



LPPR MHN-LA 1000W

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	40 мм	40,5 мм	35 мм	286 мм
MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	40 мм	40,5 мм	35 мм	286 мм
MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	40 мм	108 мм	58 мм	353 мм
MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	40 мм	108 мм	58 мм	353 мм

Общая информация	
Цоколь	X528
Рабочее положение	P5
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	TD40

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Координата цветности X (ном.)	Координата цветности Y (ном.)	Обозначение цвета	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Коэффициент цветопередачи (CRI)	Эффективность (номинальная) (ном.)
928071305130	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	370	370	Холодный белый (CW)	4200 K	72	105 лм/В
928072505130	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	330	339	Дневной свет	5600 K	82	93 лм/В
928072205130	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	337	331	Дневной свет	5600 K	80	86,0 лм/В

MASTER MHN-LA

Order Code	Full Product Name	Координата цветности X (ном.)	Координата цветности Y (ном.)	Обозначение цвета	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Коэффициент цветопередачи (CRI)	Эффективность (номинальная) (ном.)
928073005130	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	366	370	Холодный белый (CW)	4200 K	70	92,00 лм/В

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Напряжение (ном.)	Энергопотребление	Order Code	Full Product Name	Напряжение (ном.)	Энергопотребление
928071305130	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	235 Вт	2 040,0 В	928072205130	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	125 Вт	1 040,0 В
928072505130	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	225 Вт	2 040,0 В	928073005130	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	125 Вт	1 040,0 В

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт- час/1000 ч	Содержание ртути (Hg) (ном.)	Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт- час/1000 ч	Содержание ртути (Hg) (ном.)
928071305130	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	2244 kWh	194 mg	928072205130	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	1144 kWh	95 mg
928072505130	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	2244 kWh	140 mg	928073005130	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	1144 kWh	112 mg

