



Ampul:

MASTER MHN-LA

Yüksek ışık verimi olan kompakt deşarj ampuller

Faydaları

- Dış kavanozu olmayan bu ampul çok daha küçük boyutlu armatür tasarımına olanak tanır ve çok daha hassas hüzmeye kontrolü sağlayarak istenmeyen kamaşma yaratıcı ışık çıkışını ortadan kaldırır. Bu özelliklere, yüksek ışık akısı ve ışık etkililik eklendiği zaman, az sayıda armatürle, işletme gideri düşük, kullanımı kolay aydınlatma sistemleri tasarlamak mümkün hale gelir
- Oyunculara ve izleyicilere hoş bir ambiyans yaratan yüksek renk geriverimi ve görsel konfor
- Geniş spektrumlu ışık dağılımı sayesinde televizyon çekimi yapılan profesyonel stadyumlar için idealdir

Özellikler

- Yüksek ampul verimi ve en yüksek renksel geriverim veren kompakt ışık kaynağı
- Uzun ampul ömrü sağlayan iki boğumlu tasarım
- Doğal beyaz renk, yüksek renk geriverimi ve kararlılığı
- Gün ışığından yapay ışığa geçişi kolaylaştıran gün ışığına eşdeğer renk sıcaklığı

Uygulama

- Profesyonel ve yarı profesyonel spor aydınlatmaları ve projeksiyonları

Güvenlik ve uyarılar

- Test sırasında bile yalnızca tamamen kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanın (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Aydınlatma armatürü, lamba kırılrsa bile sıcak lamba parçalarını kendi içinde tutabilmelidir
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağız kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.


MASTER MHN-LA

Versions



LPPR MHN-LA 2000W

Boyutlu çizim



Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	40 mm	108 mm	58 mm	353 mm

