



# Descripción del producto

## MHN-TD

Lámpara de haluro metálico de cuarzo y terminal doble

### Beneficios

- Todos los tipos tienen bloqueo UV para reducir los riesgos de decoloración y de salud

### Características

- Tubo de descarga de cuarzo con mercurio de alta presión y una mezcla de haluros de disprosio, holmio y tulio (4200 K) o yoduro de estaño (3000 K), con agregado de sodio y talio para corrección de color y estabilidad del arco
- Lámparas de terminal doble colocadas en una funda externa de vacío de cuarzo con bloqueo UV transparente tubular
- Posición de funcionamiento restringida


### Aplicaciones

- Interior: iluminación de acentuación, iluminación general en luces descendentes, por ejemplo, en comercios y centros comerciales
- Luces descendentes, luces ascendentes y luces verticales de pared, por ejemplo, en comercios y centros comerciales
- Exterior: proyección sobre monumentos, fachadas y carteleras

### Advertencias y seguridad


- Usar solo en luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara
- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Plano de dimensiones



| Product                    | D (max) | D       | O      | C (max)  |
|----------------------------|---------|---------|--------|----------|
| MHN-TD 70W/842 Rx7s 1CT/12 | 19,5 mm | 0,75 in | 7,7 mm | 117,6 mm |

Colour Rendering Diagrams



LDCR\_MHN-TD\_70W-Colour rendering diagram

