



Produkt

MHN-TD

Tvåsocklade metallhalogenlampor med dubbla lampkolvar

Fördelar

- Alla typer har UV-blockering för att minska hälsorisken och risken för blekning

Funktioner

- Metallurladdningsrör med högtrycksvicksilver och en blandning av dysprosium-, holmium- och tuliumhalider (4 200 K) eller tennjodid (3 000 K), samt tillsats av natrium och tallium för färgkorrigering och stabilisering av ljusbågen
- Tvåsocklade lampor i en klar lampkolv av kvarts med UV-skydd
- Horisontellt brinnläge +/-45°

Användning


- Inomhus - accentbelysning, nedåtriktad allmänbelysning, i t ex butiker och köpcentra
- Nedåtriktad och uppåtriktad belysning samt wall-washers, i t ex butiker och köpcentra
- Utomhus - strålkastarbelysning för monument, fasader och affischtavlor

Versions



MHN-TD

Måttskiss



Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12	27,5 mm	1,08 in	27 mm	161,6 mm

