



Ampul:

MHN-TD

Çift zarflı, tek ya da çift uçlu metal halide ampuller

Faydaları

- Azaltılmış soldurma riski için tüm tipleri UV-Blok'tur

Özellikler

- Renk düzeltmesi ve ark stabilizasyonu için yüksek basınç cıva ve bir diprozyum, holmiyum ve tülyum halideleri (MHN-TD) karışımı ya da sodyum ve talyum eklenmiş kalay iodid (MHW-TD) içeren kuvars deşarj tüp
- Tüp biçimli, şeffaf, UV-Blok kuvars dış kılıf içine yerleştirilmiş çift uçlu ampuller
- Kısıtlı yanma pozisyonu

Uygulama

- İç mekan – vurgu aydınlatması, tavan ampullerinden genel aydınlatma, örneğin mağazalar ve alışveriş merkezlerinde
- Downlight'lar, duvar aplikleri ve diğer duvar aydınlatmaları; örneğin, mağazalar ve alışveriş merkezlerinde
- Dış mekanlar – anıtlar, bina dış cepheleri ve ilan panoları projeksiyonu

Güvenlik ve uyarılar

- Test sırasında bile yalnızca tamamen kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanın (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Aydınlatma armatürü, lamba kırılrsa bile sıcak lamba parçalarını kendi içinde tutabilmelidir
- Kontrol tertibatı kullanım-ömrü-sonu koruması içermelidir (IEC61167, IEC 62035)
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.