



Descrição do produto

ML

Lâmpada de luz mista.

Benefícios

- Retrofit direto para lâmpadas incandescentes.
- Níveis de eficiência e durabilidade maiores que os da incandescente.

Características

- Tubo de mercúrio de alta pressão em série com um filamento de tungstênio.
- Funciona com a tensão da rede, sem reator adicional.
- Combina o espectro contínuo da lâmpada incandescente e o espectro linear da lâmpada de mercúrio de alta pressão.

Aplicação

- Iluminação de espaços públicos ao ar livre, estacionamentos, oficinas, garagens e lojas.

Avisos e Segurança

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.