



Описание

ML

Лампы смешанного света

Преимущества

- Прямая замена для ламп накаливания
- Высокая энергоэффективность и более долгий срок службы, чем у ламп накаливания

Характеристики

- Ртутная горелка высокого давления последовательно соединена с вольфрамовой нитью накала
- Работают от сетевого напряжения без дополнительного ПРА
- Сочетают в себе непрерывный спектр лампы накаливания и линейный спектр ртутного разряда высокого давления

Применение

- Наружное освещение, парковки, гаражи и магазины

Предупреждение и условия безопасности


- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Versions



LPPR ML E27

Чертеж размеров



Product	D (max)	C (max)
ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24	76 mm	173 mm

