



Mô tả sản phẩm

ML

Đèn trộn màu

Lợi ích

- Trực tiếp thay thế cho đèn sợi đốt
- Hiệu suất và tuổi thọ cao hơn so với đèn sợi đốt

Tính năng

- Ống thủy ngân áp suất cao nối tiếp với dây tóc vonfram
- Đầu nguồn trực tiếp, không cần thêm bộ điều khiển
- Kết hợp quang phổ liên tục từ hai nguồn sáng: sợi đốt và thủy ngân áp suất cao

Ứng dụng


- Chiếu sáng công cộng ngoài trời, bãi đỗ xe, nhà xưởng, ga-ra và cửa hiệu

Phiên bản



ML

Bản vẽ kích thước



Product	D (max)	C (max)
ML 160W E27 220-230V SG 1CT/24	76 mm	172 mm

Sơ đồ hoàn màu

