



GreenSpace – la solution LED hautement efficace et durable

GreenSpace

Les clients souhaitent établir un équilibre idéal entre leur investissement initial et le coût de l'installation au cours de la durée d'utilisation. GreenSpace est un encastré rentable et durable permettant de remplacer les luminaires CFL conventionnels utilisés dans les applications d'éclairage général. Il intègre la technologie LED la plus récente, qui offre une consommation électrique nettement inférieure, tout en fournissant un flux lumineux confortable, des performances en couleur stables et un excellent rendu des couleurs. La longue durée de vie du produit en fait une solution fidèle à l'adage « l'installer, c'est l'oublier ».

Avantages

- Bon rapport qualité-prix
- Retour sur investissement en quelques années grâce à une haute efficacité et une longue durée de vie
- Large gamme d'options de montage pour s'adapter à différents types de plafond
- La solution idéale pour les projets de rénovation (tailles personnalisées) qui permet une installation plus rapide
- Divers choix de flux lumineux pour répondre aux besoins des différentes applications
- Conforme aux normes d'éclairage des bureaux, avec des performances de couleur stables et une grande distribution de lumière

Fonctions

- Tailles mini (DN460B) et compacte (DN470B) pour encastrement
- Existe sur patère, sur rail et suspendu
- Tailles de découpe d'encastrement personnalisées entre 150 mm et 280 mm, au total 28 tailles disponibles
- Efficacité système élevée : jusqu'à 131 lm/W
- Version UGR19 avec dispositif anti-éblouissement
- Disponible en 3 000 lumens pour les applications avec des plafonds plus élevés
- Choix de couleurs : blanc, argent et noir
- Version IP54 avec capot avant et option d'éclairage de secours disponible
- Configurable avec de nombreux types de drivers : DALI, POE et sans fil avec Interact Ready
- Installation rapide grâce à la diversité des connecteurs et des câbles

Application

- Bureaux
- Commerces
- Hôtels
- Hôpitaux

Versions



Standard GreenSpace Surface Mounted



Standard GreenSpace Pendant



Standard GreenSpace Surface Mounted




Greenspace EU gen 2-DN462B

Versions



Greenspace Mini DN462B with
Polycarbonate Cover Opal

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit

Greenspace_EU_gen_2-DN473B-DPP.TIF




Greenspace_EU_gen_2-DN472B-DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-1DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-3DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462B-DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-2DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN463B-DPP.TIF



Informations générales

Marquage CE	Oui
Driver inclus	Oui
Appareillage	-
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité

Données techniques de l'éclairage

Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Type d'optique	-

Fonctionnement et électricité

Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
--------------------	-------------

Approbation et application

Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
--------------------------	-----------------------

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
----------------------------	--------

Informations générales (1/2)

Order Code	Full Product Name	Marquage		Essai au fil incandescent	Code famille lampe
		ENEC	Inflammabilité		
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	Marquage ENEC	-	Température 650 °C, durée 30 s	-
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	Marquage ENEC	-	Température 650 °C, durée 30 s	-
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Marquage ENEC	-	Température 750 °C, durée 5 s	LED11S
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Marquage ENEC	-	Température 750 °C, durée 5 s	LED11S
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Marquage ENEC	-	Température 750 °C, durée 5 s	LED11S
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Marquage ENEC	-	Température 750 °C, durée 5 s	LED11S
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 5 s	-
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 5 s	-
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 5 s	-
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 5 s	-
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 5 s	-
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 5 s	-
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 5 s	-
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 5 s	-
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 5 s	-
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 5 s	-
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 5 s	-
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-	Température 750 °C, durée 5 s	-
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Température 750 °C, durée 5 s	-

Order Code	Full Product Name	Marquage		Essai au fil incandescent	Code famille lampe
		ENEC	Inflammabilité		
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	Marquage ENEC	-	Température 650 °C, durée 30 s	-
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	Marquage ENEC	-	Température 650 °C, durée 30 s	-
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Marquage ENEC	-	Température 750 °C, durée 5 s	LED20S
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Marquage ENEC	-	Température 750 °C, durée 5 s	LED20S
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Marquage ENEC	-	Température 750 °C, durée 5 s	LED20S
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Marquage ENEC	-	Température 750 °C, durée 5 s	LED20S
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	Température 750 °C, durée 5 s	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	Température 750 °C, durée 5 s	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Température 750 °C, durée 5 s	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	Marquage ENEC	-	Température 650 °C, durée 30 s	-
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Marquage ENEC	-	Température 650 °C, durée 30 s	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Marquage ENEC	-	Température 750 °C, durée 5 s	LED20S
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Marquage ENEC	-	Température 750 °C, durée 5 s	LED20S
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Marquage ENEC	-	Température 750 °C, durée 5 s	LED20S
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Marquage ENEC	-	Température 750 °C, durée 5 s	LED20S
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	Température 750 °C, durée 5 s	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	Température 750 °C, durée 5 s	-
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 5 s	-
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 5 s	-
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 5 s	-
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 5 s	-
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Marquage ENEC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 5 s	-

Order Code	Full Product Name	Marquage	Inflammabilité	Essai au fil incandescent	Code famille
		ENEC			lampe
56478700	DN470P LED20S/830	Marquage	Pour montage sur	Température 650 °C,	-
	PSU D22H16 WH	ENEC	surfaces normalement inflammables	durée 5 s	
56481700	DN470P LED20S/840	Marquage	Pour montage sur	Température 650 °C,	-
	DIA-VLC D22H16 WH	ENEC	surfaces normalement inflammables	durée 5 s	
56484800	DN470P LED20S/840	Marquage	Pour montage sur	Température 650 °C,	-
	PSU D22H16 WH	ENEC	surfaces normalement inflammables	durée 5 s	
01303200	DN460B LED11S/830	Marquage	-	Température 650 °C,	-
	PSD-E C WH P	ENEC		durée 30 s	
01304900	DN460B LED11S/840	Marquage	-	Température 650 °C,	-
	PSD-E C WH P	ENEC		durée 30 s	
38462300	DN462B LED11S/830	Marquage	-	Température 750 °C,	LED11S
	PSU-E C WH PCC P	ENEC		durée 5 s	
38463000	DN462B LED11S/840	Marquage	-	Température 750 °C,	LED11S
	PSU-E C PCC WH P	ENEC		durée 5 s	
79319700	DN460B LED11S/830	Marquage	-	Température 650 °C,	LED11S
	PSU-E C WH P	ENEC		durée 30 s	
79320300	DN460B LED11S/840	Marquage	-	Température 750 °C,	LED11S
	PSU-E C WH P	ENEC		durée 5 s	
79335700	DN462B LED11S/830	Marquage	-	Température 750 °C,	LED11S
	PSU-E C WH PCO P	ENEC		durée 5 s	
79336400	DN462B LED11S/840	Marquage	-	Température 750 °C,	LED11S
	PSU-E C WH PCO P	ENEC		durée 5 s	
79347000	DN472B LED20S/830	Marquage	-	Température 750 °C,	LED20S
	PSU-E C WH PCO P	ENEC		durée 5 s	
79348700	DN472B LED20S/840	Marquage	-	Température 750 °C,	LED20S
	PSU-E C WH PCO P	ENEC		durée 5 s	
56487900	DN470T LED20S/840	Marquage	Pour montage sur	Température 650 °C,	-
	DIA-VLC D22H16 5C6 GR	ENEC	surfaces normalement inflammables	durée 5 s	
56489300	DN470T LED20S/830	Marquage	Pour montage sur	Température 650 °C,	-
	PSU D22H16 3C GR	ENEC	surfaces normalement inflammables	durée 5 s	
56491600	DN470T LED20S/840	Marquage	Pour montage sur	Température 650 °C,	-
	PSU D22H16 3C GR	ENEC	surfaces normalement inflammables	durée 5 s	
56450300	DN470C LED20S/830	Marquage	Pour montage sur	Température 650 °C,	-
	DIA-VLC D22H16 GR	ENEC	surfaces normalement inflammables	durée 5 s	
56453400	DN470C LED20S/830	Marquage	Pour montage sur	Température 650 °C,	-
	PSU D22H16 GR	ENEC	surfaces normalement inflammables	durée 5 s	
56456500	DN470C LED20S/840	Marquage	Pour montage sur	Température 650 °C,	-
	DIA-VLC D22H16 GR	ENEC	surfaces normalement inflammables	durée 5 s	
56459600	DN470C LED20S/840	Marquage	Pour montage sur	Température 650 °C,	-
	PSU D22H16 GR	ENEC	surfaces normalement inflammables	durée 5 s	

Order Code	Full Product Name	Marquage		Essai au fil incandescent	Code famille lampe
		ENEC	Inflammabilité		
56451000	DN470C LED20S/830	Marquage	Pour montage sur	Température 650 °C,	-
	DIA-VLC D22H16 WH	ENEC	surfaces normalement inflammables	durée 5 s	
56454100	DN470C LED20S/830	Marquage	Pour montage sur	Température 650 °C,	-
	PSU D22H16 WH	ENEC	surfaces normalement inflammables	durée 5 s	
56457200	DN470C LED20S/840	Marquage	Pour montage sur	Température 650 °C,	-
	DIA-VLC D22H16 WH	ENEC	surfaces normalement inflammables	durée 5 s	
56460200	DN470C LED20S/840	Marquage	Pour montage sur	Température 650 °C,	-
	PSU D22H16 WH	ENEC	surfaces normalement inflammables	durée 5 s	
38947500	DN470T LED20S/830	Marquage	Pour montage sur	Température 650 °C,	LED20S
	PSU D22H16 3C BK	ENEC	surfaces normalement inflammables	durée 5 s	
38948200	DN470T LED20S/840	Marquage	Pour montage sur	Température 650 °C,	LED20S
	PSU D22H16 3C BK	ENEC	surfaces normalement inflammables	durée 5 s	
38949900	DN470T LED20S/830	Marquage	Pour montage sur	Température 650 °C,	LED20S
	DIA-VLC D22H16 5C6 BK	ENEC	surfaces normalement inflammables	durée 5 s	
38950500	DN470T LED20S/840	Marquage	Pour montage sur	Température 650 °C,	LED20S
	DIA-VLC D22H16 5C6 BK	ENEC	surfaces normalement inflammables	durée 5 s	
56474900	DN470P LED20S/830	Marquage	Pour montage sur	Température 650 °C,	-
	DIA-VLC D22H16 GR	ENEC	surfaces normalement inflammables	durée 5 s	
56477000	DN470P LED20S/830	Marquage	Pour montage sur	Température 650 °C,	-
	PSU D22H16 GR	ENEC	surfaces normalement inflammables	durée 5 s	
56480000	DN470P LED20S/840	Marquage	Pour montage sur	Température 650 °C,	-
	DIA-VLC D22H16 GR	ENEC	surfaces normalement inflammables	durée 5 s	
56483100	DN470P LED20S/840	Marquage	Pour montage sur	Température 650 °C,	-
	PSU D22H16 GR	ENEC	surfaces normalement inflammables	durée 5 s	
56462600	DN471C LED20S/830	Marquage	Pour montage sur	Température 650 °C,	-
	DIA-VLC D22H16 GR	ENEC	surfaces normalement inflammables	durée 5 s	
56465700	DN471C LED20S/830	Marquage	Pour montage sur	Température 650 °C,	-
	PSU D22H16 GR	ENEC	surfaces normalement inflammables	durée 5 s	
56468800	DN471C LED20S/840	Marquage	Pour montage sur	Température 650 °C,	-
	DIA-VLC D22H16 GR	ENEC	surfaces normalement inflammables	durée 5 s	
56471800	DN471C LED20S/840	Marquage	Pour montage sur	Température 650 °C,	-
	PSU D22H16 GR	ENEC	surfaces normalement inflammables	durée 5 s	

Order Code	Full Product Name	Marquage	Inflammabilité	Essai au fil incandescent	Code famille lampe
		ENEC			
56486200	DN470T LED20S/830	Marquage	Pour montage sur	Température 650 °C,	-
	DIA-VLC D22H16 5C6	ENEC	surfaces normalement	durée 5 s	
	WH		inflammables		
56488600	DN470T LED20S/840	Marquage	Pour montage sur	Température 650 °C,	-
	DIA-VLC D22H16 5C6	ENEC	surfaces normalement	durée 5 s	
	WH		inflammables		
56490900	DN470T LED20S/830	Marquage	Pour montage sur	Température 650 °C,	-
	PSU D22H16 3C WH	ENEC	surfaces normalement	durée 5 s	
			inflammables		
56492300	DN470T LED20S/840	Marquage	Pour montage sur	Température 650 °C,	-
	PSU D22H16 3C WH	ENEC	surfaces normalement	durée 5 s	
			inflammables		

Informations générales (2/2)

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits	Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	DN461B	94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN470B
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	DN461B	94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN470B
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	DN463B	56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	DN463B	56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	-
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN461B	56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN461B	56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	-	56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	-	56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	-
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-	56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	-	56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	-
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	-	01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	DN460B
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-	01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	DN460B
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	-	38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	DN462B
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	-	38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	DN462B
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	-	79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN460B
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-	79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN460B
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	-	79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	DN462B
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	DN471B	79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	DN462B
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN471B	79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	DN472B
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	DN471B	79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	DN472B
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	DN471B	56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	-
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN473B	56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	-
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN473B	56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN471B	56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN471B	56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	-
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN471B	56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN471B	56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B	56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	DN470B	56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	-
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	DN470B	56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN472B	56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN472B	38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN470B	38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN470B	38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	-

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	-
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	-
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	-
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	-

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	-
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	-
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	-
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	-
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	-

Données techniques de l'éclairage (1/2)

		Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
Order Code	Full Product Name				
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	125 lm/W	1'200 lm
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	130 lm/W	1'250 lm
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	- degré(s)	3000 K	118 lm/W	1'150 lm
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	- degré(s)	4000 K	123 lm/W	1'200 lm
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	- degré(s)	3000 K	117 lm/W	1'200 lm
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	- degré(s)	4000 K	122 lm/W	1'250 lm
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	88 degré(s)	3000 K	127 lm/W	2'100 lm
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	88 degré(s)	3000 K	125 lm/W	2'100 lm
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	88 degré(s)	4000 K	133 lm/W	2'200 lm
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	88 degré(s)	4000 K	131 lm/W	2'200 lm
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	120 degré(s)	3000 K	132 lm/W	2'200 lm

		Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
Order Code	Full Product Name				
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	120 degré(s)	4000 K	140 lm/W	2'300 lm
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	120 degré(s)	4000 K	138 lm/W	2'300 lm
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	120 degré(s)	3000 K	134 lm/W	2'200 lm
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	120 degré(s)	3000 K	132 lm/W	2'200 lm
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	120 degré(s)	4000 K	140 lm/W	2'300 lm
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	120 degré(s)	4000 K	138 lm/W	2'300 lm
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	- degré(s)	4000 K	120 lm/W	1'950 lm
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	- degré(s)	4000 K	123 lm/W	1'950 lm
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	125 lm/W	1'900 lm
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	128 lm/W	1'950 lm
38474600	DN473B LED20S/830	- degré(s)	3000 K	121 lm/W	1'850 lm

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
	PSU-E C WH PCC P				
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	- degré(s)	4000 K	125 lm/W	1'900 lm
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	- degré(s)	3000 K	125 lm/W	1'900 lm
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	- degré(s)	4000 K	131 lm/W	2'000 lm
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	- degré(s)	3000 K	124 lm/W	2'800 lm
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	- degré(s)	4000 K	131 lm/W	2'950 lm
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	- degré(s)	4000 K	117 lm/W	1'850 lm
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	125 lm/W	1'900 lm
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	128 lm/W	1'950 lm
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	- degré(s)	3000 K	125 lm/W	1'900 lm
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	- degré(s)	4000 K	131 lm/W	2'000 lm
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	- degré(s)	3000 K	131 lm/W	2'000 lm
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	- degré(s)	4000 K	138 lm/W	2'100 lm
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	- degré(s)	3000 K	128 lm/W	2'900 lm
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	- degré(s)	4000 K	137 lm/W	3'100 lm

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	88 degré(s)	3000 K	127 lm/W	2'100 lm
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	88 degré(s)	3000 K	125 lm/W	2'100 lm
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	88 degré(s)	4000 K	133 lm/W	2'200 lm
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	88 degré(s)	4000 K	131 lm/W	2'200 lm
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	120 degré(s)	3000 K	134 lm/W	2'200 lm
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	120 degré(s)	3000 K	132 lm/W	2'200 lm
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	120 degré(s)	4000 K	140 lm/W	2'300 lm
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	120 degré(s)	4000 K	138 lm/W	2'300 lm
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	125 lm/W	1'200 lm
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	130 lm/W	1'250 lm
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	- degré(s)	3000 K	123 lm/W	1'200 lm
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	- degré(s)	4000 K	128 lm/W	1'250 lm

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	- degré(s)	3000 K	122 lm/W	1'250 lm
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	- degré(s)	4000 K	127 lm/W	1'300 lm
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	- degré(s)	3000 K	113 lm/W	1'100 lm
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	- degré(s)	4000 K	118 lm/W	1'150 lm
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	- degré(s)	3000 K	106 lm/W	2'050 lm
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	- degré(s)	4000 K	109 lm/W	2'100 lm
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	120 degré(s)	4000 K	140 lm/W	2'300 lm
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	120 degré(s)	3000 K	132 lm/W	2'200 lm
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	120 degré(s)	4000 K	138 lm/W	2'300 lm
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	120 degré(s)	3000 K	134 lm/W	2'200 lm
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	120 degré(s)	3000 K	132 lm/W	2'200 lm
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	120 degré(s)	4000 K	140 lm/W	2'300 lm
56459600	DN470C LED20S/840	120 degré(s)	4000 K	138 lm/W	2'300 lm

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
	PSU D22H16 GR				
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	120 degré(s)	3000 K	134 lm/W	2'200 lm
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	120 degré(s)	3000 K	132 lm/W	2'200 lm
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	120 degré(s)	4000 K	140 lm/W	2'300 lm
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	120 degré(s)	4000 K	138 lm/W	2'300 lm
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	120 degré(s)	3000 K	132 lm/W	2'200 lm
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	120 degré(s)	4000 K	138 lm/W	2'300 lm
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	120 degré(s)	3000 K	134 lm/W	2'200 lm
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	120 degré(s)	4000 K	140 lm/W	2'300 lm
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	120 degré(s)	3000 K	134 lm/W	2'200 lm
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	120 degré(s)	3000 K	132 lm/W	2'200 lm
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	120 degré(s)	4000 K	140 lm/W	2'300 lm
56483100	DN470P LED20S/840	120 degré(s)	4000 K	138 lm/W	2'300 lm

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
		de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)	lumineux
	PSU D22H16 GR				
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	88 degré(s)	3000 K	127 lm/W	2'100 lm
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	88 degré(s)	3000 K	125 lm/W	2'100 lm
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	88 degré(s)	4000 K	133 lm/W	2'200 lm
56471800	DN471C LED20S/840	88 degré(s)	4000 K	131 lm/W	2'200 lm

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
		de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)	lumineux
	PSU D22H16 GR				
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	120 degré(s)	3000 K	134 lm/W	2'200 lm
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	120 degré(s)	4000 K	140 lm/W	2'300 lm
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	120 degré(s)	3000 K	132 lm/W	2'200 lm
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	120 degré(s)	4000 K	138 lm/W	2'300 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	-	0.4
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	-	0.4
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	-	1	0.4
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	-	1	0.4
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-	1	0.4
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	-	1	0.4
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	-	1	0.4

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-	1	0.4
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	-	1	0.4
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	-	1	0.4
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	-	1	0.4
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-	1	0.4
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	-	1	0.4
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-	-
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	-	0.4
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-	0.4
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	-	0.4
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-	0.4
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-	1	0.4
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	-	1	0.4
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-	1	0.4
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-	1	0.4
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-	1	0.4
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	-	1	0.4
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-	1	0.4
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	-	1	0.4
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	-	0.4
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	-	0.4
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	1	-	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	0.4
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	-	1	0.4
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	-	1	0.4
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	-	1	0.4
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-	1	0.4
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	-	1	0.4
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-	1	0.4
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	-	1	0.4
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-	1	0.4
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	-	1	0.4
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-	1	0.4
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-	1	0.4
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	1	1	0.4
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	1	1	0.4
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	1	1	0.4
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	1	1	0.4
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-	1	0.4

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	-	1	0.4
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-	1	0.4
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	-	1	0.4
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-	1	0.4
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	-	1	0.4
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-	1	0.4

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	-	1	0.4
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	-	1	0.4
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	-	1	0.4
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	-	1	0.4
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	-	1	0.4

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	9.6 W
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	9.6 W
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	220 à 240 V	9.7 W
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	220 à 240 V	9.7 W
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	10.2 W
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	10.2 W
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	220 à 240 V	16.2 W
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	220 à 240 V	16.4 W
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	220 à 240 V	16.2 W
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	220 à 240 V	16.4 W
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	220 à 240 V	16.4 W
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	220 à 240 V	16.2 W
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	220 à 240 V	16.4 W
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	220 à 240 V	16.2 W
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	220 à 240 V	16.4 W
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	220 à 240 V	16.2 W

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	220 à 240 V	16.4 W
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	220-240 V	16.2 W
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	15.8 W
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	15.2 W
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	15.2 W
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	220 à 240 V	15.2 W
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	220 à 240 V	15.2 W
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	15.2 W
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	15.2 W
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	22.5 W
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	22.5 W
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	15.8 W
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	15.2 W
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	15.2 W
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	220 à 240 V	15.2 W
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	220 à 240 V	15.2 W

Order Code	Full Product Name	Consommation	
		Tension d'entrée	électrique
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	15.2 W
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	15.2 W
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	22.5 W
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	22.5 W
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	220 à 240 V	16.2 W
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	220 à 240 V	16.4 W
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	220 à 240 V	16.2 W
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	220 à 240 V	16.4 W
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	220 à 240 V	16.2 W
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	220 à 240 V	16.4 W
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	220 à 240 V	16.2 W
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	220 à 240 V	16.4 W
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	9.6 W
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	9.6 W
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	220 à 240 V	9.7 W
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	220 à 240 V	9.7 W
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	10.2 W
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	10.2 W
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	9.7 W
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	9.7 W
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	19.2 W
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	19.2 W
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	220 à 240 V	16.2 W
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	220 à 240 V	16.4 W
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	220 à 240 V	16.4 W

Order Code	Full Product Name	Consommation	
		Tension d'entrée	électrique
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	220 à 240 V	16.2 W
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	220 à 240 V	16.4 W
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	220 à 240 V	16.2 W
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	220 à 240 V	16.4 W
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	220 à 240 V	16.2 W
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	220 à 240 V	16.4 W
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	220 à 240 V	16.2 W
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	220 à 240 V	16.4 W
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	220 à 240 V	16.4 W
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	220 à 240 V	16.4 W
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	220 à 240 V	16.2 W
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	220 à 240 V	16.2 W
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	220 à 240 V	16.2 W
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	220 à 240 V	16.4 W
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	220 à 240 V	16.2 W
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	220 à 240 V	16.4 W
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	220 à 240 V	16.2 W
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	220 à 240 V	16.4 W
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	220 à 240 V	16.2 W
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	220 à 240 V	16.4 W
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	220 à 240 V	16.2 W
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	220 à 240 V	16.2 W
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	220 à 240 V	16.4 W
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	220 à 240 V	16.4 W

Température

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	+10 à +40 °C
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	+10 à +40 °C
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 à +40 °C
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	-15 à +40 °C
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	+10 à +40 °C
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	+10 à +40 °C
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	+10 à +40 °C
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	+10 à +40 °C
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	+10 à +40 °C
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	+10 à +40 °C
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	+10 à +40 °C
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	+10 à +40 °C
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	+10 à +40 °C
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	+10 à +40 °C
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	+10 à +40 °C
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	+10 à +40 °C
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	+10 à +40 °C
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	+10 à +40 °C
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	+10 à +40 °C
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	+10 à +40 °C
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	+10 à +40 °C
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 à +40 °C
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-15 à +40 °C
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	+10 à +40 °C
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	+10 à +40 °C
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	+10 à +40 °C
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	+10 à +40 °C
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	+10 à +40 °C
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	+10 à +40 °C
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	+10 à +40 °C
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 à +40 °C
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-15 à +40 °C
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	+10 à +40 °C
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	+10 à +40 °C
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	+10 à +40 °C
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	+10 à +40 °C
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	+10 à +40 °C
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	+10 à +40 °C
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	+10 à +40 °C
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	+10 à +40 °C
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	+10 à +40 °C
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	+10 à +40 °C
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	+10 à +40 °C

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	Oui
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	Oui

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	+10 à +40 °C
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	+10 à +40 °C
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	+10 à +40 °C
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 à +40 °C
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	-15 à +40 °C
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	+10 à +40 °C
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	+10 à +40 °C
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	-15 à +40 °C
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	-15 à +40 °C
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	-15 à +40 °C
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	-15 à +40 °C
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	+10 à +40 °C
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	+10 à +40 °C
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	+10 à +40 °C
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	+10 à +40 °C
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	+10 à +40 °C
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	+10 à +40 °C
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	+10 à +40 °C
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	+10 à +40 °C
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	+10 à +40 °C
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	+10 à +40 °C
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	+10 à +40 °C
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	+10 à +40 °C
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	+10 à +40 °C
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	+10 à +40 °C
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	+10 à +40 °C
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	+10 à +40 °C
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	+10 à +40 °C
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	+10 à +40 °C
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	+10 à +40 °C
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	+10 à +40 °C
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	+10 à +40 °C
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	+10 à +40 °C
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	+10 à +40 °C
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	+10 à +40 °C
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	+10 à +40 °C
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	+10 à +40 °C
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	+10 à +40 °C

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Non
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Non
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Oui
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	Non
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Oui
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Non
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	Non
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Oui
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	Non
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Oui
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	Non
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Oui
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Non
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	Oui
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Oui
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	Oui
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	Oui
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Non
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Non
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Non
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Non
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Non
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Non
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Oui
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	Oui
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Oui
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Non
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Non
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Non
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Non
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	Non
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Non
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Oui
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	Non
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Oui
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Non
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Oui
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	Non
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Oui

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	Blanc
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	Blanc
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Blanc
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Blanc
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Blanc
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Blanc
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Noir
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	Noir

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	Non
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	Oui
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	Oui
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Non
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Non
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Non
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Non
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	Non
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Non
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	Non
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Non
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	Non
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	Non
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	Non
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Oui
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	Non
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Oui
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	Non
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Oui
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	Non
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Oui
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Non
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	Non
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	Non
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	Oui
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	Non
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Oui
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	Non
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Oui
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	Non
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Oui
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	Non
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Oui
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	Non
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	Oui
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	Non
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	Non
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	Non

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Noir
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	Blanc
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Blanc
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	Blanc
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	Blanc
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Blanc
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Blanc
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Blanc
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Blanc
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Blanc
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Blanc
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Blanc
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	Blanc
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Blanc
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Blanc
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Blanc
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Blanc
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Blanc
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	Blanc
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Blanc
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Blanc
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	Blanc
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Blanc
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Blanc
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Blanc
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	Blanc
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Blanc
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	Blanc
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	Blanc
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	Blanc
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Blanc
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Blanc
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Blanc

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Blanc
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	Blanc
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Blanc
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	Blanc
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Blanc
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	Gris
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	Gris
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	Gris
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Gris
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	Gris
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Gris
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	Gris
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Blanc
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	Blanc
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Blanc
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Blanc
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	Noir
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	Noir
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	Noir
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	Noir
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Gris
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	Gris
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Gris
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	Gris
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Gris
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	Gris
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Gris
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	Gris
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	Blanc
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	Blanc
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	Blanc
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	Blanc

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Protection contre les chocs mécaniques	Indice de protection
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	IK02	IP20
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	IK02	IP20
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Protection contre les chocs mécaniques	Indice de protection
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	IK02	IP20
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	IK02	IP20
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	IK02	IP20
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	IK02	IP20
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	IK02	IP20
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	IK02	IP20
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	IK02	IP20
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	IK02	IP20
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Protection contre les chocs mécaniques	Indice de protection
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	IK02	IP20
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	IK02	IP20
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	IK02	IP20
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	IK02	IP20
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	IK02	IP20
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	IK02	IP20
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	IK02	IP20
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	IK02	IP20
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	IK06	IP54
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP54
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP54
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP54

Order Code	Full Product Name	Protection contre les chocs mécaniques	Indice de protection
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP54
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	IK02	IP20
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	IK02	IP20
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	IK02	IP20
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	IK02	IP20
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	IK02	IP20
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	IK02	IP20
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	IK02	IP20
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	IK02	IP20
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	IK02	IP20
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	IK02	IP20
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	IK02	IP20
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	IK02	IP20
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	IK02	IP20
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	IK02	IP20
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	IK02	IP20
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	IK02	IP20
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	IK02	IP20
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	IK02	IP20
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	IK02	IP20
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	IK02	IP20
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	IK02	IP20
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	IK02	IP20
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	IK02	IP20
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	IK02	IP20
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	IK02	IP20
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	IK02	IP20
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	IK02	IP20

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	(0.38, 0.38) SDCM<3

Durées de vie (conformes IES)

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	-
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	-

Mortalité du driver à 5		
Order Code	Full Product Name	000h
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	-
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	-
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	-
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	-
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	-
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	-
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	1 %
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	1 %
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	-
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	-
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	-
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-

Conditions d'application

Niveau de gradation		Convient pour la
Order Code	Full Product Name	commutation aléatoire
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	1% Oui
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	1% Oui
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Non applicable Oui
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Non applicable Oui
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Non applicable Oui
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Non applicable Oui

Mortalité du driver à 5		
Order Code	Full Product Name	000h
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	1 %
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	1 %
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	-
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	-
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	-
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	-
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	-
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	-
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	1 %
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	1 %
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	1 %
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	1 %
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	-
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	-
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	-
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	-
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	-
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	-
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	-
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	-

Niveau de gradation		Convient pour la
Order Code	Full Product Name	commutation aléatoire
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	1% Non
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	Non applicable Non
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	1% Non
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Non applicable Non
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	Non applicable Non

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal	Convient pour la commutation aléatoire
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	1%	Non
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	Non applicable	Non
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	1%	Non
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	Non applicable	Non
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	1%	Non
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Non applicable	Non
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	1%	Oui
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	1%	Oui
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	1%	Oui
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	1%	Oui
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Non applicable	Oui
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Non applicable	Oui
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Non applicable	Oui
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Non applicable	Oui
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Non applicable	Oui
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Non applicable	Oui
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%	Oui
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	1%	Oui
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	1%	Oui
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Non applicable	Oui
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Non applicable	Oui
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Non applicable	Oui
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Non applicable	Oui
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	Non applicable	Oui
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Non applicable	Oui
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	1%	Non
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	Non applicable	Non
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	1%	Non
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Non applicable	Non
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	1%	Non
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	Non applicable	Non

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal	Convient pour la commutation aléatoire
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	1%	Non
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	Non applicable	Non
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	1%	Oui
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	1%	Oui
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Non applicable	Oui
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Non applicable	Oui
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Non applicable	Oui
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Non applicable	Oui
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	Non applicable	Oui
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Non applicable	Oui
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	Non applicable	Oui
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Non applicable	Oui
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	1%	Non
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	Non applicable	Non
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	Non applicable	Non
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	1%	Non
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	Non applicable	Non
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	1%	Non
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	Non applicable	Non
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	1%	Non
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	Non applicable	Non
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	1%	Non
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Non applicable	Non
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	Non applicable	Non
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	Non applicable	Non
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	1%	Non
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	1%	Non

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal	Convient pour la commutation aléatoire
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	1%	Non
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	Non applicable	Non
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	1%	Non
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	Non applicable	Non
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	1%	Non
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	Non applicable	Non

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal	Convient pour la commutation aléatoire
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	1%	Non
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	Non applicable	Non
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	1%	Non
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	1%	Non
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	Non applicable	Non
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	Non applicable	Non

