



GreenSpace – La soluzione a LED sostenibile ad alta efficienza

GreenSpace Downlight

GreenSpace è un downlight ideale per l'illuminazione dall'ottimo rapporto costi-benefici e dal consumo energetico estremamente basso grazie alla tecnologia LED. Garantisce un'emissione luminosa costante ed una resa cromatica elevata.

Vantaggi

- Buon rapporto qualità-prezzo
- Ritorno dell'investimento rapido grazie all'elevata efficienza e alla lunga durata
- Ampia scelta di opzioni di montaggio per soddisfare diversi tipi di soffitto
- La scelta perfetta per i progetti retrofit (dimensioni personalizzabili) che garantisce un'installazione più rapida
- Diverse scelte di emissione luminosa per soddisfare differenti esigenze di applicazione
- Ideale per gli uffici, con prestazioni colore stabili e un'ampia distribuzione della luce

GreenSpace Downlight

Caratteristiche

- Dimensioni "mini" (DN460B) e "compatte" (DN470B) per l'installazione a incasso
- Disponibili anche le versioni con montaggio su superficie e sospeso
- Dimensioni dell'incasso personalizzabili da 150 mm-280 mm, per un totale di 28 versioni disponibili
- Efficienza elevata fino a 131 lm/W
- Versione UGR19 con anello antiriflesso
- Disponibile in 3000 lumen per l'utilizzo con soffitti alti
- Diversi colori disponibili. bianco, argento e nero
- Versione IP54 con la copertura anteriore e l'opzione dell'illuminazione di emergenza
- Configurabili con diversi tipi di driver, come DALI, POE e wireless con InterAct Ready
- Disponibilità di diverse opzioni di cavi e connettori per offrire rapidità di installazione

Applicazione

- Vendita al dettaglio
- Uffici
- Ospedali e case di cura
- Hotel, ristoranti e bar

Versions



Standard GreenSpace Surface Mounted




Standard GreenSpace Surface Mounted



Greenspace Compact DN472B with Polycarbonate Cover Opal

GreenSpace Downlight

Disegno tecnico



Dati del prodotto

Greenspace_EU_gen_2-DN473B-
DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN472B-
DPP.TIF




GreenSpace Downlight

Dati del prodotto



Greenspace_EU_gen_2-
DN462_463_472_473B-1DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-
DN462_463_472_473B-3DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462B-
DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-
DN462_463_472_473B-2DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN463B-
DPP.TIF

Informazioni generali	
Marchio CE	Si
Driver incluso	Si
Unità elettrica/alimentatore	-
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di riduttori	1 unità
Dati tecnici di illuminazione	
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Tipo di ottica	-
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Approvazione e applicazione	
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%

Informazioni generali (1/2)

Order Code	Full Product Name	Marchio ENEC	Marchio di infiammabilità	Test filo incandescente	Codice famiglia lampada
98256000	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
98258400	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Marchio ENEC	-	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	Marchio ENEC	-	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	Marchio ENEC	-	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Marchio ENEC	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	LED11S
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Marchio ENEC	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	LED11S
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Marchio ENEC	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	LED11S
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Marchio ENEC	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	LED11S
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Marchio ENEC	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	LED11S
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
56473200	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-

Order Code	Full Product Name	Marchio ENEC	Marchio di infiammabilità	Test filo incandescente	Codice famiglia lampada
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
98322200	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
98326000	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
98328400	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-

Order Code	Full Product Name	Marchio ENEC	Marchio di infiammabilità	Test filo incandescente	Codice famiglia lampada
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	Marchio ENEC	-	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	Marchio ENEC	-	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Marchio ENEC	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	LED20S
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Marchio ENEC	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	LED20S
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Marchio ENEC	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	LED20S
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Marchio ENEC	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	LED20S
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Marchio ENEC	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	LED20S
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Marchio ENEC	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	LED20S
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
98299700	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
98300000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Marchio ENEC	-	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
98318500	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
98320800	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-

Order Code	Full Product Name	Marchio ENEC	Marchio di infiammabilità	Test filo incandescente	Codice famiglia lampada
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	Marchio ENEC	-	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	Marchio ENEC	-	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Marchio ENEC	-	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	Marchio ENEC	-	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Marchio ENEC	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	LED20S
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Marchio ENEC	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	LED20S
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Marchio ENEC	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	LED20S
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Marchio ENEC	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	LED20S
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Marchio ENEC	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	LED20S
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Marchio ENEC	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	LED20S
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-

Order Code	Full Product Name	Marchio ENEC	Marchio di inflammabilità	Test filo incandescente	Codice famiglia lampada
			normalmente inflammabili		
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
			normalmente inflammabili		
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
			normalmente inflammabili		
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
			normalmente inflammabili		
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
			normalmente inflammabili		
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
			normalmente inflammabili		
98252200	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Marchio ENEC	-	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	Marchio ENEC	-	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	Marchio ENEC	-	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Marchio ENEC	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	LED11S
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Marchio ENEC	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	LED11S
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Marchio ENEC	-	Temperatura 650 °C, durata 30 s	LED11S
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Marchio ENEC	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	LED11S
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Marchio ENEC	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	LED11S
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Marchio ENEC	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	LED11S

Order Code	Full Product Name	Marchio ENEC	Marchio di infiammabilità	Test filo incandescente	Codice famiglia lampada
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	Marchio ENEC	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	LED11S
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Marchio ENEC	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	LED11S
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	-
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	Marchio ENEC	-	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	Marchio ENEC	-	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	Marchio ENEC	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	LED20S
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Marchio ENEC	-	Temperatura 750 °C, durata 5 s	LED20S
56485500	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-

Order Code	Full Product Name	Marchio ENEC	Marchio di infiammabilità	Test filo incandescente	Codice famiglia lampada
			normalmente infiammabili		
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
			normalmente infiammabili		
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
			normalmente infiammabili		
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
			normalmente infiammabili		
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
			normalmente infiammabili		
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici	Temperatura 650 °C, durata 5 s	LED20S
			normalmente infiammabili		
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici	Temperatura 650 °C, durata 5 s	LED20S
			normalmente infiammabili		
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici	Temperatura 650 °C, durata 5 s	LED20S
			normalmente infiammabili		
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici	Temperatura 650 °C, durata 5 s	LED20S
			normalmente infiammabili		
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
			normalmente infiammabili		
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
			normalmente infiammabili		
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
			normalmente infiammabili		
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
			normalmente infiammabili		

Order Code	Full Product Name	Marchio ENEC	Marchio di infiammabilità	Test filo incandescente	Codice famiglia lampada
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-

Informazioni generali (2/2)

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto	Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
98256000	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN461B	56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	-
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN461B	56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	-
98258400	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN461B	56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN461B	56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	-
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN461B	56473200	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	-
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN463B	56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	-
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN463B	56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	DN461B	56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	-
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	DN461B	56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	-
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	DN463B	56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	-
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	DN463B	56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN461B	56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	-
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN461B	98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	DN471B
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN461B	98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	DN471B

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
98322200	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN471B
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN471B
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
98326000	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN471B
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
98328400	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN471B
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN473B
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN473B
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN473B
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN473B
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	DN471B
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	DN471B
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN473B
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN473B
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN471B
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN471B
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN471B
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN471B
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
98299700	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN470B
98300000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN470B
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN470B
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN470B
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	DN470B
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	DN472B
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	DN472B
98318500	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN470B
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN470B
98320800	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN470B
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN470B
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	DN470B
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	DN470B
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	DN470B
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	DN470B
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	DN470B
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN472B
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN472B
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN470B
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN470B
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN470B
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN470B

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	-
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	-
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	-
98252200	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN460B
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN460B
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN460B
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN460B
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN462B
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN462B
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	DN460B
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	DN460B
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	DN462B
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	DN462B
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN460B
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN460B
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN460B
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN460B
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	DN462B
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	DN462B
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	DN462B
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	DN462B
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	DN472B
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	DN472B
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	DN472B
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	DN472B
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	DN472B
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	DN472B
56485500	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	-
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	-
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	-
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	-
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	-
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	-
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	-
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	-
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	-
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	-
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	-
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	-

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	-
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	-
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	-
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	-
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	-
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	-
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	-

Dati tecnici di illuminazione (1/2)

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio di luce della sorgente		Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	
		Temperatura del colore correlata	Flusso luminoso	Flusso luminoso	Flusso luminoso
98256000	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	79 lm/W	1.200 lm
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	- °	3000 K	114 lm/W	1.200 lm
98258400	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	82 lm/W	1.250 lm
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	- °	4000 K	118 lm/W	1.250 lm
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	- °	4000 K	122 lm/W	2.200 lm
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	3000 K	109 lm/W	1.150 lm
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	4000 K	114 lm/W	1.200 lm
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	125 lm/W	1.200 lm
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	130 lm/W	1.250 lm
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	- °	3000 K	118 lm/W	1.150 lm

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio di luce della sorgente		Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	
		Temperatura del colore correlata	Flusso luminoso	Flusso luminoso	Flusso luminoso
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	- °	4000 K	123 lm/W	1.200 lm
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	117 lm/W	1.200 lm
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	117 lm/W	1.200 lm
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	122 lm/W	1.250 lm
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	88 °	3000 K	127 lm/W	2.100 lm
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	88 °	3000 K	125 lm/W	2.100 lm
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	88 °	4000 K	133 lm/W	2.200 lm
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	88 °	4000 K	131 lm/W	2.200 lm
56473200	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	120 °	3000 K	134 lm/W	2.200 lm
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	120 °	3000 K	132 lm/W	2.200 lm
56479400	DN470P LED20S/840	120 °	4000 K	140 lm/W	2.300 lm

GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa		Temperatura del colore correlata	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
	DIA-VLC D22H16 BK					
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	120 °	4000 K	138 lm/W	2.300 lm	
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	120 °	3000 K	134 lm/W	2.200 lm	
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	120 °	3000 K	132 lm/W	2.200 lm	
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	120 °	4000 K	140 lm/W	2.300 lm	
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	120 °	4000 K	138 lm/W	2.300 lm	
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	- °	3000 K	117 lm/W	1.900 lm	
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	- °	4000 K	120 lm/W	1.950 lm	
98322200	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	93 lm/W	1.900 lm	
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	- °	3000 K	120 lm/W	1.900 lm	
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	95 lm/W	1.950 lm	
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	- °	4000 K	123 lm/W	1.950 lm	
98326000	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	104 lm/W	2.900 lm	
98327700	DN471B LED30S/830	- °	3000 K	123 lm/W	2.900 lm	

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa		Temperatura del colore correlata	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
	DIA-VLC-E C WH P					
98328400	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	104 lm/W	3.000 lm	
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	- °	4000 K	128 lm/W	3.000 lm	
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	3000 K	114 lm/W	1.800 lm	
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	4000 K	117 lm/W	1.850 lm	
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	3000 K	123 lm/W	2.900 lm	
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	4000 K	128 lm/W	3.000 lm	
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	125 lm/W	1.900 lm	
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	128 lm/W	1.950 lm	
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	- °	3000 K	121 lm/W	1.850 lm	
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	- °	4000 K	125 lm/W	1.900 lm	
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	125 lm/W	1.900 lm	
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	131 lm/W	2.000 lm	
79355500	DN471B LED20S/830	- °	3000 K	125 lm/W	1.900 lm	

GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa		Temperatura del colore correlata	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
	PSU-E C ELP3 WH P					
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	131 lm/W	2.000 lm	
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	124 lm/W	2.800 lm	
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	131 lm/W	2.950 lm	
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	124 lm/W	2.800 lm	
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	131 lm/W	2.950 lm	
98299700	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	- °	4000 K	118 lm/W	1.250 lm	
98300000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	93 lm/W	1.900 lm	
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	- °	3000 K	120 lm/W	1.900 lm	
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	95 lm/W	1.950 lm	
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	- °	4000 K	120 lm/W	1.950 lm	
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	- °	3000 K	111 lm/W	1.800 lm	
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	- °	4000 K	114 lm/W	1.850 lm	

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa		Temperatura del colore correlata	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
98318500	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	104 lm/W	2.900 lm	
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	- °	3000 K	123 lm/W	2.900 lm	
98320800	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	104 lm/W	3.000 lm	
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	- °	4000 K	128 lm/W	3.000 lm	
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	3000 K	114 lm/W	1.800 lm	
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	4000 K	117 lm/W	1.850 lm	
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	3000 K	119 lm/W	2.800 lm	
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	4000 K	123 lm/W	2.900 lm	
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	- °	3000 K	117 lm/W	1.900 lm	
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	125 lm/W	1.900 lm	
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	129 lm/W	2.900 lm	
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	128 lm/W	1.950 lm	
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	133 lm/W	3.000 lm	

GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio di luce della sorgente	Temperatura del colore	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
		luminosa	correlata		
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	- °	3000 K	125 lm/W	1.900 lm
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	- °	4000 K	131 lm/W	2.000 lm
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	131 lm/W	2.000 lm
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	138 lm/W	2.100 lm
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	131 lm/W	2.000 lm
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	138 lm/W	2.100 lm
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	128 lm/W	2.900 lm
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	137 lm/W	3.100 lm
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	128 lm/W	2.900 lm
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	137 lm/W	3.100 lm
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	88 °	3000 K	127 lm/W	2.100 lm
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	88 °	3000 K	125 lm/W	2.100 lm
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	88 °	4000 K	133 lm/W	2.200 lm

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio di luce della sorgente	Temperatura del colore	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
		luminosa	correlata		
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	88 °	4000 K	131 lm/W	2.200 lm
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	120 °	3000 K	134 lm/W	2.200 lm
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	120 °	3000 K	132 lm/W	2.200 lm
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	120 °	4000 K	140 lm/W	2.300 lm
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	120 °	4000 K	138 lm/W	2.300 lm
98252200	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	79 lm/W	1.200 lm
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	- °	3000 K	114 lm/W	1.200 lm
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	- °	4000 K	118 lm/W	1.250 lm
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	- °	4000 K	122 lm/W	2.200 lm
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	3000 K	109 lm/W	1.150 lm
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	4000 K	114 lm/W	1.200 lm
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	125 lm/W	1.200 lm
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	130 lm/W	1.250 lm

GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	Temperatura del colore correlata	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	- °	3000 K	123 lm/W	1.200 lm
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	- °	4000 K	128 lm/W	1.250 lm
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	122 lm/W	1.250 lm
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	127 lm/W	1.300 lm
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	122 lm/W	1.250 lm
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	127 lm/W	1.300 lm
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	- °	3000 K	104 lm/W	1.100 lm
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	- °	4000 K	109 lm/W	1.150 lm
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	- °	3000 K	113 lm/W	1.100 lm
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	- °	4000 K	118 lm/W	1.150 lm
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	- °	3000 K	108 lm/W	1.700 lm
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	- °	4000 K	111 lm/W	1.750 lm
01311700	DN472B LED11S/830	-	3000 K	109 lm/W	1.050 lm

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	Temperatura del colore correlata	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
	PSD-E C WH PCO P				
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	-	4000 K	114 lm/W	1.100 lm
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	- °	3000 K	106 lm/W	2.050 lm
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	- °	4000 K	109 lm/W	2.100 lm
56485500	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	120 °	3000 K	134 lm/W	2.200 lm
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	120 °	4000 K	140 lm/W	2.300 lm
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	120 °	3000 K	132 lm/W	2.200 lm
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	120 °	4000 K	138 lm/W	2.300 lm
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	120 °	3000 K	134 lm/W	2.200 lm
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	120 °	3000 K	132 lm/W	2.200 lm
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	120 °	4000 K	140 lm/W	2.300 lm
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	120 °	4000 K	138 lm/W	2.300 lm
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	120 °	3000 K	134 lm/W	2.200 lm

GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	Temperatura del colore correlata	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
		120 °	3000 K	132 lm/W	2.200 lm
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH				
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH				
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH				
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK				
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK				
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK				
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK				
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR				
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR				
56480000	DN470P LED20S/840				

Dati tecnici di illuminazione (2/2)

Order Code	Full Product Name	Numero di sorgenti luminose	Valore di tremolio (PstLM)	Effetto stroboscopico
98256000	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	-
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-
98258400	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	Temperatura del colore correlata	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
		120 °	4000 K	138 lm/W	2.300 lm
56483100	DIA-VLC D22H16 GR				
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR				
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR				
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR				
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR				
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR				
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH				
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH				
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH				
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH				

Order Code	Full Product Name	Numero di sorgenti luminose	Valore di tremolio (PstLM)	Effetto stroboscopico
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0,4
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Numero di sorgenti luminose	Valore di tremolio (PstLM)	Effetto stroboscopico
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	-	0,4
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	-	0,4
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	-	1	0,4
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	-	1	0,4
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-	1	0,4
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	-	1	0,4
56473200	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	-	1	0,4
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	-	1	0,4
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-	1	0,4
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	-	1	0,4
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	-	1	0,4
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	-	1	0,4
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-	1	0,4
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	-	1	0,4
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	-	-	-
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-	-
98322200	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	-
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Numero di sorgenti luminose	Valore di tremolio (PstLM)	Effetto stroboscopico
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-
98326000	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	-
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-
98328400	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	-
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	-	0,4
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-	0,4
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	-
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	-
98299700	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-
98300000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	-
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0,4
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Numero di sorgenti luminose	Valore di tremolio (PstLM)	Effetto stroboscopico
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-	-
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	-	-	-
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	-	-	-
98318500	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	-
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-
98320800	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	-
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	-	-	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	-	0,4
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	-	-	0,4
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-	0,4
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-	-	0,4
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Numero di sorgenti luminose	Valore di tremolio (PstLM)	Effetto stroboscopico
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	-
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-	1	0,4
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	-	1	0,4
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-	1	0,4
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-	1	0,4
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-	1	0,4
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	-	1	0,4
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-	1	0,4
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	-	1	0,4
98252200	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	-
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0,4
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	-	0,4
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	-	0,4
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	1	-	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	0,4
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	-	-	-
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-	-	-

GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Numero di sorgenti luminose	Valore di tremolio (PstLM)	Effetto stroboscopico
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	-	-	-
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-	-	-
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	-	-	0,4
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	-	-	0,4
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
56485500	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	-	1	0,4
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	-	1	0,4
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	-	1	0,4
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	-	1	0,4
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-	1	0,4
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	-	1	0,4
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-	1	0,4
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	-	1	0,4
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-	1	0,4
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	-	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Numero di sorgenti luminose	Valore di tremolio (PstLM)	Effetto stroboscopico
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-	1	0,4
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-	1	0,4
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	1	1	0,4
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	1	1	0,4
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	1	1	0,4
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	1	1	0,4
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-	1	0,4
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	-	1	0,4
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-	1	0,4
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	-	1	0,4
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-	1	0,4
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	-	1	0,4
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-	1	0,4
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	-	1	0,4
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	-	1	0,4
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	-	1	0,4
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	-	1	0,4
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	-	1	0,4

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	Consumo energetico
98256000	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	15,2 W
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	10,6 W
98258400	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	15,2 W
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	10,6 W

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	Consumo energetico
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	18 W
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	10,6 W
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	10,6 W
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	9,6 W
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	9,6 W

GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	Consumo energetico
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Da 220 a 240 V	9,7 W
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Da 220 a 240 V	9,7 W
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	10,2 W
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	10,2 W
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	10,2 W
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Da 220 a 240 V	16,2 W
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	Da 220 a 240 V	16,4 W
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Da 220 a 240 V	16,2 W
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Da 220 a 240 V	16,4 W
56473200	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Da 220 a 240 V	16,2 W
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	Da 220 a 240 V	16,4 W
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Da 220 a 240 V	16,2 W
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	Da 220 a 240 V	16,4 W
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Da 220 a 240 V	16,2 W
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	Da 220 a 240 V	16,4 W
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Da 220 a 240 V	16,2 W
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Da 220 a 240 V	16,4 W
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	220-240 V	16,2 W
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	220-240 V	16,2 W
98322200	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,5 W
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	15,8 W
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,5 W
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	15,8 W
98326000	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	28 W
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	23,5 W
98328400	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	28 W
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	23,5 W

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	Consumo energetico
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	15,8 W
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	15,8 W
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	23,5 W
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	23,5 W
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	15,2 W
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	15,2 W
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Da 220 a 240 V	15,2 W
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Da 220 a 240 V	15,2 W
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	15,2 W
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	15,2 W
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	15,2 W
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	15,2 W
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	22,5 W
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	22,5 W
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	22,5 W
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	22,5 W
98299700	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	10,6 W
98300000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,5 W
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	15,8 W
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,5 W
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	220-240 V	16,2 W
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	220-240 V	16,2 W
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	220-240 V	16,2 W
98318500	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	28 W
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	23,5 W
98320800	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	28 W

GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	Consumo energetico
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	23,5 W
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	15,8 W
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	15,8 W
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	23,5 W
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	23,5 W
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	220-240 V	16,2 W
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	15,2 W
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	22,5 W
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	15,2 W
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	22,5 W
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Da 220 a 240 V	15,2 W
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Da 220 a 240 V	15,2 W
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	15,2 W
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	15,2 W
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	15,2 W
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	15,2 W
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	22,5 W
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	22,5 W
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	22,5 W
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	22,5 W
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Da 220 a 240 V	16,2 W
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	Da 220 a 240 V	16,4 W
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Da 220 a 240 V	16,2 W
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Da 220 a 240 V	16,4 W
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Da 220 a 240 V	16,2 W

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	Consumo energetico
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	Da 220 a 240 V	16,4 W
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Da 220 a 240 V	16,2 W
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	Da 220 a 240 V	16,4 W
98252200	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	15,2 W
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	10,6 W
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	10,6 W
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	18 W
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	10,6 W
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	10,6 W
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	9,6 W
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	9,6 W
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Da 220 a 240 V	9,7 W
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Da 220 a 240 V	9,7 W
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	10,2 W
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	10,2 W
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	10,2 W
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	10,2 W
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	220-240 V	10,6 W
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	220-240 V	10,6 W
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	9,7 W
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	9,7 W
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	220-240 V	15,8 W
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	220-240 V	15,8 W
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	220-240 V	9,6 W
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	220-240 V	9,6 W
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	19,2 W
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	19,2 W

GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	Consumo energetico
56485500	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	Da 220 a 240 V	16,2 W
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	Da 220 a 240 V	16,2 W
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	Da 220 a 240 V	16,4 W
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	Da 220 a 240 V	16,4 W
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Da 220 a 240 V	16,2 W
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	Da 220 a 240 V	16,4 W
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Da 220 a 240 V	16,2 W
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	Da 220 a 240 V	16,4 W
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Da 220 a 240 V	16,2 W
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	Da 220 a 240 V	16,4 W
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Da 220 a 240 V	16,2 W
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Da 220 a 240 V	16,4 W
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	Da 220 a 240 V	16,4 W
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	Da 220 a 240 V	16,4 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Range temperatura ambiente
98256000	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Da +10 a +40° C
98258400	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Da +10 a +40° C
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Da +10 a +40° C
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Da +10 a +40° C
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Da +10 a +40° C
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	Da +10 a +40° C
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	Da +10 a +40° C
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Da -15 a +40 °C
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Da -15 a +40 °C
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Da +10 a +40° C
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Da +10 a +40° C

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	Consumo energetico
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	Da 220 a 240 V	16,2 W
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	Da 220 a 240 V	16,2 W
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Da 220 a 240 V	16,2 W
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	Da 220 a 240 V	16,4 W
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Da 220 a 240 V	16,2 W
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	Da 220 a 240 V	16,4 W
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Da 220 a 240 V	16,2 W
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	Da 220 a 240 V	16,4 W
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Da 220 a 240 V	16,2 W
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	Da 220 a 240 V	16,4 W
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	Da 220 a 240 V	16,2 W
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	Da 220 a 240 V	16,2 W
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	Da 220 a 240 V	16,4 W
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	Da 220 a 240 V	16,4 W

Order Code	Full Product Name	Range temperatura ambiente
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	Da +10 a +40° C
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Da +10 a +40° C
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Da +10 a +40° C
56473200	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Da +10 a +40° C
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	Da +10 a +40° C
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Da +10 a +40° C
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	Da +10 a +40° C
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Da +10 a +40° C
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	Da +10 a +40° C
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Da +10 a +40° C
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Da +10 a +40° C
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	Da +10 a +40° C
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	Da +10 a +40° C
98322200	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Da +10 a +40° C
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Da +10 a +40° C

GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Range temperatura ambiente
98326000	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	Da +10 a +40° C
98328400	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	Da +10 a +40° C
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Da +10 a +40° C
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Da +10 a +40° C
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Da +10 a +40° C
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Da +10 a +40° C
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	Da +10 a +40° C
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	Da +10 a +40° C
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Da -15 a +40 °C
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Da -15 a +40 °C
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Da +10 a +40° C
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Da +10 a +40° C
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Da +10 a +40° C
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Da +10 a +40° C
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C
98299700	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Da +10 a +40° C
98300000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Da +10 a +40° C
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	Da +10 a +40° C
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	Da +10 a +40° C
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	Da +10 a +40° C
98318500	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	Da +10 a +40° C
98320800	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	Da +10 a +40° C
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Da +10 a +40° C
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Da +10 a +40° C
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Da +10 a +40° C
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Da +10 a +40° C
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	Da +10 a +40° C
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	Da +10 a +40° C
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	Da +10 a +40° C

Order Code	Full Product Name	Range temperatura ambiente
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Da +10 a +40° C
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	Da +10 a +40° C
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Da -15 a +40 °C
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Da -15 a +40 °C
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Da +10 a +40° C
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Da +10 a +40° C
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	Da +10 a +40° C
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Da +10 a +40° C
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Da +10 a +40° C
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	Da +10 a +40° C
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Da +10 a +40° C
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Da +10 a +40° C
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Da +10 a +40° C
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	Da +10 a +40° C
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Da +10 a +40° C
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	Da +10 a +40° C
98252200	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Da +10 a +40° C
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Da +10 a +40° C
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Da +10 a +40° C
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Da +10 a +40° C
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Da +10 a +40° C
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	Da +10 a +40° C
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	Da +10 a +40° C
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Da -15 a +40 °C
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Da -15 a +40 °C
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Da +10 a +40° C
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Da +10 a +40° C
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Da +10 a +40° C
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	Da +10 a +40° C
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	Da +10 a +40° C
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	Da -15 a +40 °C
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Da -15 a +40 °C
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	Da +10 a +40° C
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	Da +10 a +40° C
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	Da +10 a +40° C
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	Da +10 a +40° C
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	Da -15 a +40 °C
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Da -15 a +40 °C

Order Code	Full Product Name	Range temperatura ambiente
56485500	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	Da +10 a +40° C
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	Da +10 a +40° C
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	Da +10 a +40° C
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	Da +10 a +40° C
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Da +10 a +40° C
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	Da +10 a +40° C
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Da +10 a +40° C
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	Da +10 a +40° C
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Da +10 a +40° C
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	Da +10 a +40° C
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Da +10 a +40° C
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Da +10 a +40° C
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	Da +10 a +40° C
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	Da +10 a +40° C
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	Da +10 a +40° C

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
98256000	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Si
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Si
98258400	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Si
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Si
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Si
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Si
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Si
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	Si
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	Si
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	No
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	No
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	No
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	No
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	No
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Si
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	No
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Si
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	No
56473200	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Si
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	No
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Si
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	No
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Si
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	No
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Si
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	No
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	Si
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	Si
98322200	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Si
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Si

Order Code	Full Product Name	Range temperatura ambiente
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	Da +10 a +40° C
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Da +10 a +40° C
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	Da +10 a +40° C
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Da +10 a +40° C
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	Da +10 a +40° C
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Da +10 a +40° C
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	Da +10 a +40° C
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Da +10 a +40° C
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	Da +10 a +40° C
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	Da +10 a +40° C
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	Da +10 a +40° C
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	Da +10 a +40° C
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	Da +10 a +40° C

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Si
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Si
98326000	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Si
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	Si
98328400	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Si
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	Si
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Si
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Si
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Si
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Si
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	Si
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	Si
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	No
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	No
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	No
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	No
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	No
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	No
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	No
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	No
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	No
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	No
98299700	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Si
98300000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Si
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Si
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Si
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	Si
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	Si
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	Si
98318500	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Si

GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	Si
98320800	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Si
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	Si
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Si
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Si
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Si
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Si
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	Si
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	Si
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	Si
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Si
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	Si
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	No
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	No
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	No
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	No
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	No
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	No
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	No
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	No
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	No
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	No
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Si
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	No
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Si
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	No
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Si
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	No
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Si
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	No
98252200	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Si
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Si
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Si
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Si
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Si
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Si
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	Si
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	Si
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	No
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	No
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	No

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	No
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	No
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	No
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	Si
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	Si
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	No
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	No
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	Si
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	Si
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	Si
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	Si
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	No
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	No
56485500	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	Si
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	No
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	No
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	No
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Si
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	No
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Si
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	No
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Si
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	No
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Si
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	No
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	No
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	No
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	Si
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	No
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Si
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	No
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Si
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	No
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Si
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	No
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Si
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	No
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	Si
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	No
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	No
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	No

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
98256000	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Bianco
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Bianco
98258400	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Bianco
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Bianco
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Bianco
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Bianco
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Bianco

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	Bianco
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	Bianco
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Bianco
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Bianco
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Bianco
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Bianco
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Bianco

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Nero
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	Nero
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Nero
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Nero
56473200	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Nero
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	Nero
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Nero
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	Nero
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Nero
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	Nero
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Nero
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Nero
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	Bianco
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	Bianco
98322200	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Bianco
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Bianco
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Bianco
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Bianco
98326000	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Bianco
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	Bianco
98328400	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Bianco
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	Bianco
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Bianco
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Bianco
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Bianco
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Bianco
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	Bianco
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	Bianco
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Bianco
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Bianco
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Bianco
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Bianco
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Bianco
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Bianco
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Bianco
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Bianco
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Bianco
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Bianco
98299700	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Bianco
98300000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Bianco
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Bianco
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Bianco
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	Bianco
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	Bianco
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	Bianco
98318500	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Bianco
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	Bianco
98320800	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Bianco
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	Bianco
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Bianco
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Bianco
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Bianco

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Bianco
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	Bianco
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	Bianco
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	Bianco
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Bianco
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	Bianco
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Bianco
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Bianco
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Bianco
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Bianco
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Bianco
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Bianco
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	Bianco
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Bianco
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Bianco
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Bianco
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Bianco
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	Bianco
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Bianco
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Bianco
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Bianco
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	Bianco
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Bianco
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	Bianco
98252200	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Bianco
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Bianco
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Bianco
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Bianco
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Bianco
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Bianco
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	Bianco
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	Bianco
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Bianco
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Bianco
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Bianco
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Bianco
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Bianco
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Bianco
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	Bianco
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	Bianco
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	Bianco
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Bianco
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	Bianco
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	Bianco
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	Bianco
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	Bianco
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	Bianco
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Bianco
56485500	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	Grigio
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	Grigio
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	Grigio
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	Grigio

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Grigio
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	Grigio
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Grigio
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	Grigio
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Bianco
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	Bianco
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Bianco
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Bianco
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	Nero
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	Nero
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	Nero
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	Nero

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Grigio
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	Grigio
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Grigio
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	Grigio
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Grigio
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	Grigio
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Grigio
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	Grigio
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	Bianco
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	Bianco
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	Bianco
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	Bianco

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Codice di protezione dagli impatti meccanici	e una gestione termica
98256000	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98258400	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	IK02	IP20
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	IK02	IP20
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	IK02	IP20
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	IK02	IP20
56473200	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	IK02	IP20
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	IK02	IP20
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	IK02	IP20
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	IK02	IP20
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	IK02	IP20
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	IK02	IP20
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	IK02	IP20
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	IK02	IP20
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	IK02	IP20
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Codice di protezione dagli impatti meccanici	e una gestione termica
98322200	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98326000	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98328400	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP54
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP54
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP54
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP54
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
98299700	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20

GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Codice di protezione dagli impatti meccanici	e una gestione termica
98300000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	IK02	IP20
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	IK02	IP54
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	IK02	IP54
98318500	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98320800	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP54
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	IK02	IP20
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	IK02	IP20
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	IK02	IP20
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	IK02	IP20
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	IK02	IP20
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	IK02	IP20
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	IK02	IP20
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	IK02	IP20
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	IK02	IP20
98252200	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Codice di protezione dagli impatti meccanici	e una gestione termica
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	IK06	IP54
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	IK02	IP20
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	IK02	IP20
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP54
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP54
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	IK02	IP20
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	IK02	IP20
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	IK02	IP20
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	IK02	IP20
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP54
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP54
56485500	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	IK02	IP20
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	IK02	IP20
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	IK02	IP20
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	IK02	IP20
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	IK02	IP20
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	IK02	IP20
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	IK02	IP20
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	IK02	IP20
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	IK02	IP20
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	IK02	IP20
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	IK02	IP20
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	IK02	IP20
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	IK02	IP20
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	IK02	IP20
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	IK02	IP20
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	IK02	IP20
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	IK02	IP20
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Codice di protezione dagli impatti	e una gestione
		meccanici	termica
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	IK02	IP20
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	IK02	IP20
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	IK02	IP20
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	IK02	IP20
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	IK02	IP20
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Codice di protezione dagli impatti	e una gestione
		meccanici	termica
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	IK02	IP20
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	IK02	IP20
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	IK02	IP20
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	IK02	IP20

Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
98256000	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98258400	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
56473200	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98322200	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98326000	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98328400	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98299700	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98300000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98318500	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98320800	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
98252200	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3
56485500	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	(0.38, 0.38) SDCM<3

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Frequenza di guasto driver a 5000 h
98256000	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98258400	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	-

Order Code	Full Product Name	Frequenza di guasto driver a 5000 h
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	-
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	-
56473200	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	-
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	-
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	-
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	-
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	-
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	-
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	-
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
98322200	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-

GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Frequenza di guasto driver a 5000 h
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98326000	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98328400	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1%
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1%
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1%
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1%
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1%
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1%
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	1%
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	1%
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1%
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1%
98299700	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98300000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	-
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	-
98318500	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98320800	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	-
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1%
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1%
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1%
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1%
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1%
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1%
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	1%
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	1%
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1%

Order Code	Full Product Name	Frequenza di guasto driver a 5000 h
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1%
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	-
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	-
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	-
98252200	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1%
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	1%
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1%
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1%
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1%
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1%
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	1%
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	1%
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	-
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	-
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	1%
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1%
56485500	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	-
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	-
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	-
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	-
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	-
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	-
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	-
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	1%
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	1%
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	1%
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	1%
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	-

Order Code	Full Product Name	Frequenza di guasto driver a 5000 h
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	-
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	-
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	-

Order Code	Full Product Name	Frequenza di guasto driver a 5000 h
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	-
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	-
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	-
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	-

Condizioni di applicazione

Order Code	Full Product Name	Livello massimo di attenuazione	Adatto per la commutazione casuale
98256000	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	1%	Si
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	1%	Si
98258400	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	1%	Si
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	1%	Si
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	1%	Si
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%	Si
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%	Si
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	1%	Si
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	1%	Si
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Non applicabile	Si
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Non applicabile	Si
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Non applicabile	Si
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Non applicabile	Si
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Non applicabile	Si
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	1%	No
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	Non applicabile	No
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	1%	No
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Non applicabile	No
56473200	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	1%	No
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	Non applicabile	No
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	1%	No

Order Code	Full Product Name	Livello massimo di attenuazione	Adatto per la commutazione casuale
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	Non applicabile	No
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	1%	No
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	Non applicabile	No
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	1%	No
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Non applicabile	No
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	1%	Si
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	1%	Si
98322200	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	1%	Si
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	1%	Si
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	1%	Si
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	1%	Si
98326000	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	1%	Si
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	1%	Si
98328400	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	1%	Si
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	1%	Si
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%	Si
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%	Si
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%	Si
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%	Si

Order Code	Full Product Name	Livello massimo di attenuazione	Adatto per la commutazione casuale
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	1%	Si
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	1%	Si
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Non applicabile	Si
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Non applicabile	Si
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Non applicabile	Si
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Non applicabile	Si
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Non applicabile	Si
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Non applicabile	Si
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Non applicabile	Si
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Non applicabile	Si
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Non applicabile	Si
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Non applicabile	Si
98299700	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	1%	Si
98300000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	1%	Si
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	1%	Si
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	1%	Si
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	1%	Si
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	1%	Si
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	1%	Si
98318500	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	1%	Si
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	1%	Si
98320800	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	1%	Si
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	1%	Si
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%	Si
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%	Si

Order Code	Full Product Name	Livello massimo di attenuazione	Adatto per la commutazione casuale
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%	Si
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%	Si
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	1%	Si
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	1%	Si
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	1%	Si
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	1%	Si
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	1%	Si
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Non applicabile	Si
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Non applicabile	Si
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Non applicabile	Si
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Non applicabile	Si
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Non applicabile	Si
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Non applicabile	Si
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	Non applicabile	Si
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Non applicabile	Si
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Non applicabile	Si
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Non applicabile	Si
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	1%	No
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	Non applicabile	No
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	1%	No
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Non applicabile	No
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	1%	No
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	Non applicabile	No
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	1%	No
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	Non applicabile	No

Order Code	Full Product Name	Livello massimo di attenuazione	Adatto per la commutazione casuale
98252200	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	1%	Si
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	1%	Si
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	1%	Si
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	1%	Si
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%	Si
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%	Si
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	1%	Si
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	1%	Si
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Non applicabile	Si
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Non applicabile	Si
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Non applicabile	Si
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Non applicabile	Si
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Non applicabile	Si
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Non applicabile	Si
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	1%	Si
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	1%	Si
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	Non applicabile	Si
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Non applicabile	Si
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	1%	Si
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	1%	Si
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	1%	Si
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	1%	Si
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	Non applicabile	Si
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Non applicabile	Si
56485500	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	1%	No

Order Code	Full Product Name	Livello massimo di attenuazione	Adatto per la commutazione casuale
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	1%	No
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	Non applicabile	No
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	Non applicabile	No
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	1%	No
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	Non applicabile	No
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	1%	No
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	Non applicabile	No
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	1%	No
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	Non applicabile	No
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	1%	No
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Non applicabile	No
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	Non applicabile	No
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	Non applicabile	No
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	1%	No
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	1%	No
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	1%	No
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	Non applicabile	No
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	1%	No
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	Non applicabile	No
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	1%	No
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	Non applicabile	No
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	1%	No
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	Non applicabile	No
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	1%	No
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	1%	No

GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Livello massimo di attenuazione	Adatto per la commutazione casuale
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	Non applicabile	No

Order Code	Full Product Name	Livello massimo di attenuazione	Adatto per la commutazione casuale
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	Non applicabile	No

