



GreenSpace – de duurzame LED-oplossing met een hoog rendement

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Klanten streven naar de ideale balans tussen hun initiële investering en de kosten van de installatie tijdens zijn levensduur. GreenSpace is een economische en duurzame downlight die gebruikt kan worden ter vervanging van conventionele CFL-downlights in algemene verlichtingstoepassingen. Hij is voorzien van de nieuwste LED-technologie, wat een extreem laag energieverbruik mogelijk maakt, en levert toch een constante lichtopbrengst, stabiele kleurprestaties en een goede kleurweergave. De lange levensduur van het product maakt hem tot een echte 'installeer en vergeet'-oplossing.

Voordelen

- Hoge lm/W door efficiënte LEDs
- Tot 70% energiebesparing: totale eigendomskosten in minder dan twee jaar terugverdiend
- Voldoet aan kantoorverlichtingsnorm, met stabiele kleurprestaties en een hoge kleurweergave

Kenmerken

- Energiezuinige, onverslijtbare LED-technologie
- Hoog systeemrendement
- Stabiele kleurprestaties en een goede kleurweergave
- Verkrijgbaar met IP44 of noodverlichting
- Verkrijgbaar in UGR22- en UGR19-uitvoeringen
- Adapterringen voor 175mm en 225mm beschikbaar

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Toepassing

- Kantoren
- Detailhandel
- Hotels en ziekenhuizen

Versions



Standard GreenSpace Track Mounted






Standard GreenSpace Pendant





Standard GreenSpace Surface Mounted

Maatschets



GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Maatschets



Productgegevens

Greenspace_EU_gen_2-DN473B-DPP.TIF




Greenspace_EU_gen_2-DN472B-DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-1DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-3DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462B-DPP.TIF



GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Productgegevens

Greenspace_EU_gen_2-
DN462_463_472_473B-2DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN463B-
DPP.TIF



Algemene informatie

CE-markering	Ja
Driver/VSA inbegrepen	Ja
VSA	-
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit

Gegevens lichttechniek

Kleurweergave-index (CRI)	>80
Optiektype	-

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
-------------------	-------------

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
------------------------	-------------------------

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
------------------------	--------

Algemene informatie (1/2)

Order Code	Full Product Name	ENEC-markering	Brandbaarheidsmarkering	Gloeidraadtest	Type lichtbron
8718699982560	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	Temperatuur 750 °C, - duur 5 s	-
8718699982577	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Temperatuur 750 °C, - duur 5 s	-
8718699982584	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	Temperatuur 750 °C, - duur 5 s	-
8718699982591	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, - duur 30 s	-
8718699982911	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Temperatuur 750 °C, - duur 5 s	-
8718699982973	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Temperatuur 750 °C, - duur 5 s	-
8718699982980	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Temperatuur 750 °C, - duur 5 s	-
8720169013056	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, - duur 30 s	-
8720169013063	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, - duur 30 s	-
8718699384661	DN463B LED11S/830	ENEC-markering	-	Temperatuur 750 °C, - duur 5 s	LED11S

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	ENEC-markering	Brandbaarheidsmarkering	Gloeidraadtest	Type lichtbron
	PSU-E C WH PCC P				
8718699384678	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	ENEC-markering	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	LED11S
8718699793234	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	ENEC-markering	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	LED11S
8718699793241	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	ENEC-markering	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	LED11S
8718699793432	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	ENEC-markering	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	LED11S
8718699793449	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	ENEC-markering	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	LED11S
8719514564619	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	ENEC-markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-
8719514564640	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	ENEC-markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-
8719514564671	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	ENEC-markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-
8719514564701	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	ENEC-markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-
8719514564732	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	ENEC-markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-
8719514564763	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	ENEC-markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-
8719514564794	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	ENEC-markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-
8719514564824	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	ENEC-markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-
8719514564497	DN470C LED20S/830	ENEC-markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	ENEC- markering	Brandbaarheidsmarkering	Gloeidraadtest	Type lichtbron
	DIA-VLC D22H16 BK				
8719514564527	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-
8719514564558	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-
8719514564589	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-
8718699983079	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8718699983093	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8718699983222	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8718699983239	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8718699983246	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8718699983253	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8718699983260	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8718699983277	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8718699983284	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8718699983291	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	ENEC-markering	Brandbaarheidsmarkering	Gloeidraadtest	Type lichtbron
8718699983376	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8718699983383	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8718699983390	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8718699983406	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8720169013094	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-
8720169013100	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-
8718699384746	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	ENEC-markering	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	LED20S
8718699384753	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	ENEC-markering	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	LED20S
8718699793319	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	ENEC-markering	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	LED20S
8718699793326	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	ENEC-markering	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	LED20S
8718699793555	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	ENEC-markering	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	LED20S
8718699793562	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	ENEC-markering	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	LED20S
8718699945831	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8718699945848	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	ENEC- markering	Brandbaarheidsmarkering	Gloeidraadtest	Type lichtbron
8718699945954	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8718699945961	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8718699982997	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8718699983000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8718699983017	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-
8718699983024	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8718699983055	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8718699983116	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8718699983130	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8718699983185	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8718699983192	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8718699983208	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8718699983215	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	ENEC-markering	Brandbaarheidsmarkering	Gloeidraadtest	Type lichtbron
8718699983307	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8718699983321	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8718699983345	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8718699983352	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8718699983666	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8720169012905	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-
8720169012912	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-
8720169013070	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-
8720169013087	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-
8718699384708	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	ENEC-markering	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	LED20S
8718699384715	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	ENEC-markering	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	LED20S
8718699793272	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	ENEC-markering	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	LED20S
8718699793289	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	ENEC-markering	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	LED20S
8718699793517	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	ENEC-markering	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	LED20S
8718699793524	DN470B LED20S/840	ENEC-markering	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	LED20S

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	ENEC- markering	Brandbaarheidsmarkering	Gloeidraadtest	Type lichtbron
	PSU-E C ELP3 WH P				
8718699945756	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8718699945763	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8718699945916	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8718699945923	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8719514564633	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-
8719514564664	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-
8719514564695	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-
8719514564725	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-
8719514564756	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-
8719514564787	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-
8719514564817	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-
8719514564848	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-
8718699982522	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8718699982539	DN460B LED11S/830	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	ENEC-markering	Brandbaarheidsmarkering	Gloeidraadtest	Type lichtbron
	DIA-VLC-E C WH P				
8718699982546	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8718699982553	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8718699982928	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8718699982942	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8720169013032	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-
8720169013049	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-
8718699384623	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	ENEC-markering	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	LED11S
8718699384630	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	ENEC-markering	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	LED11S
8718699793197	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	ENEC-markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	LED11S
8718699793203	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	ENEC-markering	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	LED11S
8718699793395	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	ENEC-markering	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	LED11S
8718699793401	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	ENEC-markering	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	LED11S
8718699982935	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	ENEC- markering	Brandbaarheidsmarkering	Gloeidraadtest	Type lichtbron
8718699982959	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8718699793357	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	ENEC- markering	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	LED11S
8718699793364	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	ENEC- markering	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	LED11S
8718699983314	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8718699983338	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	-
8720169013117	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-
8720169013124	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	ENEC- markering	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-
8718699793470	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	ENEC- markering	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	LED20S
8718699793487	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	ENEC- markering	-	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	LED20S
8719514564855	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-
8719514564879	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-
8719514564893	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-
8719514564916	DN470T LED20S/840	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	ENEC- markering	Brandbaarheidsmarkering	Gloeidraadtest	Type lichtbron
	PSU D22H16 3C GR				
8719514564503	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, - duur 5 s	
8719514564534	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, - duur 5 s	
8719514564565	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, - duur 5 s	
8719514564596	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, - duur 5 s	
8719514564510	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, - duur 5 s	
8719514564541	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, - duur 5 s	
8719514564572	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, - duur 5 s	
8719514564602	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, - duur 5 s	
8718699389475	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, LED20S duur 5 s	
8718699389482	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, LED20S duur 5 s	
8718699389499	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, LED20S duur 5 s	
8718699389505	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, LED20S duur 5 s	
8719514564749	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	ENEC- markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, - duur 5 s	

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	ENEC-markering	Brandbaarheidsmarkering	Gloeidraadtest	Type lichtbron
8719514564770	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	ENEC-markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-
8719514564800	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	ENEC-markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-
8719514564831	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	ENEC-markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-
8719514564626	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	ENEC-markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-
8719514564657	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	ENEC-markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-
8719514564688	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	ENEC-markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-
8719514564718	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	ENEC-markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-
8719514564862	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	ENEC-markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-
8719514564886	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	ENEC-markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-
8719514564909	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	ENEC-markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-
8719514564923	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	ENEC-markering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	-

Algemene informatie (2/2)

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie	Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718699982560	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN461B	8720169013056	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	DN461B
8718699982577	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN461B	8720169013063	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	DN461B
8718699982584	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN461B	8718699384661	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	DN463B
8718699982591	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN461B	8718699384678	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	DN463B
8718699982911	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN461B	8718699793234	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN461B
8718699982973	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN463B	8718699793241	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN461B
8718699982980	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN463B	8718699793432	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN461B

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718699793449	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN461B
8719514564619	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	-
8719514564640	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	-
8719514564671	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-
8719514564701	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	-
8719514564732	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	-
8719514564763	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	-
8719514564794	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-
8719514564824	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	-
8719514564497	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	-
8719514564527	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	-
8719514564558	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-
8719514564589	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	-
8718699983079	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	DN471B
8718699983093	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	DN471B
8718699983222	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN471B
8718699983239	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
8718699983246	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN471B
8718699983253	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
8718699983260	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN471B
8718699983277	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
8718699983284	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN471B
8718699983291	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
8718699983376	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN473B
8718699983383	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN473B
8718699983390	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN473B
8718699983406	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN473B
8720169013094	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	DN471B
8720169013100	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	DN471B
8718699384746	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN473B
8718699384753	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN473B
8718699793319	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN471B
8718699793326	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN471B
8718699793555	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
8718699793562	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
8718699945831	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN471B
8718699945848	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN471B
8718699945954	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
8718699945961	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
8718699982997	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN470B
8718699983000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN470B
8718699983017	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN470B
8718699983024	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN470B
8718699983055	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	DN470B
8718699983116	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	DN472B
8718699983130	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	DN472B
8718699983185	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN470B
8718699983192	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN470B
8718699983208	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN470B
8718699983215	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN470B
8718699983307	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B
8718699983321	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718699983345	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B
8718699983352	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B
8718699983666	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	DN470B
8720169012905	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	DN470B
8720169012912	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	DN470B
8720169013070	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	DN470B
8720169013087	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	DN470B
8718699384708	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN472B
8718699384715	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN472B
8718699793272	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN470B
8718699793289	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN470B
8718699793517	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
8718699793524	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
8718699945756	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN470B
8718699945763	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN470B
8718699945916	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
8718699945923	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
8719514564633	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-
8719514564664	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	-
8719514564695	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-
8719514564725	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-
8719514564756	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-
8719514564787	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	-
8719514564817	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-
8719514564848	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	-
8718699982522	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN460B
8718699982539	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN460B
8718699982546	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN460B
8718699982553	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN460B
8718699982928	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN462B
8718699982942	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN462B
8720169013032	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	DN460B
8720169013049	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	DN460B
8718699384623	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	DN462B
8718699384630	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	DN462B
8718699793197	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN460B
8718699793203	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN460B
8718699793395	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN460B
8718699793401	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN460B
8718699982935	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	DN462B
8718699982959	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	DN462B
8718699793357	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	DN462B
8718699793364	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	DN462B
8718699983314	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	DN472B
8718699983338	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	DN472B
8720169013117	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	DN472B
8720169013124	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	DN472B
8718699793470	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	DN472B
8718699793487	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	DN472B
8719514564855	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	-
8719514564879	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	-
8719514564893	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	-

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8719514564916	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	-
8719514564503	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-
8719514564534	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	-
8719514564565	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-
8719514564596	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	-
8719514564510	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-
8719514564541	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	-
8719514564572	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-
8719514564602	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-
8718699389475	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	-
8718699389482	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	-
8718699389499	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	-
8718699389505	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	-
8719514564749	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8719514564770	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	-
8719514564800	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-
8719514564831	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	-
8719514564626	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-
8719514564657	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	-
8719514564688	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-
8719514564718	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	-
8719514564862	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	-
8719514564886	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	-
8719514564909	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	-
8719514564923	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	-

Gegevens lichttechniek (1/2)

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8718699982560	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	- graden	3000 K	79 lm/W	1.200 lm
8718699982577	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	- graden	3000 K	114 lm/W	1.200 lm
8718699982584	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	- graden	4000 K	82 lm/W	1.250 lm
8718699982591	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	- graden	4000 K	118 lm/W	1.250 lm
8718699982911	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	- graden	4000 K	122 lm/W	2.200 lm
8718699982973	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	- graden	3000 K	109 lm/W	1.150 lm
8718699982980	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	- graden	4000 K	114 lm/W	1.200 lm
8720169013056	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	125 lm/W	1.200 lm
8720169013063	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	130 lm/W	1.250 lm
8718699384661	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	- graden	3000 K	118 lm/W	1.150 lm
8718699384678	DN463B LED11S/	- graden	4000 K	123 lm/W	1.200 lm

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
	840 PSU-E C WH PCC P						830 DIA-VLC D22H16 BK				
8718699793234	DN461B LED11S/ 830 PSU-E C WH P	- graden	3000 K	117 lm/W	1.200 lm	8719514564763	DN470P LED20S/ 830 PSU D22H16 BK	120 graden	3000 K	132 lm/W	2.200 lm
8718699793241	DN461B LED11S/ 840 PSU-E C WH P	- graden	4000 K	122 lm/W	1.250 lm	8719514564794	DN470P LED20S/ 840 DIA-VLC D22H16 BK	120 graden	4000 K	140 lm/W	2.300 lm
8718699793432	DN461B LED11S/ 830 PSU-E C ELP3 WH P	- graden	3000 K	117 lm/W	1.200 lm	8719514564824	DN470P LED20S/ 840 PSU D22H16 BK	120 graden	4000 K	138 lm/W	2.300 lm
8718699793449	DN461B LED11S/ 840 PSU-E C ELP3 WH P	- graden	4000 K	122 lm/W	1.250 lm	8719514564497	DN470C LED20S/ 830 DIA-VLC D22H16 BK	120 graden	3000 K	134 lm/W	2.200 lm
8719514564619	DN471C LED20S/ 830 DIA-VLC D22H16 BK	88 graden	3000 K	127 lm/W	2.100 lm	8719514564527	DN470C LED20S/ 830 PSU D22H16 BK	120 graden	3000 K	132 lm/W	2.200 lm
8719514564640	DN471C LED20S/ 830 PSU D22H16 BK	88 graden	3000 K	125 lm/W	2.100 lm	8719514564558	DN470C LED20S/ 840 DIA-VLC D22H16 BK	120 graden	4000 K	140 lm/W	2.300 lm
8719514564671	DN471C LED20S/ 840 DIA-VLC D22H16 BK	88 graden	4000 K	133 lm/W	2.200 lm	8719514564589	DN470C LED20S/ 840 PSU D22H16 BK	120 graden	4000 K	138 lm/W	2.300 lm
8719514564701	DN471C LED20S/ 840 PSU D22H16 BK	88 graden	4000 K	131 lm/W	2.200 lm	8718699983079	DN471B LED20S/ 830 WIA-E C WH P	- graden	3000 K	117 lm/W	1.900 lm
8719514564732	DN470P LED20S/	120 graden	3000 K	134 lm/W	2.200 lm	8718699983093	DN471B LED20S/ 840	- graden	4000 K	120 lm/W	1.950 lm

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
	WIA-E C WH P						840 DIA- VLC-E C WH P				
8718699983222	DN471B	- graden	3000 K	93 lm/W	1.900 lm	8718699983376	DN473B	- graden	3000 K	114 lm/W	1.800 lm
	LED20S/ 830 DIA- VLC-E C ELP3 WH P						LED20S/ 830 DIA- VLC-E C WH PCC P				
8718699983239	DN471B	- graden	3000 K	120 lm/W	1.900 lm	8718699983383	DN473B	- graden	4000 K	117 lm/W	1.850 lm
	LED20S/ 830 DIA- VLC-E C WH P						LED20S/ 840 DIA- VLC-E C WH PCC P				
8718699983246	DN471B	- graden	4000 K	95 lm/W	1.950 lm	8718699983390	DN473B	- graden	3000 K	123 lm/W	2.900 lm
	LED20S/ 840 DIA- VLC-E C ELP3 WH P						LED30S/ 830 DIA- VLC-E C WH PCC P				
8718699983253	DN471B	- graden	4000 K	123 lm/W	1.950 lm	8718699983406	DN473B	- graden	4000 K	128 lm/W	3.000 lm
	LED20S/ 840 DIA- VLC-E C WH P						LED30S/ 840 DIA- VLC-E C WH PCC P				
8718699983260	DN471B	- graden	3000 K	104 lm/W	2.900 lm	8720169013094	DN471B	-	3000 K	125 lm/W	1.900 lm
	LED30S/ 830 DIA- VLC-E C ELP3 WH P						LED20S/ 830 PSD-E C WH P				
8718699983277	DN471B	- graden	3000 K	123 lm/W	2.900 lm	8720169013100	DN471B	-	4000 K	128 lm/W	1.950 lm
	LED30S/ 830 DIA- VLC-E C WH P						LED20S/ 840 PSD-E C WH P				
8718699983284	DN471B	- graden	4000 K	104 lm/W	3.000 lm	8718699384746	DN473B	- graden	3000 K	121 lm/W	1.850 lm
	LED30S/ 840 DIA- VLC-E C ELP3 WH P						LED20S/ 830 PSU-E C WH PCC P				
8718699983291	DN471B	- graden	4000 K	128 lm/W	3.000 lm	8718699384753	DN473B	- graden	4000 K	125 lm/W	1.900 lm
	LED30S/						LED20S/				

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
	840 PSU-E C WH PCC P						840 DIA- VLC-E C WH P				
8718699793319	DN471B LED20S/ 830 PSU-E C WH P	- graden	3000 K	125 lm/W	1.900 lm	8718699983000	DN470B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	- graden	3000 K	93 lm/W	1.900 lm
8718699793326	DN471B LED20S/ 840 PSU-E C WH P	- graden	4000 K	131 lm/W	2.000 lm	8718699983017	DN470B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C WH P	- graden	3000 K	120 lm/W	1.900 lm
8718699793555	DN471B LED20S/ 830 PSU-E C ELP3 WH P	- graden	3000 K	125 lm/W	1.900 lm	8718699983024	DN470B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	- graden	4000 K	95 lm/W	1.950 lm
8718699793562	DN471B LED20S/ 840 PSU-E C ELP3 WH P	- graden	4000 K	131 lm/W	2.000 lm	8718699983055	DN470B LED20S/ 840 WIA-E C WH P	- graden	4000 K	120 lm/W	1.950 lm
8718699945831	DN471B LED30S/ 830 PSU-E C WH P	- graden	3000 K	124 lm/W	2.800 lm	8718699983116	DN472B LED20S/ 830 WIA-E C WH PCC P	- graden	3000 K	111 lm/W	1.800 lm
8718699945848	DN471B LED30S/ 840 PSU-E C WH P	- graden	4000 K	131 lm/W	2.950 lm	8718699983130	DN472B LED20S/ 840 WIA-E C WH PCC P	- graden	4000 K	114 lm/W	1.850 lm
8718699945954	DN471B LED30S/ 830 PSU-E C ELP3 WH P	- graden	3000 K	124 lm/W	2.800 lm	8718699983185	DN470B LED30S/ 830 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	- graden	3000 K	104 lm/W	2.900 lm
8718699945961	DN471B LED30S/ 840 PSU-E C ELP3 WH P	- graden	4000 K	131 lm/W	2.950 lm	8718699983192	DN470B LED30S/ 830 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	- graden	3000 K	123 lm/W	2.900 lm
8718699982997	DN470B LED11S/	- graden	4000 K	118 lm/W	1.250 lm						

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
	830 DIA- VLC-E C WH P				
8718699983208	DN470B LED30S/ 840 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	- graden	4000 K	104 lm/W	3.000 lm
8718699983215	DN470B LED30S/ 840 DIA- VLC-E C WH P	- graden	4000 K	128 lm/W	3.000 lm
8718699983307	DN472B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C WH PCC P	- graden	3000 K	114 lm/W	1.800 lm
8718699983321	DN472B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C WH PCC P	- graden	4000 K	117 lm/W	1.850 lm
8718699983345	DN472B LED30S/ 830 DIA- VLC-E C WH PCC P	- graden	3000 K	119 lm/W	2.800 lm
8718699983352	DN472B LED30S/ 840 DIA- VLC-E C WH PCC P	- graden	4000 K	123 lm/W	2.900 lm
8718699983666	DN470B LED20S/ 830 WIA-E C WH P	- graden	3000 K	117 lm/W	1.900 lm
Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8720169012905	DN470B LED20S/ 830 PSD-E C WH P	-	3000 K	125 lm/W	1.900 lm
8720169012912	DN470B LED30S/ 830 PSD-E C WH P	-	3000 K	129 lm/W	2.900 lm
8720169013070	DN470B LED20S/ 840 PSD-E C WH P	-	4000 K	128 lm/W	1.950 lm
8720169013087	DN470B LED30S/ 840 PSD-E C WH P	-	4000 K	133 lm/W	3.000 lm
8718699384708	DN472B LED20S/ 830 PSU-E C WH PCC P	- graden	3000 K	125 lm/W	1.900 lm
8718699384715	DN472B LED20S/ 840 PSU-E C WH PCC P	- graden	4000 K	131 lm/W	2.000 lm
8718699793272	DN470B LED20S/ 830 PSU-E C WH P	- graden	3000 K	131 lm/W	2.000 lm
8718699793289	DN470B LED20S/ 840 PSU-E C WH P	- graden	4000 K	138 lm/W	2.100 lm
8718699793517	DN470B LED20S/ 830 PSU-E C ELP3 WH P	- graden	3000 K	131 lm/W	2.000 lm
8718699793524	DN470B LED20S/	- graden	4000 K	138 lm/W	2.100 lm

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
	840 PSU-E C ELP3 WH P						830 DIA-VLC D22H16 WH				
8718699945756	DN470B LED30S/ 830 PSU-E C WH P	- graden	3000 K	128 lm/W	2.900 lm	8719514564787	DN470P LED20S/ 830 PSU D22H16 WH	120 graden	3000 K	132 lm/W	2.200 lm
8718699945763	DN470B LED30S/ 840 PSU-E C WH P	- graden	4000 K	137 lm/W	3.100 lm	8719514564817	DN470P LED20S/ 840 DIA-VLC D22H16 WH	120 graden	4000 K	140 lm/W	2.300 lm
8718699945916	DN470B LED30S/ 830 PSU-E C ELP3 WH P	- graden	3000 K	128 lm/W	2.900 lm	8719514564848	DN470P LED20S/ 840 PSU D22H16 WH	120 graden	4000 K	138 lm/W	2.300 lm
8718699945923	DN470B LED30S/ 840 PSU-E C ELP3 WH P	- graden	4000 K	137 lm/W	3.100 lm	8718699982522	DN460B LED11S/ 830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	- graden	3000 K	79 lm/W	1.200 lm
8719514564633	DN471C LED20S/ 830 DIA-VLC D22H16 WH	88 graden	3000 K	127 lm/W	2.100 lm	8718699982539	DN460B LED11S/ 830 DIA-VLC-E C WH P	- graden	3000 K	114 lm/W	1.200 lm
8719514564664	DN471C LED20S/ 830 PSU D22H16 WH	88 graden	3000 K	125 lm/W	2.100 lm	8718699982546	DN460B LED11S/ 840 DIA-VLC-E C WH P	- graden	4000 K	118 lm/W	1.250 lm
8719514564695	DN471C LED20S/ 840 DIA-VLC D22H16 WH	88 graden	4000 K	133 lm/W	2.200 lm	8718699982553	DN460B LED20S/ 840 DIA-VLC-E C WH P	- graden	4000 K	122 lm/W	2.200 lm
8719514564725	DN471C LED20S/ 840 PSU D22H16 WH	88 graden	4000 K	131 lm/W	2.200 lm	8718699982928	DN462B LED11S/ 830 DIA-VLC-E C	- graden	3000 K	109 lm/W	1.150 lm
8719514564756	DN470P LED20S/	120 graden	3000 K	134 lm/W	2.200 lm						

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
	WH PCC P				
8718699982942	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	- graden	4000 K	114 lm/W	1.200 lm
8720169013032	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	125 lm/W	1.200 lm
8720169013049	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	130 lm/W	1.250 lm
8718699384623	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	- graden	3000 K	123 lm/W	1.200 lm
8718699384630	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	- graden	4000 K	128 lm/W	1.250 lm
8718699793197	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	- graden	3000 K	122 lm/W	1.250 lm
8718699793203	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	- graden	4000 K	127 lm/W	1.300 lm
8718699793395	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- graden	3000 K	122 lm/W	1.250 lm
8718699793401	DN460B LED11S/840	- graden	4000 K	127 lm/W	1.300 lm
Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
	PSU-E C ELP3 WH P				
8718699982935	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	- graden	3000 K	104 lm/W	1.100 lm
8718699982959	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	- graden	4000 K	109 lm/W	1.150 lm
8718699793357	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	- graden	3000 K	113 lm/W	1.100 lm
8718699793364	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	- graden	4000 K	118 lm/W	1.150 lm
8718699983314	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	- graden	3000 K	108 lm/W	1.700 lm
8718699983338	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	- graden	4000 K	111 lm/W	1.750 lm
8720169013117	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	-	3000 K	109 lm/W	1.050 lm

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8720169013124	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	-	4000 K	114 lm/W	1.100 lm		D22H16 GR				
8718699793470	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	- graden	3000 K	106 lm/W	2.050 lm	8719514564565	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	120 graden	4000 K	140 lm/W	2.300 lm
8718699793487	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	- graden	4000 K	109 lm/W	2.100 lm	8719514564596	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	120 graden	4000 K	138 lm/W	2.300 lm
8719514564855	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	120 graden	3000 K	134 lm/W	2.200 lm	8719514564510	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	120 graden	3000 K	134 lm/W	2.200 lm
8719514564879	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	120 graden	4000 K	140 lm/W	2.300 lm	8719514564541	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	120 graden	3000 K	132 lm/W	2.200 lm
8719514564893	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	120 graden	3000 K	132 lm/W	2.200 lm	8719514564572	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	120 graden	4000 K	140 lm/W	2.300 lm
8719514564916	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	120 graden	4000 K	138 lm/W	2.300 lm	8719514564602	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	120 graden	4000 K	138 lm/W	2.300 lm
8719514564503	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	120 graden	3000 K	134 lm/W	2.200 lm	8718699389475	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	120 graden	3000 K	132 lm/W	2.200 lm
8719514564534	DN470C LED20S/830 PSU	120 graden	3000 K	132 lm/W	2.200 lm	8718699389482	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	120 graden	4000 K	138 lm/W	2.300 lm
						8718699389499	DN470T LED20S/830 DIA-VLC	120 graden	3000 K	134 lm/W	2.200 lm

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
	D22H16 5C6 BK				
8718699389505	DN470T LED20S/ 840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	120 graden	4000 K	140 lm/W	2.300 lm
8719514564749	DN470P LED20S/ 830 DIA-VLC D22H16 GR	120 graden	3000 K	134 lm/W	2.200 lm
8719514564770	DN470P LED20S/ 830 PSU D22H16 GR	120 graden	3000 K	132 lm/W	2.200 lm
8719514564800	DN470P LED20S/ 840 DIA-VLC D22H16 GR	120 graden	4000 K	140 lm/W	2.300 lm
8719514564831	DN470P LED20S/ 840 PSU D22H16 GR	120 graden	4000 K	138 lm/W	2.300 lm
8719514564626	DN471C LED20S/ 830 DIA-VLC D22H16 GR	88 graden	3000 K	127 lm/W	2.100 lm
8719514564657	DN471C LED20S/	88 graden	3000 K	125 lm/W	2.100 lm
	830 PSU D22H16 GR				
8719514564688	DN471C LED20S/ 840 DIA-VLC D22H16 GR	88 graden	4000 K	133 lm/W	2.200 lm
8719514564718	DN471C LED20S/ 840 PSU D22H16 GR	88 graden	4000 K	131 lm/W	2.200 lm
8719514564862	DN470T LED20S/ 830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	120 graden	3000 K	134 lm/W	2.200 lm
8719514564886	DN470T LED20S/ 840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	120 graden	4000 K	140 lm/W	2.300 lm
8719514564909	DN470T LED20S/ 830 PSU D22H16 3C WH	120 graden	3000 K	132 lm/W	2.200 lm
8719514564923	DN470T LED20S/ 840 PSU D22H16 3C WH	120 graden	4000 K	138 lm/W	2.300 lm

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
8718699982560	DN461B LED11S/83 0 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	-	-	-
8718699982577	DN461B LED11S/83 0 DIA- VLC-E C WH P	-	-	-

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
8718699982584	DN461B LED11S/84 O DIA- VLC-E C ELP3 WH P	-	-	-
8718699982591	DN461B LED11S/84 O DIA- VLC-E C WH P	-	-	0,4
8718699982911	DN461B LED20S/8 40 DIA- VLC-E C WH P	-	-	-
8718699982973	DN463B LED11S/83 O DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	-
8718699982980	DN463B LED11S/84 O DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	-
8720169013056	DN461B LED11S/83 O PSD-E C WH P	-	-	0,4
8720169013063	DN461B LED11S/84 O PSD-E C WH P	-	-	0,4
8718699384661	DN463B LED11S/83 O PSU-E C WH PCC P	1	-	-
8718699384678	DN463B LED11S/84 O PSU-E C WH PCC P	1	-	-
8718699793234	DN461B LED11S/83 O PSU-E C WH P	1	-	-
8718699793241	DN461B LED11S/84 O PSU-E C WH P	1	-	-

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
8718699793432	DN461B LED11S/83 O PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
8718699793449	DN461B LED11S/84 O PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
8719514564619	DN471C LED20S/8 30 DIA- VLC D22H16 BK	-	1	0,4
8719514564640	DN471C LED20S/8 30 PSU D22H16 BK	-	1	0,4
8719514564671	DN471C LED20S/8 40 DIA- VLC D22H16 BK	-	1	0,4
8719514564701	DN471C LED20S/8 40 PSU D22H16 BK	-	1	0,4
8719514564732	DN470P LED20S/8 30 DIA- VLC D22H16 BK	-	1	0,4
8719514564763	DN470P LED20S/8 30 PSU D22H16 BK	-	1	0,4
8719514564794	DN470P LED20S/8 40 DIA- VLC D22H16 BK	-	1	0,4
8719514564824	DN470P LED20S/8 40 PSU D22H16 BK	-	1	0,4
8719514564497	DN470C LED20S/8 30 DIA-	-	1	0,4

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
	VLC D22H16 BK			
8719514564527	DN470C LED20S/8 30 PSU D22H16 BK	-	1	0,4
8719514564558	DN470C LED20S/8 40 DIA- VLC D22H16 BK	-	1	0,4
8719514564589	DN470C LED20S/8 40 PSU D22H16 BK	-	1	0,4
8718699983079	DN471B LED20S/8 30 WIA-E C WH P	-	-	-
8718699983093	DN471B LED20S/8 40 WIA-E C WH P	-	-	-
8718699983222	DN471B LED20S/8 30 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	-	-	-
8718699983239	DN471B LED20S/8 30 DIA- VLC-E C WH P	-	-	-
8718699983246	DN471B LED20S/8 40 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	-	-	-
8718699983253	DN471B LED20S/8 40 DIA- VLC-E C WH P	-	-	-
8718699983260	DN471B LED30S/8 30 DIA- VLC-E C	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
	ELP3 WH P			
8718699983277	DN471B LED30S/8 30 DIA- VLC-E C WH P	-	-	-
8718699983284	DN471B LED30S/8 40 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	-	-	-
8718699983291	DN471B LED30S/8 40 DIA- VLC-E C WH P	-	-	-
8718699983376	DN473B LED20S/8 30 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	-
8718699983383	DN473B LED20S/8 40 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	-
8718699983390	DN473B LED30S/8 30 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	-
8718699983406	DN473B LED30S/8 40 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	-
8720169013094	DN471B LED20S/8 30 PSD-E C WH P	-	-	0,4
8720169013100	DN471B LED20S/8 40 PSD-E C WH P	-	-	0,4
8718699384746	DN473B LED20S/8 30 PSU-E	1	-	-

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
	C WH PCC P			
8718699384753	DN473B LED20S/8 40 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
8718699793319	DN471B LED20S/8 30 PSU-E C WH P	1	-	-
8718699793326	DN471B LED20S/8 40 PSU-E C WH P	1	-	-
8718699793555	DN471B LED20S/8 30 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
8718699793562	DN471B LED20S/8 40 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
8718699945831	DN471B LED30S/8 30 PSU-E C WH P	-	-	-
8718699945848	DN471B LED30S/8 40 PSU-E C WH P	-	-	-
8718699945954	DN471B LED30S/8 30 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	-
8718699945961	DN471B LED30S/8 40 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	-
8718699982997	DN470B LED11S/84 0 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-
8718699983000	DN470B LED20S/8	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
	30 DIA-VLC-E C ELP3 WH P			
8718699983017	DN470B LED20S/8 30 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0,4
8718699983024	DN470B LED20S/8 40 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	-
8718699983055	DN470B LED20S/8 40 WIA-E C WH P	-	-	-
8718699983116	DN472B LED20S/8 30 WIA-E C WH PCC P	-	-	-
8718699983130	DN472B LED20S/8 40 WIA-E C WH PCC P	-	-	-
8718699983185	DN470B LED30S/8 30 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	-
8718699983192	DN470B LED30S/8 30 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-
8718699983208	DN470B LED30S/8 40 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	-
8718699983215	DN470B LED30S/8 40 DIA-	-	-	-

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
	VLC-E C WH P			
8718699983307	DN472B LED20S/8 30 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	-
8718699983321	DN472B LED20S/8 40 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	-
8718699983345	DN472B LED30S/8 30 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	-
8718699983352	DN472B LED30S/8 40 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	-
8718699983666	DN470B LED20S/8 30 WIA-E C WH P	-	-	-
8720169012905	DN470B LED20S/8 30 PSD-E C WH P	-	-	0,4
8720169012912	DN470B LED30S/8 30 PSD-E C WH P	-	-	0,4
8720169013070	DN470B LED20S/8 40 PSD-E C WH P	-	-	0,4
8720169013087	DN470B LED30S/8 40 PSD-E C WH P	-	-	0,4
8718699384708	DN472B LED20S/8 30 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
8718699384715	DN472B LED20S/8 40 PSU-E	1	-	-

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
	C WH PCC P			
8718699793272	DN470B LED20S/8 30 PSU-E C WH P	1	-	-
8718699793289	DN470B LED20S/8 40 PSU-E C WH P	1	-	-
8718699793517	DN470B LED20S/8 30 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
8718699793524	DN470B LED20S/8 40 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
8718699945756	DN470B LED30S/8 30 PSU-E C WH P	-	-	-
8718699945763	DN470B LED30S/8 40 PSU-E C WH P	-	-	-
8718699945916	DN470B LED30S/8 30 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	-
8718699945923	DN470B LED30S/8 40 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	-
8719514564633	DN471C LED20S/8 30 DIA- VLC D22H16 WH	-	1	0,4
8719514564664	DN471C LED20S/8 30 PSU D22H16 WH	-	1	0,4

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
8719514564695	DN471C LED20S/8 40 DIA- VLC D22H16 WH	-	1	0,4
8719514564725	DN471C LED20S/8 40 PSU D22H16 WH	-	1	0,4
8719514564756	DN470P LED20S/8 30 DIA- VLC D22H16 WH	-	1	0,4
8719514564787	DN470P LED20S/8 30 PSU D22H16 WH	-	1	0,4
8719514564817	DN470P LED20S/8 40 DIA- VLC D22H16 WH	-	1	0,4
8719514564848	DN470P LED20S/8 40 PSU D22H16 WH	-	1	0,4
8718699982522	DN460B LED11S/83 0 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	-	-	-
8718699982539	DN460B LED11S/83 0 DIA- VLC-E C WH P	-	-	0,4
8718699982546	DN460B LED11S/84 0 DIA- VLC-E C WH P	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
8718699982553	DN460B LED20S/8 40 DIA- VLC-E C WH P	-	-	-
8718699982928	DN462B LED11S/83 0 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	-
8718699982942	DN462B LED11S/84 0 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	-
8720169013032	DN460B LED11S/83 0 PSD-E C WH P	-	-	0,4
8720169013049	DN460B LED11S/84 0 PSD-E C WH P	-	-	0,4
8718699384623	DN462B LED11S/83 0 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
8718699384630	DN462B LED11S/84 0 PSU-E C PCC WH P	1	-	-
8718699793197	DN460B LED11S/83 0 PSU-E C WH P	1	-	0,4
8718699793203	DN460B LED11S/84 0 PSU-E C WH P	1	-	-
8718699793395	DN460B LED11S/83 0 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
8718699793401	DN460B LED11S/84 0 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
8718699982935	DN462B LED11S/83 0 DIA- VLC-E C WH PCO P	-	-	-
8718699982959	DN462B LED11S/84 0 DIA- VLC-E C WH PCO P	-	-	-
8718699793357	DN462B LED11S/83 0 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
8718699793364	DN462B LED11S/84 0 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
8718699983314	DN472B LED20S/8 30 DIA- VLC-E C WH PCO P	-	-	-
8718699983338	DN472B LED20S/8 40 DIA- VLC-E C WH PCO P	-	-	-
8720169013117	DN472B LED11S/83 0 PSD-E C WH PCO P	-	-	0,4
8720169013124	DN472B LED11S/84 0 PSD-E C WH PCO P	-	-	0,4
8718699793470	DN472B LED20S/8 30 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
8718699793487	DN472B LED20S/8 40 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
8719514564855	DN470T LED20S/8 30 DIA- VLC	-	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
	D22H16 5C6 GR			
8719514564879	DN470T LED20S/8 40 DIA- VLC D22H16 5C6 GR	-	1	0,4
8719514564893	DN470T LED20S/8 30 PSU D22H16 3C GR	-	1	0,4
8719514564916	DN470T LED20S/8 40 PSU D22H16 3C GR	-	1	0,4
8719514564503	DN470C LED20S/8 30 DIA- VLC D22H16 GR	-	1	0,4
8719514564534	DN470C LED20S/8 30 PSU D22H16 GR	-	1	0,4
8719514564565	DN470C LED20S/8 40 DIA- VLC D22H16 GR	-	1	0,4
8719514564596	DN470C LED20S/8 40 PSU D22H16 GR	-	1	0,4
8719514564510	DN470C LED20S/8 30 DIA- VLC D22H16 WH	-	1	0,4
8719514564541	DN470C LED20S/8 30 PSU D22H16 WH	-	1	0,4
8719514564572	DN470C LED20S/8 40 DIA-	-	1	0,4

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
8719514564602	VLC	-	1	0,4
	D22H16			
	WH			
	DN470C			
	LED20S/8			
8718699389475	40 PSU	1	1	0,4
	D22H16			
	WH			
	DN470T			
	LED20S/8			
8718699389482	30 PSU	1	1	0,4
	D22H16 3C			
	BK			
	DN470T			
	LED20S/8			
8718699389499	40 PSU	1	1	0,4
	D22H16 3C			
	BK			
	DN470T			
	LED20S/8			
8718699389505	30 DIA- VLC	1	1	0,4
	D22H16			
	5C6 BK			
	DN470T			
	LED20S/8			
8719514564749	40 DIA- VLC	-	1	0,4
	D22H16			
	5C6 BK			
	DN470P			
	LED20S/8			
8719514564770	30 DIA- VLC	-	1	0,4
	D22H16 GR			
	LED20S/8			
	30 PSU			
	D22H16 GR			
8719514564800	40 DIA- VLC	-	1	0,4
	LED20S/8			
	40 DIA-			
	LED20S/8			
	40 DIA-			

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
8719514564831	VLC	-	1	0,4
	D22H16 GR			
	DN470P			
	LED20S/8			
	40 PSU			
8719514564626	D22H16 GR	-	1	0,4
	DN471C			
	LED20S/8			
	30 DIA- VLC			
	D22H16 GR			
8719514564657	DN471C	-	1	0,4
	LED20S/8			
	30 PSU			
	D22H16 GR			
	DN471C			
8719514564688	LED20S/8	-	1	0,4
	40 DIA- VLC			
	D22H16 GR			
	DN471C			
	LED20S/8			
8719514564718	40 PSU	-	1	0,4
	D22H16 GR			
	DN471C			
	LED20S/8			
	40 PSU			
8719514564862	D22H16 GR	-	1	0,4
	DN470T			
	LED20S/8			
	30 DIA- VLC			
	D22H16			
8719514564886	5C6 WH	-	1	0,4
	DN470T			
	LED20S/8			
	40 DIA- VLC			
	D22H16			
8719514564909	5C6 WH	-	1	0,4
	DN470T			
	LED20S/8			
	30 PSU			
	D22H16 3C			
8719514564923	WH	-	1	0,4
	DN470T			
	LED20S/8			
	40 PSU			
	D22H16 3C			

Bedrijfs- en elektrische gegevens

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
8718699982560	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	15,2 W
8718699982577	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	10,6 W
8718699982584	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	15,2 W
8718699982591	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	10,6 W
8718699982911	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	18 W
8718699982973	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	10,6 W
8718699982980	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	10,6 W
8720169013056	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	9,6 W
8720169013063	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	9,6 W
8718699384661	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	220 tot 240 V	9,7 W
8718699384678	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	220 tot 240 V	9,7 W
8718699793234	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	10,2 W
8718699793241	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	10,2 W
8718699793432	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	10,2 W
8718699793449	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	10,2 W
8719514564619	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	220 tot 240 V	16,2 W
8719514564640	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	220 tot 240 V	16,4 W
8719514564671	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	220 tot 240 V	16,2 W
8719514564701	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	220 tot 240 V	16,4 W
8719514564732	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	220 tot 240 V	16,2 W
8719514564763	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	220 tot 240 V	16,4 W
8719514564794	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	220 tot 240 V	16,2 W
8719514564824	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	220 tot 240 V	16,4 W
8719514564497	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	220 tot 240 V	16,2 W
8719514564527	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	220 tot 240 V	16,4 W
8719514564558	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	220 tot 240 V	16,2 W

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
8719514564589	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	220 tot 240 V	16,4 W
8718699983079	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	220-240 V	16,2 W
8718699983093	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	220-240 V	16,2 W
8718699983222	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,5 W
8718699983239	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	15,8 W
8718699983246	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,5 W
8718699983253	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	15,8 W
8718699983260	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	28 W
8718699983277	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	23,5 W
8718699983284	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	28 W
8718699983291	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	23,5 W
8718699983376	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	15,8 W
8718699983383	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	15,8 W
8718699983390	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	23,5 W
8718699983406	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	23,5 W
8720169013094	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	15,2 W
8720169013100	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	15,2 W
8718699384746	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	220 tot 240 V	15,2 W
8718699384753	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	220 tot 240 V	15,2 W
8718699793319	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	15,2 W
8718699793326	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	15,2 W
8718699793555	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	15,2 W
8718699793562	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	15,2 W
8718699945831	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	22,5 W
8718699945848	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	22,5 W
8718699945954	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	22,5 W

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
8718699945961	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	22,5 W
8718699982997	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	10,6 W
8718699983000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,5 W
8718699983017	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	15,8 W
8718699983024	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,5 W
8718699983055	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	220-240 V	16,2 W
8718699983116	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	220-240 V	16,2 W
8718699983130	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	220-240 V	16,2 W
8718699983185	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	28 W
8718699983192	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	23,5 W
8718699983208	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	28 W
8718699983215	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	23,5 W
8718699983307	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	15,8 W
8718699983321	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	15,8 W
8718699983345	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	23,5 W
8718699983352	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	23,5 W
8718699983666	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	220-240 V	16,2 W
8720169012905	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	15,2 W
8720169012912	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	22,5 W
8720169013070	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	15,2 W
8720169013087	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	22,5 W
8718699384708	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	220 tot 240 V	15,2 W
8718699384715	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	220 tot 240 V	15,2 W
8718699793272	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	15,2 W
8718699793289	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	15,2 W
8718699793517	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	15,2 W

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
8718699793524	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	15,2 W
8718699945756	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	22,5 W
8718699945763	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	22,5 W
8718699945916	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	22,5 W
8718699945923	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	22,5 W
8719514564633	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	220 tot 240 V	16,2 W
8719514564664	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	220 tot 240 V	16,4 W
8719514564695	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	220 tot 240 V	16,2 W
8719514564725	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	220 tot 240 V	16,4 W
8719514564756	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	220 tot 240 V	16,2 W
8719514564787	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	220 tot 240 V	16,4 W
8719514564817	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	220 tot 240 V	16,2 W
8719514564848	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	220 tot 240 V	16,4 W
8718699982522	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	15,2 W
8718699982539	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	10,6 W
8718699982546	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	10,6 W
8718699982553	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	18 W
8718699982928	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	10,6 W
8718699982942	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	10,6 W
8720169013032	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	9,6 W
8720169013049	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	9,6 W
8718699384623	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	220 tot 240 V	9,7 W
8718699384630	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	220 tot 240 V	9,7 W
8718699793197	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	10,2 W
8718699793203	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	10,2 W
8718699793395	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	10,2 W

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
8718699793401	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	10,2 W
8718699982935	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	220-240 V	10,6 W
8718699982959	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	220-240 V	10,6 W
8718699793357	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	9,7 W
8718699793364	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	9,7 W
8718699983314	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	220-240 V	15,8 W
8718699983338	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	220-240 V	15,8 W
8720169013117	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	220-240 V	9,6 W
8720169013124	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	220-240 V	9,6 W
8718699793470	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	19,2 W
8718699793487	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	19,2 W
8719514564855	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	220 tot 240 V	16,2 W
8719514564879	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	220 tot 240 V	16,2 W
8719514564893	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	220 tot 240 V	16,4 W
8719514564916	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	220 tot 240 V	16,4 W
8719514564503	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	220 tot 240 V	16,2 W
8719514564534	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	220 tot 240 V	16,4 W
8719514564565	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	220 tot 240 V	16,2 W
8719514564596	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	220 tot 240 V	16,4 W
8719514564510	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	220 tot 240 V	16,2 W

Operationele temperatuur

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718699982560	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	+10 tot +40 °C
8718699982577	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	+10 tot +40 °C
8718699982584	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	+10 tot +40 °C
8718699982591	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	+10 tot +40 °C

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
8719514564541	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	220 tot 240 V	16,4 W
8719514564572	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	220 tot 240 V	16,2 W
8719514564602	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	220 tot 240 V	16,4 W
8718699389475	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	220 tot 240 V	16,4 W
8718699389482	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	220 tot 240 V	16,4 W
8718699389499	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	220 tot 240 V	16,2 W
8718699389505	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	220 tot 240 V	16,2 W
8719514564749	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	220 tot 240 V	16,2 W
8719514564770	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	220 tot 240 V	16,4 W
8719514564800	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	220 tot 240 V	16,2 W
8719514564831	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	220 tot 240 V	16,4 W
8719514564626	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	220 tot 240 V	16,2 W
8719514564657	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	220 tot 240 V	16,4 W
8719514564688	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	220 tot 240 V	16,2 W
8719514564718	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	220 tot 240 V	16,4 W
8719514564862	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	220 tot 240 V	16,2 W
8719514564886	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	220 tot 240 V	16,2 W
8719514564909	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	220 tot 240 V	16,4 W
8719514564923	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	220 tot 240 V	16,4 W

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718699384661	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 tot +40 °C
8718699384678	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	-15 tot +40 °C
8718699793234	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	+10 tot +40 °C
8718699793241	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	+10 tot +40 °C
8718699793432	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	+10 tot +40 °C
8718699793449	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 tot +40 °C
8719514564619	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	+10 tot +40 °C
8719514564640	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	+10 tot +40 °C
8719514564671	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	+10 tot +40 °C
8719514564701	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	+10 tot +40 °C
8719514564732	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	+10 tot +40 °C
8719514564763	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	+10 tot +40 °C
8719514564794	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	+10 tot +40 °C
8719514564824	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	+10 tot +40 °C
8719514564497	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	+10 tot +40 °C
8719514564527	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	+10 tot +40 °C
8719514564558	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	+10 tot +40 °C
8719514564589	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	+10 tot +40 °C
8718699983079	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	+10 tot +40 °C
8718699983093	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	+10 tot +40 °C
8718699983222	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	+10 tot +40 °C
8718699983239	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	+10 tot +40 °C
8718699983246	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	+10 tot +40 °C
8718699983253	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	+10 tot +40 °C
8718699983260	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	+10 tot +40 °C
8718699983277	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	+10 tot +40 °C
8718699983284	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	+10 tot +40 °C
8718699983291	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	+10 tot +40 °C
8718699983376	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	+10 tot +40 °C
8718699983383	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	+10 tot +40 °C
8718699983390	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	+10 tot +40 °C

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718699983406	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	+10 tot +40 °C
8720169013094	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	+10 tot +40 °C
8720169013100	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	+10 tot +40 °C
8718699384746	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 tot +40 °C
8718699384753	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-15 tot +40 °C
8718699793319	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	+10 tot +40 °C
8718699793326	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	+10 tot +40 °C
8718699793555	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	+10 tot +40 °C
8718699793562	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 tot +40 °C
8718699945831	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	+10 tot +40 °C
8718699945848	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	+10 tot +40 °C
8718699945954	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	+10 tot +40 °C
8718699945961	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 tot +40 °C
8718699982997	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	+10 tot +40 °C
8718699983000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	+10 tot +40 °C
8718699983017	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	+10 tot +40 °C
8718699983024	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	+10 tot +40 °C
8718699983055	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	+10 tot +40 °C
8718699983116	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	+10 tot +40 °C
8718699983130	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	+10 tot +40 °C
8718699983185	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	+10 tot +40 °C
8718699983192	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	+10 tot +40 °C
8718699983208	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	+10 tot +40 °C
8718699983215	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	+10 tot +40 °C
8718699983307	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	+10 tot +40 °C
8718699983321	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	+10 tot +40 °C
8718699983345	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	+10 tot +40 °C
8718699983352	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	+10 tot +40 °C
8718699983666	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	+10 tot +40 °C
8720169012905	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	+10 tot +40 °C
8720169012912	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	+10 tot +40 °C

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8720169013070	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	+10 tot +40 °C
8720169013087	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	+10 tot +40 °C
8718699384708	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 tot +40 °C
8718699384715	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-15 tot +40 °C
8718699793272	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	+10 tot +40 °C
8718699793289	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	+10 tot +40 °C
8718699793517	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	+10 tot +40 °C
8718699793524	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 tot +40 °C
8718699945756	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	+10 tot +40 °C
8718699945763	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	+10 tot +40 °C
8718699945916	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	+10 tot +40 °C
8718699945923	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 tot +40 °C
8719514564633	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	+10 tot +40 °C
8719514564664	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	+10 tot +40 °C
8719514564695	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	+10 tot +40 °C
8719514564725	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	+10 tot +40 °C
8719514564756	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	+10 tot +40 °C
8719514564787	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	+10 tot +40 °C
8719514564817	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	+10 tot +40 °C
8719514564848	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	+10 tot +40 °C
8718699982522	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	+10 tot +40 °C
8718699982539	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	+10 tot +40 °C
8718699982546	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	+10 tot +40 °C
8718699982553	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	+10 tot +40 °C
8718699982928	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	+10 tot +40 °C
8718699982942	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	+10 tot +40 °C
8720169013032	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	+10 tot +40 °C
8720169013049	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	+10 tot +40 °C
8718699384623	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 tot +40 °C
8718699384630	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	-15 tot +40 °C

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718699793197	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	+10 tot +40 °C
8718699793203	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	+10 tot +40 °C
8718699793395	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	+10 tot +40 °C
8718699793401	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 tot +40 °C
8718699982935	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	+10 tot +40 °C
8718699982959	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	+10 tot +40 °C
8718699793357	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	-15 tot +40 °C
8718699793364	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	-15 tot +40 °C
8718699983314	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	+10 tot +40 °C
8718699983338	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	+10 tot +40 °C
8720169013117	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	+10 tot +40 °C
8720169013124	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	+10 tot +40 °C
8718699793470	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	-15 tot +40 °C
8718699793487	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	-15 tot +40 °C
8719514564855	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	+10 tot +40 °C
8719514564879	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	+10 tot +40 °C
8719514564893	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	+10 tot +40 °C
8719514564916	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	+10 tot +40 °C
8719514564503	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	+10 tot +40 °C
8719514564534	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	+10 tot +40 °C
8719514564565	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	+10 tot +40 °C
8719514564596	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	+10 tot +40 °C
8719514564510	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	+10 tot +40 °C
8719514564541	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	+10 tot +40 °C
8719514564572	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	+10 tot +40 °C
8719514564602	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	+10 tot +40 °C
8718699389475	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	+10 tot +40 °C

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718699389482	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	+10 tot +40 °C
8718699389499	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	+10 tot +40 °C
8718699389505	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	+10 tot +40 °C
8719514564749	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	+10 tot +40 °C
8719514564770	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	+10 tot +40 °C
8719514564800	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	+10 tot +40 °C
8719514564831	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	+10 tot +40 °C

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8719514564626	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	+10 tot +40 °C
8719514564657	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	+10 tot +40 °C
8719514564688	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	+10 tot +40 °C
8719514564718	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	+10 tot +40 °C
8719514564862	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	+10 tot +40 °C
8719514564886	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	+10 tot +40 °C
8719514564909	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	+10 tot +40 °C
8719514564923	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	+10 tot +40 °C

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8718699982560	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Ja
8718699982577	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Ja
8718699982584	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Ja
8718699982591	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Ja
8718699982911	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Ja
8718699982973	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Ja
8718699982980	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Ja
8720169013056	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	Ja
8720169013063	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	Ja
8718699384661	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Nee
8718699384678	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Nee
8718699793234	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Nee
8718699793241	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Nee
8718699793432	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Nee
8718699793449	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Nee
8719514564619	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Ja
8719514564640	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	Nee
8719514564671	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Ja
8719514564701	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Nee
8719514564732	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Ja
8719514564763	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	Nee
8719514564794	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Ja
8719514564824	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	Nee
8719514564497	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Ja
8719514564527	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	Nee
8719514564558	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Ja
8719514564589	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Nee
8718699983079	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	Ja
8718699983093	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	Ja
8718699983222	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Ja
8718699983239	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Ja
8718699983246	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Ja
8718699983253	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Ja
8718699983260	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8718699983277	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	Ja
8718699983284	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Ja
8718699983291	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	Ja
8718699983376	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Ja
8718699983383	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Ja
8718699983390	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Ja
8718699983406	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Ja
8720169013094	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	Ja
8720169013100	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	Ja
8718699384746	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Nee
8718699384753	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Nee
8718699793319	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Nee
8718699793326	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Nee
8718699793555	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Nee
8718699793562	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Nee
8718699945831	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Nee
8718699945848	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Nee
8718699945954	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Nee
8718699945961	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Nee
8718699982997	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Ja
8718699983000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Ja
8718699983017	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Ja
8718699983024	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Ja
8718699983055	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	Ja
8718699983116	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	Ja
8718699983130	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	Ja
8718699983185	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Ja
8718699983192	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	Ja
8718699983208	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Ja
8718699983215	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	Ja
8718699983307	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Ja
8718699983321	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Ja
8718699983345	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Ja
8718699983352	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Ja

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8718699983666	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	Ja
8720169012905	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	Ja
8720169012912	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	Ja
8720169013070	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Ja
8720169013087	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	Ja
8718699384708	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Nee
8718699384715	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Nee
8718699793272	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Nee
8718699793289	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Nee
8718699793517	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Nee
8718699793524	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Nee
8718699945756	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	Nee
8718699945763	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Nee
8718699945916	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Nee
8718699945923	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Nee
8719514564633	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Ja
8719514564664	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	Nee
8719514564695	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Ja
8719514564725	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Nee
8719514564756	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Ja
8719514564787	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	Nee
8719514564817	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Ja
8719514564848	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	Nee
8718699982522	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Ja
8718699982539	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Ja
8718699982546	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Ja
8718699982553	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Ja
8718699982928	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Ja
8718699982942	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Ja
8720169013032	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	Ja
8720169013049	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	Ja
8718699384623	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Nee
8718699384630	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Nee
8718699793197	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Nee
8718699793203	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Nee
8718699793395	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Nee
8718699793401	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Nee
8718699982935	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8718699982959	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	Ja
8718699793357	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	Nee
8718699793364	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Nee
8718699983314	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	Ja
8718699983338	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	Ja
8720169013117	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	Ja
8720169013124	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	Ja
8718699793470	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	Nee
8718699793487	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Nee
8719514564855	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	Ja
8719514564879	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	Nee
8719514564893	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	Nee
8719514564916	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	Nee
8719514564503	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Ja
8719514564534	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	Nee
8719514564565	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Ja
8719514564596	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	Nee
8719514564510	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Ja
8719514564541	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	Nee
8719514564572	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Ja
8719514564602	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Nee
8718699389475	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	Nee
8718699389482	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	Nee
8718699389499	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	Ja
8718699389505	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	Nee
8719514564749	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Ja
8719514564770	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	Nee
8719514564800	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Ja
8719514564831	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	Nee
8719514564626	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Ja
8719514564657	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	Nee
8719514564688	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Ja
8719514564718	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	Nee
8719514564862	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	Ja
8719514564886	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	Nee
8719514564909	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	Nee
8719514564923	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8718699982560	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Wit
8718699982577	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Wit
8718699982584	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Wit
8718699982591	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Wit
8718699982911	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Wit
8718699982973	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Wit
8718699982980	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Wit
8720169013056	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	Wit
8720169013063	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	Wit
8718699384661	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Wit

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8718699384678	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Wit
8718699793234	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Wit
8718699793241	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Wit
8718699793432	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Wit
8718699793449	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Wit
8719514564619	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Zwart
8719514564640	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	Zwart
8719514564671	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Zwart
8719514564701	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Zwart
8719514564732	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Zwart

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8719514564763	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	Zwart
8719514564794	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Zwart
8719514564824	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	Zwart
8719514564497	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Zwart
8719514564527	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	Zwart
8719514564558	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Zwart
8719514564589	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Zwart
8718699983079	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	Wit
8718699983093	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	Wit
8718699983222	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Wit
8718699983239	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Wit
8718699983246	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Wit
8718699983253	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Wit
8718699983260	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Wit
8718699983277	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	Wit
8718699983284	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Wit
8718699983291	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	Wit
8718699983376	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Wit
8718699983383	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Wit
8718699983390	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Wit
8718699983406	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Wit
8720169013094	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	Wit
8720169013100	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	Wit
8718699384746	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Wit
8718699384753	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Wit
8718699793319	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Wit
8718699793326	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Wit
8718699793555	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Wit
8718699793562	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Wit
8718699945831	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Wit
8718699945848	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Wit
8718699945954	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Wit
8718699945961	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Wit
8718699982997	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Wit
8718699983000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Wit
8718699983017	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Wit
8718699983024	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Wit
8718699983055	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	Wit
8718699983116	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	Wit
8718699983130	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	Wit
8718699983185	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Wit
8718699983192	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	Wit
8718699983208	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Wit
8718699983215	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	Wit
8718699983307	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Wit
8718699983321	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Wit
8718699983345	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Wit
8718699983352	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Wit
8718699983666	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	Wit
8720169012905	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	Wit
8720169012912	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	Wit
8720169013070	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Wit

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8720169013087	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	Wit
8718699384708	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Wit
8718699384715	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Wit
8718699793272	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Wit
8718699793289	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Wit
8718699793517	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Wit
8718699793524	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Wit
8718699945756	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	Wit
8718699945763	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Wit
8718699945916	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Wit
8718699945923	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Wit
8719514564633	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Wit
8719514564664	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	Wit
8719514564695	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Wit
8719514564725	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Wit
8719514564756	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Wit
8719514564787	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	Wit
8719514564817	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Wit
8719514564848	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	Wit
8718699982522	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Wit
8718699982539	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Wit
8718699982546	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Wit
8718699982553	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Wit
8718699982928	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Wit
8718699982942	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Wit
8720169013032	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	Wit
8720169013049	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	Wit
8718699384623	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Wit
8718699384630	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Wit
8718699793197	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Wit
8718699793203	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Wit
8718699793395	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Wit
8718699793401	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Wit
8718699982935	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	Wit
8718699982959	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	Wit
8718699793357	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	Wit
8718699793364	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Wit
8718699983314	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	Wit
8718699983338	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	Wit
8720169013117	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	Wit
8720169013124	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	Wit
8718699793470	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	Wit
8718699793487	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Wit
8719514564855	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	Grijs
8719514564879	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	Grijs
8719514564893	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	Grijs
8719514564916	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	Grijs
8719514564503	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Grijs
8719514564534	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	Grijs
8719514564565	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Grijs
8719514564596	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	Grijs
8719514564510	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Wit

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8719514564541	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	Wit
8719514564572	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Wit
8719514564602	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Wit
8718699389475	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	Zwart
8718699389482	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	Zwart
8718699389499	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	Zwart
8718699389505	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	Zwart
8719514564749	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Grijs
8719514564770	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	Grijs
8719514564800	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Grijs

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8719514564831	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	Grijs
8719514564626	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Grijs
8719514564657	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	Grijs
8719514564688	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Grijs
8719514564718	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	Grijs
8719514564862	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	Wit
8719514564886	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	Wit
8719514564909	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	Wit
8719514564923	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	Wit

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	IK- classificatie	Beschermingsklasse
8718699982560	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8718699982577	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP 20
8718699982584	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8718699982591	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP 20
8718699982911	DN461B LED20S/840 DIA-VLC- E C WH P	IK02	IP 20
8718699982973	DN463B LED11S/830 DIA-VLC- E C WH PCC P	IK02	IP 20
8718699982980	DN463B LED11S/840 DIA-VLC- E C WH PCC P	IK02	IP 20
8720169013056	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP 20
8720169013063	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP 20
8718699384661	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP 54
8718699384678	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP 54
8718699793234	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP 20
8718699793241	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP 20
8718699793432	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8718699793449	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8719514564619	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	IK02	IP 20
8719514564640	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	IK02	IP 20
8719514564671	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	IK02	IP 20

Order Code	Full Product Name	IK- classificatie	Beschermingsklasse
8719514564701	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	IK02	IP 20
8719514564732	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	IK02	IP 20
8719514564763	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	IK02	IP 20
8719514564794	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	IK02	IP 20
8719514564824	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	IK02	IP 20
8719514564497	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	IK02	IP 20
8719514564527	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	IK02	IP 20
8719514564558	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	IK02	IP 20
8719514564589	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	IK02	IP 20
8718699983079	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	IK02	IP 20
8718699983093	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	IK02	IP 20
8718699983222	DN471B LED20S/830 DIA-VLC- E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8718699983239	DN471B LED20S/830 DIA-VLC- E C WH P	IK02	IP 20
8718699983246	DN471B LED20S/840 DIA-VLC- E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8718699983253	DN471B LED20S/840 DIA-VLC- E C WH P	IK02	IP 20
8718699983260	DN471B LED30S/830 DIA-VLC- E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8718699983277	DN471B LED30S/830 DIA-VLC- E C WH P	IK02	IP 20
8718699983284	DN471B LED30S/840 DIA-VLC- E C ELP3 WH P	IK02	IP 20

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie	Beschermingsklasse
8718699983291	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP 20
8718699983376	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP 54
8718699983383	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP 54
8718699983390	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP 54
8718699983406	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP 54
8720169013094	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP 20
8720169013100	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP 20
8718699384746	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP 54
8718699384753	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP 54
8718699793319	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP 20
8718699793326	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP 20
8718699793555	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8718699793562	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8718699945831	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP 20
8718699945848	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP 20
8718699945954	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8718699945961	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8718699982997	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP 20
8718699983000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8718699983017	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP 20
8718699983024	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8718699983055	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	IK02	IP 20
8718699983116	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	IK02	IP 54
8718699983130	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	IK02	IP 54
8718699983185	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP 20

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie	Beschermingsklasse
8718699983192	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP 20
8718699983208	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8718699983215	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP 20
8718699983307	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP 20
8718699983321	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP 20
8718699983345	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP 20
8718699983352	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP 54
8718699983666	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	IK02	IP 20
8720169012905	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP 20
8720169012912	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP 20
8720169013070	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP 20
8720169013087	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP 20
8718699384708	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP 54
8718699384715	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP 54
8718699793272	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP 20
8718699793289	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP 20
8718699793517	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8718699793524	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8718699945756	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP 20
8718699945763	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP 20
8718699945916	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8718699945923	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8719514564633	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	IK02	IP 20
8719514564664	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	IK02	IP 20
8719514564695	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	IK02	IP 20

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	IK- classificatie	Beschermingsklasse
8719514564725	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	IK02	IP 20
8719514564756	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	IK02	IP 20
8719514564787	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	IK02	IP 20
8719514564817	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	IK02	IP 20
8719514564848	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	IK02	IP 20
8718699982522	DN460B LED11S/830 DIA-VLC- E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8718699982539	DN460B LED11S/830 DIA-VLC- E C WH P	IK02	IP 20
8718699982546	DN460B LED11S/840 DIA-VLC- E C WH P	IK02	IP 20
8718699982553	DN460B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH P	IK02	IP 20
8718699982928	DN462B LED11S/830 DIA-VLC- E C WH PCC P	IK02	IP 20
8718699982942	DN462B LED11S/840 DIA-VLC- E C WH PCC P	IK02	IP 20
8720169013032	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP 20
8720169013049	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP 20
8718699384623	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP 54
8718699384630	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	IK06	IP 54
8718699793197	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP 20
8718699793203	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP 20
8718699793395	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8718699793401	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8718699982935	DN462B LED11S/830 DIA-VLC- E C WH PCO P	IK02	IP 20
8718699982959	DN462B LED11S/840 DIA-VLC- E C WH PCO P	IK02	IP 20
8718699793357	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP 54
8718699793364	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP 54
8718699983314	DN472B LED20S/830 DIA-VLC- E C WH PCO P	IK02	IP 20
8718699983338	DN472B LED20S/840 DIA-VLC- E C WH PCO P	IK02	IP 20

Order Code	Full Product Name	IK- classificatie	Beschermingsklasse
8720169013117	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	IK02	IP 20
8720169013124	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	IK02	IP 20
8718699793470	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP 54
8718699793487	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP 54
8719514564855	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	IK02	IP 20
8719514564879	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	IK02	IP 20
8719514564893	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	IK02	IP 20
8719514564916	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	IK02	IP 20
8719514564503	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	IK02	IP 20
8719514564534	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	IK02	IP 20
8719514564565	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	IK02	IP 20
8719514564596	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	IK02	IP 20
8719514564510	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	IK02	IP 20
8719514564541	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	IK02	IP 20
8719514564572	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	IK02	IP 20
8719514564602	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	IK02	IP 20
8718699389475	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	IK02	IP 20
8718699389482	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	IK02	IP 20
8718699389499	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	IK02	IP 20
8718699389505	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	IK02	IP 20
8719514564749	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	IK02	IP 20
8719514564770	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	IK02	IP 20
8719514564800	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	IK02	IP 20
8719514564831	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	IK02	IP 20
8719514564626	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	IK02	IP 20

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie	Beschermingsklasse
8719514564657	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	IK02	IP 20
8719514564688	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	IK02	IP 20
8719514564718	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	IK02	IP 20
8719514564862	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	IK02	IP 20

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699982560	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8718699982577	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8718699982584	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699982591	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699982911	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699982973	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8718699982980	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169013056	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169013063	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699384661	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3
8718699384678	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699793234	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8718699793241	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699793432	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8718699793449	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8719514564619	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
8719514564640	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
8719514564671	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
8719514564701	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
8719514564732	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
8719514564763	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
8719514564794	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
8719514564824	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
8719514564497	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
8719514564527	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
8719514564558	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
8719514564589	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699983079	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8718699983093	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie	Beschermingsklasse
8719514564886	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	IK02	IP 20
8719514564909	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	IK02	IP 20
8719514564923	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	IK02	IP 20

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699983222	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8718699983239	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8718699983246	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699983253	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699983260	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8718699983277	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8718699983284	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699983291	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699983376	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8718699983383	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699983390	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8718699983406	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169013094	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169013100	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699384746	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3
8718699384753	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699793319	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8718699793326	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699793555	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8718699793562	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699945831	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8718699945848	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699945954	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8718699945961	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699982997	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699983000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8718699983017	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8718699983024	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699983055	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699983116	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8718699983130	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699983185	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8718699983192	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8718699983208	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699983215	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699983307	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8718699983321	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699983345	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8718699983352	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699983666	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169012905	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169012912	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169013070	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169013087	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699384708	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3
8718699384715	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699793272	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8718699793289	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699793517	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8718699793524	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699945756	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8718699945763	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699945916	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8718699945923	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8719514564633	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
8719514564664	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
8719514564695	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
8719514564725	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
8719514564756	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
8719514564787	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
8719514564817	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
8719514564848	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699982522	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8718699982539	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699982546	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699982553	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699982928	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8718699982942	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169013032	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169013049	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699384623	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3
8718699384630	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699793197	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8718699793203	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699793395	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8718699793401	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699982935	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8718699982959	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699793357	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8718699793364	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699983314	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8718699983338	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169013117	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169013124	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699793470	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3
8718699793487	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3
8719514564855	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
8719514564879	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
8719514564893	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
8719514564916	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
8719514564503	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
8719514564534	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
8719514564565	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
8719514564596	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
8719514564510	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
8719514564541	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
8719514564572	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
8719514564602	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699389475	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
8718699389482	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
8718699389499	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699389505	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
8719514564749	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
8719514564770	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
8719514564800	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
8719514564831	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
8719514564626	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	(0.43, 0.40) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514564657	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
8719514564688	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
8719514564718	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
8719514564862	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
8719514564886	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
8719514564909	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
8719514564923	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	(0.38, 0.38) SDCM<3

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Uitvalpercentage driver na 5.000 uur
8718699982560	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
8718699982577	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
8718699982584	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
8718699982591	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
8718699982911	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
8718699982973	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
8718699982980	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
8720169013056	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-
8720169013063	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-
8718699384661	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
8718699384678	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
8718699793234	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
8718699793241	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
8718699793432	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
8718699793449	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
8719514564619	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	-
8719514564640	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	-
8719514564671	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-
8719514564701	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	-
8719514564732	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	-
8719514564763	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	-
8719514564794	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-
8719514564824	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	-
8719514564497	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	-
8719514564527	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	-
8719514564558	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-
8719514564589	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	-
8718699983079	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	-
8718699983093	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
8718699983222	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
8718699983239	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
8718699983246	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
8718699983253	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-

Order Code	Full Product Name	Uitvalpercentage driver na 5.000 uur
8718699983260	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
8718699983277	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
8718699983284	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
8718699983291	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
8718699983376	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
8718699983383	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
8718699983390	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
8718699983406	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
8720169013094	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-
8720169013100	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
8718699384746	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
8718699384753	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
8718699793319	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
8718699793326	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
8718699793555	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
8718699793562	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
8718699945831	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	1 %
8718699945848	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
8718699945954	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
8718699945961	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
8718699982997	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
8718699983000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
8718699983017	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
8718699983024	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
8718699983055	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
8718699983116	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	-
8718699983130	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	-
8718699983185	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Uitvalpercentage driver na 5.000 uur
8718699983192	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
8718699983208	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
8718699983215	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
8718699983307	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
8718699983321	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
8718699983345	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
8718699983352	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
8718699983666	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	-
8720169012905	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-
8720169012912	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	-
8720169013070	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
8720169013087	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-
8718699384708	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
8718699384715	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
8718699793272	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
8718699793289	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
8718699793517	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
8718699793524	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
8718699945756	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	1 %
8718699945763	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
8718699945916	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
8718699945923	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
8719514564633	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-
8719514564664	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	-
8719514564695	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-
8719514564725	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-
8719514564756	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-
8719514564787	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	-
8719514564817	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-
8719514564848	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	-
8718699982522	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
8718699982539	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
8718699982546	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
8718699982553	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
8718699982928	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
8718699982942	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
8720169013032	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-
8720169013049	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-
8718699384623	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
8718699384630	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	1 %
8718699793197	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
8718699793203	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
8718699793395	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %

Order Code	Full Product Name	Uitvalpercentage driver na 5.000 uur
8718699793401	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
8718699982935	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
8718699982959	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
8718699793357	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	1 %
8718699793364	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %
8718699983314	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
8718699983338	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
8720169013117	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	-
8720169013124	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	-
8718699793470	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	1 %
8718699793487	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %
8719514564855	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	-
8719514564879	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	-
8719514564893	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	-
8719514564916	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	-
8719514564503	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-
8719514564534	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	-
8719514564565	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-
8719514564596	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	-
8719514564510	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-
8719514564541	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	-
8719514564572	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-
8719514564602	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-
8718699389475	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	1 %
8718699389482	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	1 %
8718699389499	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	1 %
8718699389505	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	1 %
8719514564749	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-
8719514564770	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	-
8719514564800	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-
8719514564831	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	-
8719514564626	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-
8719514564657	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	-
8719514564688	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-
8719514564718	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	-
8719514564862	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	-
8719514564886	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	-
8719514564909	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	-
8719514564923	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	-

Toepassingsomstandigheden

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimnniveau	Geschikt voor willekeurige schakeling
8718699982560	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	1%	Ja
8718699982577	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	1%	Ja
8718699982584	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	1%	Ja
8718699982591	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	1%	Ja
8718699982911	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	1%	Ja
8718699982973	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%	Ja
8718699982980	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%	Ja
8720169013056	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	1%	Ja
8720169013063	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	1%	Ja
8718699384661	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Niet van toepassing	Ja
8718699384678	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Niet van toepassing	Ja
8718699793234	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Niet van toepassing	Ja
8718699793241	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Niet van toepassing	Ja
8718699793432	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Niet van toepassing	Ja
8718699793449	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Niet van toepassing	Ja
8719514564619	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	1%	Nee
8719514564640	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	Niet van toepassing	Nee
8719514564671	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	1%	Nee
8719514564701	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Niet van toepassing	Nee
8719514564732	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	1%	Nee
8719514564763	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	Niet van toepassing	Nee
8719514564794	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	1%	Nee
8719514564824	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	Niet van toepassing	Nee
8719514564497	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	1%	Nee
8719514564527	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	Niet van toepassing	Nee

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimnniveau	Geschikt voor willekeurige schakeling
8719514564558	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	1%	Nee
8719514564589	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Niet van toepassing	Nee
8718699983079	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	1%	Ja
8718699983093	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	1%	Ja
8718699983222	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	1%	Ja
8718699983239	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	1%	Ja
8718699983246	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	1%	Ja
8718699983253	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	1%	Ja
8718699983260	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	1%	Ja
8718699983277	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	1%	Ja
8718699983284	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	1%	Ja
8718699983291	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	1%	Ja
8718699983376	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%	Ja
8718699983383	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%	Ja
8718699983390	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%	Ja
8718699983406	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%	Ja
8720169013094	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	1%	Ja
8720169013100	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	1%	Ja
8718699384746	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Niet van toepassing	Ja
8718699384753	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Niet van toepassing	Ja
8718699793319	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Niet van toepassing	Ja
8718699793326	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Niet van toepassing	Ja
8718699793555	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Niet van toepassing	Ja
8718699793562	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Niet van toepassing	Ja
8718699945831	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Niet van toepassing	Ja

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimnniveau	Geschikt voor willekeurige schakeling
8718699945848	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Niet van toepassing	Ja
8718699945954	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Niet van toepassing	Ja
8718699945961	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Niet van toepassing	Ja
8718699982997	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	1%	Ja
8718699983000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	1%	Ja
8718699983017	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	1%	Ja
8718699983024	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	1%	Ja
8718699983055	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	1%	Ja
8718699983116	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	1%	Ja
8718699983130	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	1%	Ja
8718699983185	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	1%	Ja
8718699983192	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	1%	Ja
8718699983208	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	1%	Ja
8718699983215	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	1%	Ja
8718699983307	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%	Ja
8718699983321	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%	Ja
8718699983345	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%	Ja
8718699983352	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%	Ja
8718699983666	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	1%	Ja
8720169012905	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	1%	Ja
8720169012912	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	1%	Ja
8720169013070	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	1%	Ja
8720169013087	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	1%	Ja
8718699384708	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Niet van toepassing	Ja
8718699384715	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Niet van toepassing	Ja

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimnniveau	Geschikt voor willekeurige schakeling
8718699793272	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Niet van toepassing	Ja
8718699793289	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Niet van toepassing	Ja
8718699793517	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Niet van toepassing	Ja
8718699793524	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Niet van toepassing	Ja
8718699945756	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	Niet van toepassing	Ja
8718699945763	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Niet van toepassing	Ja
8718699945916	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Niet van toepassing	Ja
8718699945923	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Niet van toepassing	Ja
8719514564633	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	1%	Nee
8719514564664	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	Niet van toepassing	Nee
8719514564695	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	1%	Nee
8719514564725	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Niet van toepassing	Nee
8719514564756	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	1%	Nee
8719514564787	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	Niet van toepassing	Nee
8719514564817	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	1%	Nee
8719514564848	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	Niet van toepassing	Nee
8718699982522	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	1%	Ja
8718699982539	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	1%	Ja
8718699982546	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	1%	Ja
8718699982553	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	1%	Ja
8718699982928	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%	Ja
8718699982942	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%	Ja
8720169013032	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	1%	Ja
8720169013049	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	1%	Ja
8718699384623	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Niet van toepassing	Ja

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimnniveau	Geschikt voor willekeurige schakeling
8718699384630	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Niet van toepassing	Ja
8718699793197	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Niet van toepassing	Ja
8718699793203	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Niet van toepassing	Ja
8718699793395	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Niet van toepassing	Ja
8718699793401	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Niet van toepassing	Ja
8718699982935	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	1%	Ja
8718699982959	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	1%	Ja
8718699793357	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	Niet van toepassing	Ja
8718699793364	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Niet van toepassing	Ja
8718699983314	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	1%	Ja
8718699983338	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	1%	Ja
8720169013117	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	1%	Ja
8720169013124	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	1%	Ja
8718699793470	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	Niet van toepassing	Ja
8718699793487	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Niet van toepassing	Ja
8719514564855	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	1%	Nee
8719514564879	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	1%	Nee
8719514564893	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	Niet van toepassing	Nee
8719514564916	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	Niet van toepassing	Nee
8719514564503	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	1%	Nee
8719514564534	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	Niet van toepassing	Nee
8719514564565	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	1%	Nee

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimnniveau	Geschikt voor willekeurige schakeling
8719514564596	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	Niet van toepassing	Nee
8719514564510	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	1%	Nee
8719514564541	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	Niet van toepassing	Nee
8719514564572	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	1%	Nee
8719514564602	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Niet van toepassing	Nee
8718699389475	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	Niet van toepassing	Nee
8718699389482	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	Niet van toepassing	Nee
8718699389499	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	1%	Nee
8718699389505	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	1%	Nee
8719514564749	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	1%	Nee
8719514564770	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	Niet van toepassing	Nee
8719514564800	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	1%	Nee
8719514564831	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	Niet van toepassing	Nee
8719514564626	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	1%	Nee
8719514564657	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	Niet van toepassing	Nee
8719514564688	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	1%	Nee
8719514564718	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	Niet van toepassing	Nee
8719514564862	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	1%	Nee
8719514564886	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	1%	Nee
8719514564909	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	Niet van toepassing	Nee
8719514564923	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	Niet van toepassing	Nee

