

PrimaVision Mini (20W, 35W a 50W) pro CDM – miniaturní rozměry

PrimaVision Mini for CDM

Miniaturní elektronický předřadník pro výbojky CDM – inovativní řešení

Výhody

- Miniaturní rozměry umožňují stylový design a jednoduchou výměnu zdroje
- Optimální výkon světelných zdrojů díky minimální toleranci výkonu světelného zdroje
- Snadné pro zabudování do svítidla

Vlastnosti


- Funkce Loop Through (v nezávislé verzi)
- Nejmenší předřadník a nejvyšší výkon v miniaturním provedení
- Minimální rozptyl příkonu světelného zdroje
- Ovládané mikroprocesorem
- Detekce konce životnosti světelného zdroje
- Vysoká teplota okolí T_a a teplota pláště T_c
- Dlouhá životnost - 40 000 hodin

Aplikace


- zvýrazňující a dekorativní osvětlení s výkonem 20/25/50 W pro obchody, veřejná prostranství, haly a kanceláře
- Vhodné pouze pro vnitřní použití

PrimaVision Mini for CDM

Versions



Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm
HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm
HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0	234,7	225,1	202,0	49,4
		mm	mm	mm	mm	mm

Operating and Electrical

Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Vstupní napětí	220 to 240 V

General Information

Počet světelných zdrojů	1 kus/jednotka
Typ světelného zdroje	CDM

General Information

Order Code	Full Product Name	Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
89060000	HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz	24

PrimaVision Mini for CDM

Order Code	Full Product Name	Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
11573100	HID PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz	24
67159600	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	32
67161900	HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	24

Mechanical and Housing

Order Code	Full Product Name	Tělo
89060000	HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz	Independent
11573100	HID PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz	/S

Order Code	Full Product Name	Tělo
67159600	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	/S
67161900	HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	/S

System characteristics

Order Code	Full Product Name	Jmen. příkon předřadníku a zdroje
89060000	HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz	20 W
11573100	HID PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz	50 W

Order Code	Full Product Name	Jmen. příkon předřadníku a zdroje
67159600	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	20 W
67161900	HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	39 W

