




PrimaVision Mini (20 W, 35 W ja 50 W) CDM-lampuille – Pieni koko lisää luovuutta valasinsuunnitteluun

PrimaVision Mini CDM-lampuille

Pienikokoiset, elektroniset HID-liitäntälaitteet CDM-lampuille lisäävät luovuutta ja innovaatiota valaisinsuunnitteluun.

Hyödyt

- Pieni koko mahdollistaa tyylikkäiden valaisinten suunnittelun ja halogeenilamppuihin perustuvien ratkaisujen korvaamisen
- Optimaalinen lampun suorituskyky lampun minimaalisen tehotoleranssin ansiosta

Ominaisuudet

- Läpijohtusominaisuus (itsenäisessä versiossa)
- Pieni koko yhdistyy suureen tehokkuuteen
- Minimaalinen lampun tehon vaihtelu
- Mikroprosessoriohjattu
- Havaitsee lampun polttoajan päättymisen
- Korkeat Tambient- ja Tcase-lämpötilat
- Pitkä käyttöikä, 25 000 tuntia

PrimaVision Mini CDM-lampuille


Käyttökohteet

- 20 W, 25 W ja 50 W kohde- ja korostusvalaistukseen myymälöissä, julkisissa tiloissa, auloissa ja toimistoissa
- Käyttö ainoastaan sisätiloissa

Versions



Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0 mm	234,7 mm	225,1 mm	202,0 mm	49,4 mm
HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0 mm	234,7 mm	225,1 mm	202,0 mm	49,4 mm

