



PrimaVision Mini (20W, 35W et 50W) pour CDM - Taille miniature pour une créativité accrue

HID-PrimaVision CDM

Appareillage électronique HID pour lampes CDM - Repousser les limites de la créativité et de l'innovation dans la conception des luminaires

Avantages

- La miniaturisation permet une élégante conception de luminaire et un remplacement des lampes halogènes
- La tolérance de puissance minimale de la lampe offre un rendement optimal
- Adaptation aisée aux luminaires

Fonctions

- Fonction Loop Through (passage en coupure) (dans la version indépendante)
- L'appareillage le plus petit et la puissance la plus élevée dans une taille miniature
- Diffusion minimale de la puissance de la lampe
- Commande par microprocesseur
- Détection de la fin de vie de la lampe
- Températures Tambiante et Tboîtier élevées
- Durée de vie élevée de 40 000 heures

HID-PrimaVision CDM

Application

- Éclairage d'accentuation 20/25/50 W et de décoration pour les commerces, les espaces publics, les halls d'entrée et les bureaux
- Utilisation à l'intérieur uniquement

Versions







Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0 mm	234,7 mm	225,1 mm	202,0 mm	49,4 mm
HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0 mm	234,7 mm	225,1 mm	202,0 mm	49,4 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz

Fonctionnement et électricité

HID-PrimaVision CDM

Order Code	Full Product Name	Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
8711500881632	HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz	24
8711500881724	HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz	24

Order Code	Full Product Name	Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
8718291671596	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	32

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Corps du luminaire
8711500881632	HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz	Independent
8711500881724	HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz	Independent

Order Code	Full Product Name	Corps du luminaire
8718291671596	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	/S

