




PrimaVision Mini (20 W, 35 W i 50 W) dla CDM — miniaturyzacja w służbie kreatywności

PrimaVision Mini for CDM

Miniaturowy osprzęt elektroniczny HID do lamp CDM — znosi granice kreatywności i innowacji w projektowaniu oświetlenia

Korzyści

- Miniaturyzacja umożliwia projektowanie stylowego oświetlenia i modernizację lamp halogenowych
- Doskonała wydajność lampy dzięki minimalnym wahaniom mocy
- Łatwa integracja z oprawami

Cechy


- Funkcja Przelotka (w wersji Independent)
- Najmniejszy osprzęt i największa moc w miniaturowej formie
- Minimalna różnica mocy świecenia między lampami
- Sterowanie mikroprocesorem
- Określanie pozostałego okresu eksploatacji lampy
- Praca w wysokich temperaturach otoczenia i roboczej
- Duża żywotność (40 000 godzin)

PrimaVision Mini for CDM


Zastosowanie

- Oświetlenie (20/25/50 W) akcentujące i dekoracyjne w sklepach, miejscach publicznych, holach i biurach
- Dopuszczalne użycie tylko we wnętrzach

Wersje



Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0 mm	234,7 mm	225,1 mm	202,0 mm	49,4 mm

