



PrimaVision Economy (35 et 70 W) pour CDM - La solution économique

PrimaVision Economy for CDM lamps

Fonctionnement de lampe CDM simple, appareillage électronique HID simple - améliore la rentabilité et augmente la flexibilité de conception du luminaire

Avantages

- Économique et flexibilité de conception
- La tolérance de puissance minimale de la lampe offre un rendement optimal
- Durée de vie de la lampe jusqu'à 30 % supérieure pour les lampes CDM

Fonctions

- Diffusion minimale de la puissance de la lampe
- Faibles pertes d'énergie de l'appareillage
- Détection de la fin de vie de la lampe
- Températures Tambiante et Tcase (coffret) élevées
- Durée de vie de 40 000 heures

Application

- 35 et 70 W : éclairage d'accentuation et de décoration pour les commerces, les espaces publics, les halls d'entrée et les bureaux
- Utilisation à l'intérieur uniquement
- Disponible en versions standard (S) et indépendante (I)

PrimaVision Economy for CDM lamps

Versions



Schéma dimensionnel

A1

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV E 35 /S CDM 220-240V	4.9 mm	32.2 mm	109.6 mm	98.5 mm	74.4 mm	63.7 mm

