



PrimaVision Economy (35 och 70 W) för CDM – den kostnadseffektiva lösningen

PrimaVision Economy for CDM lamps

En CDM-lampa, ett elektroniskt HID-driftdon – högre kostnadseffektivitet och mer flexibel armaturdesign

Fördelar

- Kostnadseffektivitet och designflexibilitet
- Optimala prestanda tack vare lägsta möjliga tolerans för lampström
- Lampornas livslängd ökad med upp till 30% för CDM-lampor

Funktioner

- Minimal spridning av lampström
- Liten driftdonsförlust
- Avkänning av lampor som nått slutet av sin livslängd
- Höga Tambient- och Tcase-temperaturer
- Livslängd på 40 000 timmar

Användning

- 35 och 70 W: Accent- och dekorationsbelysning i butiker, offentliga miljöer, lobbyer och på kontor
- Endast för inomhusbruk
- Finns i utförandena standard (S) och fristående (I)