



# Ballasts hautement fiables pour lampes de puissance moyenne

## HID-PrimaVision CDM

Ballasts électroniques hautement fiables pour lampes de puissance moyenne :  
Durée de vie de 80 000 heures pour la version Xtreme et de 50 000 heures pour les versions non Xtreme.

### Avantages

- Système de lumière blanche le plus efficace du marché dans cette classe de puissance
- Frais de maintenance réduits au minimum pour l'éclairage extérieur grâce à une très longue durée de vie
- Même consommation d'énergie et fonctionnement sans heurt de la lampe, quelles que soient les variations de tension

### Fonctions

- Efficacité du système pouvant atteindre 92%
- Durée de vie de la lampe PrimaVision Xtreme 210 W CDM : 80 000 heures (taux de survie de 90 % à Tc = 80 °C)
- PrimaVision Xtreme 210 W CDM : Protection contre la foudre 5 kA / 10 kV
- PrimaVision 315 W CDM : durée de vie 50 000 heures

### Application


- Éclairage des commerces grande hauteur
- Éclairage par projecteurs et de grands espaces
- Éclairage des routes et des stations-services
- Bureaux et industrie

# HID-PrimaVision CDM

## Versions



## Schéma dimensionnel



| Product           | D1     | C1   | A1    | A2    | B1    | B2    |
|-------------------|--------|------|-------|-------|-------|-------|
| HID-PV 315 /S CDM | 4,2 mm | 60,0 | 215,0 | 204,5 | 128,5 | 111,5 |
| 220-240V 50/60Hz  |        | mm   | mm    | mm    | mm    | mm    |

