



Drivers extremamente confiáveis para lâmpadas de média wattagem.

PrimaVision (Xtreme) para CDM Elite MW

Drivers eletrônicos extremamente confiáveis para lâmpadas de média wattagem que reduzem o custo de manutenção devido à vida útil de 50.000 horas.

Benefícios

- O sistema de luz branca mais eficiente da indústria em sua faixa de potência.
- Projetado para reduzir o custo de manutenção da iluminação externa.
- Não desliga devido a calamidades (tempestades, queda de raios, etc.).
- Mesmo consumo de energia e operação consistente da lâmpada, independente das oscilações da rede.

Características

- Até 92% mais eficiência do sistema.
- Reator eletrônico padrão para uso externo (90% de sobrevida após 50.000 horas a $T_c=80^\circ\text{C}$).
- Proteção contra surtos em modo diferencial/comum 4kV/2kV padrão.
- Tecnologia Xtreme opcional (90% de sobrevida após 50.000 horas a $T_c=80^\circ\text{C}$).
- Proteção contra queda de raio de 5kA / 10kV opcional.
- Precisão de 95-97% na estabilização da energia quando a tensão da rede elétrica permanece entre 180-300V.

Aplicação


- Iluminação interna e externa - aplicação industrial (highbay), pública (ruas e avenidas), comercial (supermercados, postos de gasolina)

PrimaVision (Xtreme) para CDM Elite MW

Versions



Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 315 /S CDM	4.2 mm	60.0 mm	215.0 mm	204.5 mm	128.5 mm	111.5 mm
220-240V 50/60Hz						

