



Xtreme-drivere giver størst mulig driftssikkerhed

PrimaVision Xtreme for CDO

Meget driftssikre elektroniske drivere til CDO-lyskilder. Driverne er designet med henblik på energibesparelse i form af større belysningseffektivitet end magnetiske drivere og ved at reducere vedligeholdelsesomkostningerne, takket være en levetid på 80.000 timer og integreret beskyttelse mod lynnedslag.

Fordele

- Sammen med CDO-lyskilden sikrer driveren et effektivt hvidt lys med lavest mulige startomkostninger
- Energibesparelse på op til 10 % pga. den meget effektive driver (92 %) og bedre styring af wattforbruget ved overspænding (sammenlignet med magnetiske forkoblinger)
- Minimerer vedligeholdelsesomkostningerne pga. Xtreme-levetiden på 80.000 timer og integreret lysbeskyttelse

Funktioner

- Xtreme lang levetid på 80.000 timer med minimum 90 % holdbarhed ved kappetemperatur = 80 °C)
- Xtreme-lysbeskyttelse 10 kV/5 kA
- Xtreme til beskyttelse mod fugt og vibration
- Bedre belysningseffektivitet end magnetiske forkoblinger
- Nøjagtig strømstabilisering på 95-97 % over et bredt interval af netspænding på 180-300 V

Anvendelsesområder


- Belysning i beboelsesområder
- Byfornyelse
- Vej-/motorvejsbelysning

PrimaVision Xtreme for CDO

Versions



Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
PV Xt Q 70W CDO	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

