



# Διάταξη οδήγησης Xtreme για μέγιστη αξιοπιστία

## PrimaVision Xtreme for CDO

Εξαιρετικά αξιόπιστες ηλεκτρονικές διατάξεις οδήγησης για λαμπτήρες CDO σχεδιασμένες για εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της παροχής καλύτερης απόδοσης φωτισμού από τις μαγνητικές διατάξεις οδήγησης και για μείωση του κόστους συντήρησης χάρη στη μεγάλη διάρκεια ζωής, που φτάνει τις 80.000 ώρες και για την ενσωματωμένη αντικεραυνική προστασία

### Οφέλη

- Μαζί με τον λαμπτήρα CDO, ο οδηγός δημιουργεί αποδοτικό λευκό φως με το καλύτερο αρχικό κόστος
- Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 10% χάρη στην υψηλή απόδοση του οδηγού (92%) και τον καλύτερο έλεγχο της ισχύος σε περιπτώσεις υπέρτασης (σε σύγκριση με τα μαγνητικά μπάλαστ)
- Ελαχιστοποιεί τα έξοδα συντήρησης χάρη στην εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, η οποία φτάνει τις 80.000 ώρες, και στην ενσωματωμένη αντικεραυνική προστασία

### Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής 80.000 ωρών, με ελάχιστο ποσοστό επιβίωσης 90% σε θερμοκρασία  $T_c = 80^\circ\text{C}$
- Xtreme αντικεραυνική προστασία 10 kV/5 kA
- Xtreme προστασία από υγρασία και κραδασμούς
- Καλύτερη απόδοση φωτισμού από τα μαγνητικά μπάλαστ
- 95-97% ακρίβεια σταθεροποίησης ισχύος του λαμπτήρα σε μεγάλο εύρος τάσης δικτύου των 180-300 V

## PrimaVision Xtreme for CDO


### Εφαρμογή

- Οικιακός φωτισμός
- Καλλωπισμός πόλης
- Φωτισμός δρόμων/αυτοκινητοδρόμων

### Versions



### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



| Product          | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      | B2      |
|------------------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|
| PV Xt Q 150W CDO | 4,5 mm | 40,0 mm | 150,0 mm | 133,6 mm | 90,0 mm | 70,0 mm |
| PV Xt Q 100W CDO | 4,5 mm | 40,0 mm | 150,0 mm | 133,6 mm | 90,0 mm | 70,0 mm |
| PV Xt Q 70W CDO  | 4,5 mm | 40,0 mm | 150,0 mm | 133,6 mm | 90,0 mm | 70,0 mm |

#### Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Επίπεδο ρύθμισης

-

#### Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Συχνότητα εισόδου

50 έως 60 Hz

Τάση εισόδου

208-240-277 V

#### Γενικές πληροφορίες

Αριθμός λαμπτήρων

1 piece/unit

Τύπος λαμπτήρα

CDO

#### Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Περίβλημα

Q

### Γενικές πληροφορίες

| Order Code | Full Product Name | Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (ονομ.) |
|------------|-------------------|---------------------------------------|
| 69886900   | PV Xt Q 70W CDO   | 11                                    |

| Order Code | Full Product Name | Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (ονομ.) |
|------------|-------------------|---------------------------------------|
| 69888300   | PV Xt Q 100W CDO  | 5                                     |

## PrimaVision Xtreme for CDO

| Order Code | Full Product Name | Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (ονομ.) |
|------------|-------------------|---------------------------------------|
| 69890600   | PV Xt Q 150W CDO  | 5                                     |

### Χαρακτηριστικά συστήματος

| Order Code | Full Product Name | Διαβαθμισμένη ισχύς μπαλάστ- |          |
|------------|-------------------|------------------------------|----------|
|            |                   | Ισχύς λαμπτήρα CDO           | λαμπτήρα |
| 69886900   | PV Xt Q 70W CDO   | 73 W                         | 70 W     |
| 69888300   | PV Xt Q 100W CDO  | 100 W                        | 100 W    |

| Order Code | Full Product Name | Διαβαθμισμένη ισχύς μπαλάστ- |          |
|------------|-------------------|------------------------------|----------|
|            |                   | Ισχύς λαμπτήρα CDO           | λαμπτήρα |
| 69890600   | PV Xt Q 150W CDO  | 147 W                        | 150 W    |

