



Xtreme vezérlők a legnagyobb megbízhatóság érdekében

PrimaVision Xtreme CDO-hoz

Rendkívül megbízható elektronikus vezérlők CDO lámpákhoz; energiát takarít meg a mágneses vezérlőknél nagyobb világítási hatások révén, és csökkenti a karbantartási költségeket a 80 000 órás élettartamnak és a beépített villámvédelemnek köszönhetően. energiát takarít meg az elektromágneses előtételnél nagyobb világítási hatások révén, és csökkenti a karbantartási költségeket a 80 000 órás élettartamnak és a beépített villámvédelemnek köszönhetően.

Előnyök

- A CDO lámpával együtt a vezérlő hatékony fehér fényt biztosít a legkedvezőbb befektetési költség mellett.
- A vezérlő nagy hatékonyságának (92%) köszönhetően akár 10% energiamegtakarítás is elérhető, valamint túlfeszültség esetén jobb a teljesítményvezérlés (a mágneses előtétellekkel összehasonlítva).
- Minimális karbantartási költség a 80 000 órás rendkívüli élettartamnak és a beépített villámvédelemnek köszönhetően

Szolgáltatások

- Rendkívül hosszú, 80 000 órás élettartam minimum 90%-os túlélési aránnyal $T_c = 80^\circ\text{C}$ mellett.
- Xtreme villámvédelem, 10 kV/5 kA
- Rendkívüli védelem a nedvességgel és a rázkódással szemben
- Nagyobb világítási hatások, mint a mágneses előtétetek esetében
- Pontos, 95-97%-os teljesítménystabilizálás széles, 180-300 V-os hálózati feszültségtartományon

PrimaVision Xtreme CDO-hoz


Alkalmazás

- Lakóterületek megvilágítása
- Település díszítése
- Közutak/autópályák megvilágítása

Versions



Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
PV Xt Q 150W CDO	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

