



# PrimaVision Compact (35 W, 50 W og 70 W) til CDM – høj kvalitet og robust ydeevne

## PrimaVision Compact for CDM

Kompakt og let elektronisk HID forkobling af høj kvalitet, som giver optimal og pålidelig ydeevne for 35, 50 og 70 W CDM-lyskilder

### Fordele

- Optimal lyskildeydelse takket være minimal tolerance for lyskildeeffekt
- CDM-lyskildens levetid forøget med op til 30 %
- Eliminere al synlig flimren

### Funktioner


- Minimal spredning af lyskildeeffekt
- Lave forkoblingsenergitab
- Registrering af lyskildens slutlevetid
- Høje rum- og endekappetemperaturer
- Lang levetid på 40.000 timer

### Anvendelsesområder

- Effektbelysning og dekorativ belysning til forretninger, offentlige områder, forhallen og kontorer
- Kun egnet til indendørs brug


# PrimaVision Compact for CDM

## Versions



GPPR IPVG4pp PHL 0010


## Målskitse



| Product                                | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|----------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG | 4,8 mm | 34,5 mm | 188,0 mm | 170,0 mm | 82,7 mm |
| HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz    | 4,8 mm | 34,5 mm | 188,0 mm | 170,0 mm | 82,7 mm |
| HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG | 4,8 mm | 34,5 mm | 188,0 mm | 170,0 mm | 82,7 mm |

| Product                                | D1     | C1      | A1       | A2      | B1      | B2      |
|----------------------------------------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|
| HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG | 4,9 mm | 32,2 mm | 109,6 mm | 98,5 mm | 74,4 mm | 63,7 mm |
| HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG | 4,9 mm | 32,2 mm | 109,6 mm | 98,5 mm | 74,4 mm | 63,7 mm |

## Oplysninger om produktet



HID-PV C 50 /I

## PrimaVision Compact for CDM

### Drift og el

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Indgangsfrekvens | 50 til 60 Hz  |
| Indgangsspænding | 220 til 240 V |
| Linjefrekvens    | 50 to 60 Hz   |

### Drift og el

| Order Code | Full Product Name                   | Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.) |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 93365900   | HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz | 24                                            |
| 85973700   | HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz | 24                                            |
| 85988100   | HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz | 20                                            |

| Order Code | Full Product Name                   | Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.) |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 85962100   | HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz | 24                                            |
| 85974400   | HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz | 20                                            |

### Mekanik og armaturhus

| Order Code | Full Product Name                   | Armaturhus |
|------------|-------------------------------------|------------|
| 93365900   | HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz | /I         |
| 85973700   | HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz | /I         |
| 85988100   | HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz | /I         |

| Order Code | Full Product Name                   | Armaturhus |
|------------|-------------------------------------|------------|
| 85962100   | HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz | /S         |
| 85974400   | HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz | /S         |

