



# PrimaVision Compact (35W, 50W e 70W) para CDM – Desempenho de alta qualidade e robusto

## PrimaVision Compact for CDM

Controlo electrónico HID de alta qualidade, compacto e leve para um desempenho ideal e fiável de lâmpadas CDM de 35, 50 e 70 W

### Benefícios

- Desempenho ideal da lâmpada graças a uma tolerância mínima da potência da lâmpada
- Aumento da vida útil da lâmpada CDM até 30%
- Elimina completamente a cintilação visível da lâmpada

### Características


- Difusão mínima da potência da lâmpada
- Baixa perda de energia do controlo
- Detecção do fim de vida da lâmpada
- Temperaturas Tambient e Tcase elevadas
- Longa duração de 40.000 horas

### Aplicação

- Iluminação de acentuação e decorativa para lojas, espaços públicos, átrios e escritórios
- Adequado apenas para utilização no interior




# PrimaVision Compact for CDM

## Versions




GPPR IPVG4pp PHL 0010

## Desenho dimensional



## Detalhes do produto



HID-PV C 50 /I

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm
HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm
HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm	63,7 mm
HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm	63,7 mm

# PrimaVision Compact for CDM

## Funcionamento e características elétricas

Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz

## Funcionamento e características elétricas

Order Code	Full Product Name	Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)
93365900	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	24
85973700	HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	24
85988100	HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	20

Order Code	Full Product Name	Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)
85962100	HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	24
85974400	HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	20

## Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Corpo
93365900	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	/I
85973700	HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	/I
85988100	HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	/I

Order Code	Full Product Name	Corpo
85962100	HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	/S
85974400	HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	/S

