



# HID-PrimaVision Xtreme for CPO – ekstreme drivere for maksimal pålitelighet

## PrimaVision Xtreme for CPO

Svært pålitelige elektroniske drivere for CPO-lamper. De er utformet for å spare energi gjennom å gi bedre lyseffektivitet enn magnetiske drivere og redusere vedlikeholdskostnader takket være 80 000 timers levetid og integrert lynvern.

### Fordeler

- CPO-lampen og driveren danner i fellesskap bransjens mest effektive system for hvitt lys innenfor sin kategori
- Energisparing på opptil 15 % på grunn av den svært høye drivereffektiviteten (92 %) og bedre effektstyring ved overspenning
- (sammenlignet med magnetiske forkoblinger)
- Reduserer vedlikehold til et minimum på grunn av den ekstreme levetiden på 80 000 timer og integrert lynvern

### Funksjoner


- Ekstremt lang levetid med 80 000 timer med minimum 90 % holdbarhet ved  $T_c = 80\text{ }^\circ\text{C}$
- Ekstremt godt lynvern 10 kV / 5 kA
- Ekstremt god beskyttelse mot fuktighet og vibrasjon
- Bedre belysningseffektivitet enn magnetiske forkoblinger
- Nøyaktig strømstabilisering på 95–97 % i lampen over et bredt nettspenningsområde på 180–300 V

# PrimaVision Xtreme for CPO


## Søknad

- Offentlig belysning
- Byforskjønning
- Veibelysning (små og store veier)

## Versions



## Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Xt 45 CPO Q	4,5 mm	40,0	150,0	133,6	90,0	70,0
208-277V		mm	mm	mm	mm	mm
HID-PV Xt 90 CPO Q	4,5 mm	40,0	150,0	133,6	90,0	70,0
208-277V		mm	mm	mm	mm	mm
HID-PV Xt 60 CPO Q	4,5 mm	40,0	150,0	133,6	90,0	70,0
208-277V		mm	mm	mm	mm	mm
HID-PV Xt 140 CPO Q	4,5 mm	40,0	150,0	133,6	90,0	70,0
208-277V		mm	mm	mm	mm	mm

### Kontroller og dimming

Justeringsnivå -

### Drift og elektrisk

Inngangsfrekvens 50 til 60 Hz

Inngangsspenning 208-240-277 V

### Generell informasjon

Antall lyskilder 1 stykk/enhet

Type lyskilde CPO

### Mekanisk og innfatning

Innfatning Q

## Generell informasjon

## PrimaVision Xtreme for CPO

Order Code	Full Product Name	Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
24143000	HID-PV Xt 60 CPO L1 208-277V	11
66896100	HID-PV Xt 45 CPO Q 208-277V	5

Order Code	Full Product Name	Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
24145400	HID-PV Xt 90 CPO L1 208-277V	5
24147800	HID-PV Xt 140 CPO L1 208-277V	5

### Systemegenskaper

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm På for CPO	Nominell strøm, forkobling til lyskilde
24143000	HID-PV Xt 60 CPO L1 208-277V	60 W	60 W
66896100	HID-PV Xt 45 CPO Q 208-277V	45 W	45 W
24145400	HID-PV Xt 90 CPO L1 208-277V	90 W	90 W

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm På for CPO	Nominell strøm, forkobling til lyskilde
24147800	HID-PV Xt 140 CPO L1 208-277V	140 W	140 W

