



# Qualität bei hoher Leistung

## PrimaVision Power für CDM

Das leistungsstarke HID-PrimaVision Power ist ein hochwertiges elektronisches Vorschaltgerät für den optimalen und zuverlässigen Betrieb von CDM-Lampen hoher Leistung. HID-PrimaVision erlaubt den optimalen Betrieb von CDM-Lampen hoher Leistung, insbesondere dort, wo es auf eine hohe Lichtstärke ankommt. Dank der intelligenten SOFT START-Funktion können mehr Leuchten an einem Sicherungsautomaten betrieben werden als bisher.

### Vorteile

- Verhindert spannungsabhängige Farbabweichungen der Lampe
- Größere Anzahl von EVG pro Sicherungsautomat
- Weitere Versionen mit vorkonfektionierten Kabeln verfügbar

### Merkmale

- Geeignet für CDM-Lampen mit 100 und 150 W
- In zwei Gehäuseformen verfügbar (S = Leuchteneinbau und I = mit Zugentlastung)
- SOFT START-Funktion
- Konstantes Licht ohne sichtbares Flackern
- 40.000 h Lebensdauer ( $T_{a} = 45\text{ °C}$ )

### Anwendung


- Für Akzent- und dekorative Beleuchtung im Innenbereich
- Für Anwendungen mit sehr geringer Schalthäufigkeit
- Zur Modernisierung bestehender CDM-Beleuchtung

# PrimaVision Power für CDM

## Versions



## Abmessungsskizzen



| Product                                 | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      | B2      |
|-----------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|
| HID-PV C 150 /S CDM<br>220-240V 50/60Hz | 4.8 mm | 32.0 mm | 135.0 mm | 123.5 mm | 75.0 mm | 63.5 mm |

