



PrimaVision Power (100 W & 150 W) για CDM – Υψηλή ισχύς σε μικρό μέγεθος

PrimaVision Power for CDM

Ο εξοπλισμός PrimaVision Power έχει σχεδιαστεί για τη βέλτιστη απόδοση των λαμπτήρων CDM ισχύος 100 και 150 W – ιδανικός όπου απαιτείται φως υψηλής έντασης.

Οφέλη

- Βέλτιστη απόδοση του λαμπτήρα χάρη στην ελάχιστη ανοχή ισχύος του λαμπτήρα
- Αυξημένη διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως και 30% για λαμπτήρες CDM
- Εξαφανίζει κάθε ορατό τρέμισμα του λαμπτήρα

Χαρακτηριστικά

- Χαρακτηριστικό Loop Through (σε ανεξάρτητη έκδοση)
- Χαμηλές απώλειες ενέργειας εξοπλισμού
- Ανίχνευση τέλους κύκλου ζωής λαμπτήρα
- Υψηλές θερμοκρασίες Tambient και Tcase
- Μεγάλη διάρκεια ζωής 40.000 ωρών

Εφαρμογή


- 100 και 150 W: φωτισμός για χώρους με υψηλή οροφή (high-bay), φωτισμός ανάδειξης και διακοσμητικός φωτισμός για καταστήματα, δημόσιους χώρους, αίθουσες αναμονής και γραφεία
- Κατάλληλο μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους

PrimaVision Power for CDM

Versions



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	32,0 mm	135,0 mm	123,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

