



PrimaVision Power (100 och 150 W) för CDM – hög effekt, liten storlek

PrimaVision Power for CDM

PrimaVision Powerdon är designad för optimal prestanda med 100 W och 150 W CDM-lampor, idealisk där hög ljusstyrka är viktig

Fördelar

- Optimal prestanda tack vare lägsta möjliga tolerans för lampström
- Lampornas livslängd ökad med upp till 30% för CDM-lampor
- Tar bort allt synligt lampflimmer

Funktioner

- Överkoppling (fristående modell)
- Liten driftdonsförlust
- Avkänning av lampor som nått slutet av sin livslängd
- Höga Tambient- och Tcase-temperaturer
- Lång livslängd på 40 000 timmar

Användning


- 100 W och 150 W: områden med höga takhöjder, accent- och dekorationsbelysning för butiker, allmänna områden, receptioner och kontor
- Endast för inomhusbruk

PrimaVision Power for CDM

Versions



Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	32,0 mm	135,0 mm	123,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

