



PrimaVision SDW-TG (50W a 100W) pro SDW-TG – vysoká kvalita a spolehlivý výkon

PrimaVision for SDW-TG

Robustní a lehký elektronický předřadník výbojek v jednom kusu pro světelné zdroje SDW-TG (mini White SON) Lehký elektronický předřadník v jednom kusu pro světelné zdroje SDW-TG 50 a 100 W (mini White SON)

Výhody

- Optimální výkon světelných zdrojů díky minimální toleranci výkonu světelného zdroje
- Snižuje barevné rozdíly mezi světelnými zdroji a počátečním rozptylem světelného toku
- Výkon je nezávislý na napájecím napětí

Vlastnosti

- K dispozici ve standardní verzi (/S) určené k použití ve svítidle nebo s vlastním snižovačem zátěže pro samostatné použití na (nepravých) stropech
- Minimální rozptyl příkonu světelného zdroje
- Detekce konce životnosti světelného zdroje
- Vysoká teplota okolí T_a a teplota pláště T_c
- Dlouhá doba životnosti 40 000 hodin

PrimaVision for SDW-TG


Aplikace

- Osvětlování obchodů, vytvoření příjemného prostředí (například v obchodech s nábytkem) a vynikající prezentace vystaveného čerstvého zboží (například v řeznictvích, pekárnách či květinářstvích)
- Vhodné pouze pro vnitřní použití

Versions



Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 100 /S SDW-	4,5 mm	37,0	150,0	133,6	90,0	70,0
TG 220-240V		mm	mm	mm	mm	mm
50/60Hz						

