



# Hohe Qualität und Zuverlässigkeit

## PrimaVision für SDW-TG

Das HID-PV Compact ist ein hochwertiges, kompaktes elektronisches Vorschaltgerät für den optimalen und zuverlässigen Betrieb von SDW-TG-Lampen. Diese kompakten und leichten Geräte lassen sich schnell und einfach installieren, so dass weniger Betriebsunterbrechungen auftreten und geringere Installationskosten anfallen.

### Vorteile

- Einfache Installation – leuchtenintegriert
- Automatische Abschaltung bei Ende der Lampenlebensdauer

### Merkmale

- In einer Gehäuseform verfügbar (S = Leuchteneinbau)
- Geeignet für SDW-TG-Lampen mit 50 und 100 W
- Konstantes Licht ohne sichtbares Flackern
- 40.000 h Lebensdauer ( $T_{a} = 45 \text{ °C}$ )
- Zugentlastung optional verfügbar (HID-STRAIN-RELIEF)

### Anwendung


- Für Akzent- und dekorative Beleuchtung im Innenbereich
- Für Anwendungen mit sehr geringer Schalthäufigkeit
- Zur Modernisierung bestehender SDW-TG-Beleuchtung

# PrimaVision für SDW-TG

## Versions



## Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	37,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

