



PrimaVision SDW-TG (50W ja 100W) SDW-TG-lampuille – Laatua ja vankkaa suorituskykyä

PrimaVision SDW-TG-lampuille

Vankka ja kevyt yksiosainen elektroninen HID-liitäntälaite SDW-TG lampuille (white SON) Kevyt yksiosainen elektroninen liitäntälaite 50 ja 100 W:n SDW-TG-lampuille (minikokoinen valkoinen SON)

Hyödyt

- Optimaalinen lampun suorituskyky lampun minimaalisen tehokerroksen ansiosta.
- Minimoi väri- ja valovirtaerot eri lamppujen välillä
- Suorituskyky ei riipu verkkojännitteestä.

Ominaisuudet

- Saatavissa valaisimessa käytettävä Standard (/S) -versio ja vedonpoistollinen versio erilliskäyttöön alakatossa
- Minimaalinen lampun tehon levitys
- Lampun polttoajan päättymisen havaitseminen
- Korkeat Tambient- ja Tcase-lämpötilat
- Pitkä käyttöikä, 40 000 tuntia

PrimaVision SDW-TG-lampuille


Käyttökohteet

- Myymälävalaistus (luo kodikkaan tunnelman, esim. huonekalumyymälöissä), erinomainen tuoreruokatuotteiden esillepanoon (esim. lihakauppaan, leipomoihin, kukkakauppaan)
- Käyttö ainoastaan sisätiloissa

Versions



Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	37,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

