

SDW-TG için PrimaVision SDW-TG (50W ve 100W) - Yüksek kaliteli ve dayanıklı performans

PrimaVision for SDW-TG

SDW-TG ampuller için dayanıklı, hafif ve tek parçalı HID elektronik tertibat (mini Beyaz SON) 50 ve 100 W SDW-TG ampuller için hafif, tek parçalı elektronik tertibat (mini Beyaz SON)

Faydaları

- Minimum ampul gücü toleransı sayesinde optimum ampul performansı
- Ampuller ile ilk lümen yayılması arasındaki renk farklarını azaltır
- Performans, şebeke voltajından bağımsızdır

Özellikler


- Aydınlatma armatüründe kullanım için Standart (/S) sürüm olarak veya asma tavanda bağımsız kullanım için ayrı sünmez kablo ile kullanılabilir
- Minimum ampul gücü yayılması
- Ampul kullanım ömrünün sona erdiğini algılama
- Yüksek ortam ve muhafaza sıcaklıkları
- 40.000 saat uzun kullanım ömrü

PrimaVision for SDW-TG


Uygulama

- Mağaza aydınlatması, sıcak bir ortam için (örn. mobilya mağazalarında) ve taze ürünlerin mükemmel görünümü (örn. kasaplarda, fırınlarda, çiçekçilerde)
- Yalnızca iç mekan kullanımı için uygundur

Versions



Boyutlu çizim



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 50 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	4.5 mm	37.0 mm	150.0 mm	133.6 mm	90.0 mm	70.0 mm

